

PHILIPS

Стандартные лампы для
салона и сигнальные лампы

Vision

Тип лампы: FEST-C5W

В упаковке: 10

12 В, 5 Вт

12844CP



Безопасность и уверенность на дороге Сигнальные лампы Philips

Нашим сигнальным лампам отдают предпочтение крупнейшие производители автомобилей.
Лучшее в своем классе качество по доступной цене.

Производитель оригинальных комплектующих

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования
- Мы соблюдаем высокие стандарты качества, установленные нормами ECE

Основные особенности

Выбор автопроизводителей



Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Многочисленное использование



Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворяют все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние

противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

Соответствие нормам ECE

Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.

Характеристики

Электрические характеристики

напряжение: 12 В

мощность в ваттах: 5 Вт

Срок службы

Срок службы: До 875 ч

Световые характеристики

Люмен: 45 лм

Информация об упаковке

EAN3: 8711500487841

EAN1: 8711500487827

Тип упаковки: CP

Описание продукта

Применение: Фонарь освещения номерного знака, Подсветка багажного отделения, Сигнальный фонарь открытой двери, Индикатор открытой двери, Лампа для перчаточного ящика, Подсветка номерного знака

Цоколь: SV8,5

Обозначение: C5W

Соответствие нормам ECE: DA

Линейка продукции: Стандартная лампа

Технология:

Обычная лампа

Тип: Фестон C5W

Информация об упаковке

Вес брутто одного изделия: 0,66 кг

Высота: 10,3 см

Длина: 24 см

Ширина: 19,2 см

Информация об упакованном продукте

Количество упаковок: 1

МОQ (для профессионалов): 200

Вес брутто одного изделия: 3,3 г

Высота: 3,8 см

Длина: 2,25 см

Вес нетто одного изделия:

2,2 г

Ширина: 1,8 см

Информация для заказа

Код для заказа: 48782773

Регистрация заказа: 12844CP

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Стандартная лампа

