

PHILIPS

Kabinelyskilde

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [38 mm]

Antal lyskilder: 1

12 V, 4000 K varm hvid

Avanceret system til bilbranchen



128584000KX1



Klarere og mere elegant

Design kabinen med klarere LED-lamper

Mist aldrig nøglerne igen med de klare, elegante og holdbare Philips LED 38 mm Festoon-lamper til kabinebelysning. Kraftigt varmt, hvidt lys på op til 4000 K lyser bilens kabine op og er skånsomt mod øjnene.

Klarere LED-kabinelys

- Klart kabinelys, så du kan se alt inde i bilen

Elegant, visuel opgradering

- Klare lyskilder til bilens kabine
- Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Langtidsholdbare LED-lyskilder

- Holdbar og langvarig LED-belysning

Enestående Philips-kvalitet

- Philips-billygter i højeste kvalitetsniveau
- Nem montering og kompatibel med mange bilmodeller

Vigtigste nyheder

Se mere inde i bilen

Uanset om det er din telefon, dine nøgler eller dit barns manglende venstre sko, så har vi alle på et eller andet tidspunkt skulle lede efter en forsvundet genstand i en dårligt oplyst bil. Med Philips LED-kabinebelysning får du en varm, klar og ensartet spredt lyseffekt. Så næste gang du forsøger at finde noget i bagagerummet, i handskerummet eller på gulvet i bilen, kan du se nøjagtigt, hvad du laver, og uden besvær finde det, du leder efter.

Elegant kabinebelysning

Kabinebelysning handler ikke kun om funktion og komfort - det er også om udseende. Opgrader kabinebelysningen med et klarere varmt lys eller dagslyseffekt. Så når du åbner til bagagerummet eller tænder for instrumentbrættet lamper, kan du gøre det lidt mere elegant. Din bil er et udtryk for, hvem du er, så sørg for at gøre et stilfuldt indtryk med Philips LED-kabinelyskilder.

Klart kabinelys

Uanset om det er til ovenlys eller læselamper, til handskerummet eller bagagerummet, kan behovet for lys og din smag variere. Til bilens kabine kan du vælge blandt en lang række Philips X-tremeUltinon LED-pærer, der giver enestående synlighed og stil. Vælg mellem en behagelig varmhvid (op til 4000 kelvin) og dagslyseffekt (op til 6000 kelvin). Denne klare og elegante lyskilde ændrer din køreoplevelse. Uanset om du leder efter en tabt telefon, dine passagerer vil læse, eller du prøver at finde den bedste rute til din destination, kan du nu gøre det i et klart kabinelys.

Langtidsholdbar LED-belysning

Du vil have klare og elegante billygter. Men du gider ikke hele tiden at udskifte defekte pærer. Det er en stor svaghed ved almindelige forlygter. Jo kraftigere lys, jo kortere er levetiden. Ved samme lysintensitet holder LED'er meget længere. Philips X-tremeUltinon LED-produkter er ekstremt holdbare. På grund af den nyeste teknologiske innovation forhindrer de varme- og vibrationskader og holder op til 12 år. De fleste biler udskiftes eller opgraderes inden for den periode, så dine smarte, nye lyskilder bør holde hele bilens levetid.

Kvalitet som i bilindustrien

De teknologisk avancerede Philips-lyskilder er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Automotive Grade Quality-produkter er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartet høje produktionsstandarder. Større bilfabrikanter vælger PHILIPS-pærer, for når du køber Philips, køber du kvalitet. Du får et kraftigt, klart lys og præcis lysstrålefordeling. Du får eksklusiv stil. Og du får et avanceret LED-lygtesystem, der giver en sikrere, mere jævn og sjovere kørsel.

Klar, parat, monteret!

Designet til nemt at kunne installeres i kompatible køretøjer kan bilister med vedligeholdelseserfaring uden besvær opgradere kompatible lygter.

Specifikationer

Emballagedata

EAN1: 8727900397062
EAN3: 8727900397079
Emballagetype: X1

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Mere lys

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 128584000KX1
Ordrekode: 39706230

Emballageoplysninger

Højde: 8,5 cm
Længde: 19,5 cm
Bredde: 15,1 cm
Bruttovægt pr.del: 0,27 kg

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 9,2 cm
Længde: 6,8 cm
Bredde: 2,8 cm
Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10
Pakkeantal: 1

Levetid

Levetid: Op til 12 år

Produktbeskrivelse

Teknologi: LED
Anvendelse: Kabine, Bagagerum, Handskerum
Sortiment: X-tremeUltinon LED
Type: Festoon

