

# PHILIPS

Innenbeleuchtung  
für Fahrzeuge

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [38 mm]

Anzahl der Lampen: 1

12 V, 4.000 K warmweißes Licht

Erweitertes Fahrzeugsystem



128584000KX1



## Heller und stylisher

Statten Sie Ihren Fahrzeuginnenraum mit helleren LED-Lampen aus

Verlieren Sie nie wieder Ihre Schlüssel mit den hellen, stylishen und langlebigen Philips 38-mm-LED-Soffittenlampen für die Innenbeleuchtung. Das Licht mit 6.000 K-Tageslichteffekt beleuchtet den Fahrzeuginnenraum und schont Ihre Augen.

### Hellere LED-Innenbeleuchtung

- Helle Innenbeleuchtung, damit Sie alles in Ihrem Auto sehen

### Ein Upgrade für Ihre Fahrzeugoptik

- Helles Licht für Ihren Fahrzeuginnenraum
- Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

### LEDs mit verlängerter Lebensdauer

- Robuste und langlebige LED-Beleuchtung

### Einzigartige Philips Qualität

- Philips Fahrzeugbeleuchtung mit höchster Qualität
- Einfache Installation und mit vielen Automodellen kompatibel

# Besonderheiten

## Sehen Sie mehr in Ihrem Auto

Telefon, Schlüssel oder der fehlende linke Schuh Ihres Kindes – wir alle mussten schon einmal in einem schlecht beleuchteten Auto nach einem Gegenstand suchen. Mit der Philips LED-Innenbeleuchtung erhalten Sie ein warmes, helles und gleichmäßiges indirektes Licht. Wenn Sie also das nächste Mal etwas im Kofferraum, im Handschuhfach oder auf dem Boden Ihres Autos suchen, sehen Sie genau, was Sie tun, und finden alle Gegenstände mit Leichtigkeit.

## Stylische Innenbeleuchtung

Bei der Innenbeleuchtung geht es nicht nur um Funktion und Komfort, sondern auch um gutes Aussehen. Werten Sie Ihre Innenbeleuchtung mit einem helleren warmen Licht oder Tageslichteffekt auf. Wenn Sie also den Kofferraum öffnen oder die Armaturenbrettbeleuchtung einschalten, warum nicht mit einem Hauch mehr Style? Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Innenbeleuchtung von Philips.

## Helle Innenbeleuchtung

Ob für Decken- oder Leselampen, Handschuhfach oder Kofferraumbeleuchtung – Ihre Anforderungen und Ihr Geschmack können variieren. Wählen Sie für den Fahrzeuginnenraum aus einer Vielzahl von Philips X-tremeUltinon LED-Lampen für beste Sichtbarkeit und Style. Entscheiden Sie sich für angenehm warmweißes Licht (bis zu 4.000 K) oder Tageslicht (bis zu 6.000 K). Dieses helle, stylische Licht eröffnet Ihnen ein neues Fahrerlebnis. Ob Sie nach einem Telefon suchen, Ihre Mitfahrer lesen möchten oder Sie versuchen, den besten Weg zum Ziel zu finden: Eine helle Innenbeleuchtung macht es möglich.

## LED-Beleuchtung mit langer Lebensdauer

Sie möchten helle und stylische Autolampen. Sie möchten aber auch nicht dauernd defekte Lampen austauschen. Dies ist eine der größten Schwächen herkömmlicher Scheinwerfer: Je stärker das Licht, desto kürzer die Lebensdauer. LEDs bieten bei gleicher Lichtintensität eine deutlich längere Lebensdauer, halten jedoch deutlich länger. Die Philips X-tremeUltinon-LED-Produkte sind besonders robust. Dank neuester Technologien vermeiden sie Hitze und Vibrationsschäden und halten bis zu 12 Jahre. Da die meisten Autos innerhalb dieser Zeit ersetzt oder aufgerüstet werden, halten Ihre neuen, eleganten Lampen wahrscheinlich so lange wie Ihr Auto.

## Automotive Grade Qualität

Die technologisch fortschrittliche Philips Fahrzeugbeleuchtung ist in der gesamten Automobilbranche schon seit über 100 Jahren bekannt. Die Produkte der Philips Automotive Grade Quality-Reihe wurden unter Einhaltung strenger Qualitätssicherungsprozesse (einschließlich der geltenden ISO-Normen) entwickelt, was zu einem dauerhaft hohen Produktionsstandard führt. Führende Automobilhersteller entscheiden sich für Philips Lampen, da der Name Philips für Qualität steht. Das bedeutet für Sie: ein leistungsstarkes, helles Licht, eine präzise Lichtstrahlleistung und kompromisslose Eleganz. Erleben Sie ein modernes LED-Beleuchtungssystem für eine sichere, reibungslosere und angenehmere Fahrt.

## Auf die Plätze, fertig, installiert!

Dank der einfachen Installation können Fahrer mit Wartungserfahrung kompatible Lampen mit Leichtigkeit in ihr Fahrzeug einbauen.

# Daten

## Verpackungsdaten

EAN1: 8727900397062

EAN3: 8727900397079

Verpackungsart: X1

## Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht

## Bestellinformationen

Bestelleingabe: 128584000KX1

Bestellcode: 39706230

## Umverpackungsinformationen

Höhe: 8,5 cm

Länge: 19,5 cm

Breite: 15,1 cm

Bruttogewicht pro Stück: 0,27 kg

## Produktinformationen

Höhe: 9,2 cm

Länge: 6,8 cm

Breite: 2,8 cm

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden):

10

Packungsmenge: 1

## Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 12 Jahre

## Produktbeschreibung

Technologie: LED

Anwendungsbereich: Einrichtung, Kofferraum, Handschuhfach

Produktreihe: X-tremeUltinon LED

Typ: Soffittenlampe

