

# PHILIPS

luz interior para  
coche

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [38 mm]

Cantidad de focos: 1

Blanco cálido de 12 V, 4000 K

Sistema automotor avanzado



128584000KX1



## Más brillante y elegante

Diseña tus interiores con luces LED más brillantes

No vuelva a perder las llaves con las brillantes, elegantes y duraderas luces Philips LED Festoon de 38 mm para interiores. El potente efecto de luz blanca cálida de hasta 4000 K ilumina el interior del coche sin molestar a la vista.

### Luces LED más brillantes para interiores

- Luces brillantes para interiores que te permiten ver todo dentro de tu automóvil

### Mejora visual elegante

- Luces brillantes para el interior de tu coche
- Actualiza tus luces, mejora tu estilo

### Luces LED de mayor duración

- Iluminación LED resistente y duradera

### Calidad excepcional de Philips

- Iluminación automotriz Philips en su máximo nivel de calidad
- Instalación sencilla y compatible con muchos modelos de automóviles

## Destacados

### Ve más dentro de tu automóvil

Ya sea tu teléfono, las llaves o el zapato perdido de tu hijo, en algún momento todos hemos tenido que buscar un objeto extraviado en un automóvil con poca luz. Gracias a la iluminación LED para interiores de Philips, disfrutarás una luz cálida, brillante y propagada uniformemente. Así, la próxima vez que busques algo en el maletero, la guantera o el suelo del automóvil, podrás ver exactamente lo que haces y encontrarlo todo fácilmente.

### Iluminación interior elegante

La iluminación interior no solo se centra en la funcionalidad y la comodidad, también debe tener un buen aspecto. Actualiza tu iluminación interior con una luz cálida más brillante o con efecto de luz diurna. Así, cuando abras el maletero o enciendas las luces del salpicadero, podrás hacerlo todo con un poco más de estilo. Tu coche expresa quien eres, así que haz una declaración de estilo con las luces LED de interior de Philips.

### Luz interior brillante

Para techo, lectura, guantera o maletero, sus necesidades y gustos de iluminación pueden variar. Para el interior de su coche puede elegir entre distintas lámparas LED Philips X-tremeUltinon y disfrutar de un estilo y una visibilidad superiores. Elija entre una cómoda luz blanca cálida (hasta 4000 Kelvin) o un efecto de luz diurna (hasta 6000 Kelvin). Brillante y elegante, esta luz cambiará su experiencia de conducción. Si busca el teléfono que se le ha caído, si sus pasajeros quieren leer o si intenta encontrar la mejor ruta hasta su destino, podrá hacerlo con una luz interior brillante.

### Iluminación LED duradera

Quieres luces para el coche brillantes y elegantes, pero no quieres tener que sustituir las lámparas averiadas. Ese es el principal punto débil de los faros convencionales: cuanto más potente es la luz, menor es su vida útil. Con la misma intensidad de luz, los LED duran mucho más. Y las luces LED X-tremeUltinon de Philips son extremadamente duraderas. Gracias a las innovaciones tecnológicas más recientes, evitan los daños por calor o vibraciones y duran hasta 12 años. La mayoría de coches se cambian o mejoran en ese tiempo, por lo que tus nuevas y elegantes luces durarán lo mismo que tu coche.

### Calidad de nivel automotriz

La iluminación tecnológicamente avanzada de Philips es reconocida en la industria automotriz del automóvil y ha estado presente por más de 100 años. Los productos de calidad de nivel automotor de Philips se diseñan y desarrollan según procesos estrictos de control de calidad (incluidas las normas ISO aplicables), lo que lleva a estándares de producción constantemente altos. Los fabricantes de automóviles principales eligen los faros Philips, dado que cuando compras Philips, compras calidad. Obtienes una luz potente y brillante, un rendimiento preciso del haz de luz, estilo de alta tecnología y un sistema avanzado de iluminación LED para una conducción más segura, fluida y agradable.

### ¡Preparado, listo, instalado!

Ya que se diseñaron para instalarse fácilmente en vehículos compatibles, los conductores con experiencia en mantenimiento podrán cambiar las luces compatibles sin problemas.

## Especificaciones

### Datos del embalaje

EAN1: 8727900397062

EAN3: 8727900397079

Tipo de embalaje: x1

### Especificaciones de marketing

Ventajas esperadas: Más luz

### Información de solicitud

Entrada de solicitud: 128584000KX1

Código de solicitud: 39706230

### Información de embalaje exterior

Altura: 8,5 cm

Longitud: 19,5 cm

Anchura: 15,1 cm

Peso bruto por unidad: 0,27 kg

### Información del producto embalado

Altura: 9,2 cm

Longitud: 6,8 cm

Anchura: 2,8 cm

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10

Cantidad por paquete: 1

### Duración

Duración: Hasta 12 años

### Descripción del producto

Tecnología: LED

Aplicación: Interior, Maletero, guantera

Gama: LED X-tremeUltinon

Tipo: Festoon

