

PHILIPS

лампа для салона
автомобиля

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [38 мм]

Количество ламп: 1 шт.

12 В, теплый белый свет, 4000 К

Инновационная автомобильная
система



128584000KX1



Высокая яркость и превосходный стиль

Стильный дизайн со светодиодными лампами повышенной яркости

Вы больше никогда не потеряете ключи, установив яркие, стильные и надежные LED-лампы Philips Festoon 38 мм для салона. Интенсивный белый свет 4000 К с теплым оттенком освещает салон автомобиля и не вредит зрению.

Светодиодные лампы повышенной яркости для салона

- Яркие лампы для салона гарантируют превосходный обзор

Стильное решение

- Яркие лампы для салона автомобиля
- Усовершенствуйте освещение, обновите стиль

Светодиодные лампы с длительным сроком службы

- Надежное и долговечное светодиодное освещение

Исключительное качество Philips

- Высочайшее качество автомобильных ламп Philips
- Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

Основные особенности

Улучшенное освещение салона автомобиля

Всем нам приходилось искать в плохо освещенном салоне автомобиля потерянные ключи, телефон или, например, детскую обувь. Светодиодные лампы Philips обеспечивают теплый, яркий и равномерно распределенный свет. Так что в следующий раз, потеряв что-либо в багажнике, бардачке или на полу автомобиля, вы будете прекрасно все видеть и с легкостью найдете необходимые вещи.

Стильное освещение для салона

Освещение для салона обеспечивает не только функциональность и комфорт, но и превосходный внешний вид. Усовершенствуйте салон автомобиля, установив лампы с ярким теплым светом или эффектом дневного освещения. Благодаря этому открытый багажник и приборная панель будут выглядеть еще более стильно. Подчеркните характер своего автомобиля: привлечите внимание, установив светодиодные лампы для салона от Philips.

Яркое освещение для салона

Ваши вкусы и потребности могут различаться и зависеть от того, какое освещение вам требуется: потолочное, для чтения, для перчаточного ящика или багажника. Таким образом, вы можете подобрать то, что необходимо именно вам, среди многообразия стильных ламп Philips X-tremeUltinon LED, обеспечивающих превосходный обзор. Вы можете выбрать теплый белый свет (до 4000 К) и эффект дневного освещения (до 6000 К). Благодаря яркому освещению салона вы легко найдете упавший телефон или построите по карте наилучший маршрут, а ваши пассажиры смогут читать с комфортом.

Долговечное светодиодное освещение

Водителям требуются яркие и стильные автомобильные лампы, однако их постоянная замена утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. При одинаковом уровне интенсивности света срок службы светодиодов гораздо больше. Светодиоды Philips X-treme Ultinon LED обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям предотвращаются перегрев и повреждение от вибрации, а срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

Качественная продукция для автомобилей

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны в автомобильной индустрии уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая применимые нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители выбирают лампы Philips, поскольку они уверены в качестве изделий. Светодиодные системы освещения Philips обеспечивают интенсивный яркий свет, точную направленность светового луча и непревзойденный стиль. С ними вождение становится более безопасным, уверенным и комфортным.

Невероятно простая установка

Водители, имеющие опыт технического обслуживания, сами могут легко справиться с установкой в автомобиль ламп, подходящих по техническим параметрам.

Характеристики

Информация об упаковке

EAN1: 8727900397062

EAN3: 8727900397079

Тип упаковки: X1

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Больше света

Информация для заказа

Регистрация заказа: 128584000KX1

Код для заказа: 39706230

Информация об упаковке

Высота: 8,5 см

Длина: 19,5 см

Ширина: 15,1 см

Вес брутто одного изделия: 0,27 кг

Информация об упакованном продукте

Высота: 9,2 см

Длина: 6,8 см

Ширина: 2,8 см

МОQ (для профессионалов): 10

Количество упаковок: 1

Срок службы

Срок службы: До 12 лет

Описание продукта

Технология: Светодиоды

Применение: Внутреннее освещение, Багажное отделение, Бардачок

Линейка продукции: X-tremeUltinon LED

Тип: Двухцокольная лампа

