

PHILIPS

сигнална и интериорна
крушка за автомобил

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [38 мм]

Брой лампи: 1

Ефект на дневна светлина, 12 V,
6000 K

Усъвършенствана автомобилна
система



128596000KX1



По-ярък и по-стилен

Проектирайте вашия интериор със светодиодни лампи

Не губете ключовете си отново с ярките стилни и издръжливи 38 мм LED лампи Festoon на Philips за интер. осветл. и регистр. табели. Силната светл. до 6000K с ефект на дн. светл. осветява вътрешността на автомобила, като е нежна към очите.

По-ярки светодиодни интериорни светлини

- Ярка интериорна светлина, за да виждате всичко в колата си

Стилна визуална надстройка

- Ярка светлина за интериора на вашия автомобил
- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Светодиодни светлини за по-дълготрайна употреба

- Надеждно и дълготрайно LED осветление

Изключително качество от Philips

- Автомобилно осветление Philips от най-високия клас
- Лесен монтаж и съвместимост с много автомобилни модели

Акценти

Вижте повече във вашия автомобил

Независимо дали е за светлина в купето, осветл. за четене, жабка, или багажник – изискванията ви за осветл. и стил могат да се различават. За интериора на автом. можете да изберете от разнообраз. LED лампи за отлична видимост и стил X-tremeUltinon от Philips. Изберете от комф. топлобяло (до 4000 келвина) и ефект на дн. светлина (до 6000 келвина). Ярка и стилна, тази светлина ще промени изживяването при шофиране. Независимо дали търсите изпуснат телефон, пасажерът ви иска да чете, или се опитвате да откриете най-добрия маршрут за дестинацията си, сега можете да го правите с ярка интер. светлина.

Стилно интериорно осветление

Интериорното осветление не е само функционално и комфортно, а и изглежда добре. Надстройте вътрешното си осветление с по-ярка топла светлина или с ефект на дневна светлина. Така, когато отворите багажника или светнете осветлението на таблото, ще можете да го направите с повече стил. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните интериорни светлини от Philips.

Ярка интериорна светлина

Независимо дали е плафон, осветление за четене, жабка, или багажник – вашите изисквания за осветлението и стила могат да се различават. За интериора на вашия автомобил можете да изберете от разнообразието светодиодни лампи за превъзходна видимост и стил X-tremeUltinon от Philips. Изберете от комфортното топло бяло (4000 Келвина) и ефект на дневна светлина (6000 Келвина). Ярка и стилна, тази светлина ще промени шофирането. Независимо дали търсите изтърван телефон, пасажерът ви иска да чете, или се опитате

да откриете най-добрия маршрут за вашата дестинация, сега можете да го направите с ярка интериорна светлина.

Дълготрайно LED осветление

Искате ярки и стилни фарове. Но не искате да замените изгорели крушки. Това е главният минус на обикновените фарове; колкото по-мощна е светлината, толкова по-кратък е нейният живот. Със същия интензитет на осветяване светодиодите са много по-трайни. А светодиодните продукти X-tremeUltinon от Philips показват изключителна издръжливост. Заради последните технологични иновации те са защитени от нагряване и вибрации и издържат до 12 години. Тъй като повечето коли биват заменени или надстройвани за този период, вашите стилни нови фарове би трябвало да покрият живота на експлоатация на вашия автомобил.

Качество от автомобилния клас

Усъвършенстваното в технологичен аспект осветление от Philips е известно в автомобилната индустрия е и е част от нея вече 100 години. Продуктите с качество от автомобилния клас Philips са проектирани и разработени, следвайки стриктни процеси за контрол на качеството (включително приложими норми на ISO), което води до последователно високи стандарти на производство. Главните производители на автомобили избират лампи Philips, тъй като при закупуването на Philips закупуват качество. Получавате мощна ярка светлина и прецизен лъч. Получавате елегантен стил. И също така получавате усъвършенствана светодиодна система за осветление за по-безопасно, по-плавно и по-приятно шофиране.

Монтаж за нула време!

Проектирани за лесен монтаж в съвместими автомобили, шофьорите с опит в обслужването ще могат да надстроят съвместимите фарове с лекота.

Спецификации

Данни за опаковката

EAN1: 8727900397086

EAN3: 8727900397093

Тип опаковка: X1

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 128596000KX1

Код за поръчка: 39708630

Информация за външната опаковка

Височина: 8,5 см

Дължина: 19,5 см

Ширина: 15,1 см

Брутно тегло на бройка: 0,27 кг

Информация за опакован продукт

Височина: 9,2 см

Дължина: 6,8 см

Ширина: 2,8 см

МОQ (за професионалисти): 10

Количество стоки в опаковка: 1

Експлоатационен срок

Живот: До 12 години

Описание на продукта

Технология: LED

Приложение: Интериор, Багажник, жабка

Обхват: Светодиод X-tremeUltinon

Тип: Festoon

