

PHILIPS

Innen- und Signalbeleuchtung
für Fahrzeuge

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [38 mm]

Anzahl der Lampen: 1

12 V, 6.000 K Tageslichteffekt

Erweitertes Fahrzeugsystem



128596000KX1



Heller und stylisher

Statten Sie Ihren Fahrzeuginnenraum mit helleren LED-Lampen aus

Verlieren Sie nie Ihre Schlüssel mit den hellen, stylishen, langlebigen Philips 38-mm-LED-Soffittenlampen für Innen- und Kennzeichenbeleuchtung. Das Licht mit 6.000 K-Tageslichteffekt beleuchtet den Fahrzeuginnenraum und schont die Augen.

Hellere LED-Innenbeleuchtung

- Helle Innenbeleuchtung, damit Sie alles in Ihrem Auto sehen

Ein Upgrade für Ihre Fahrzeugoptik

- Helles Licht für Ihren Fahrzeuginnenraum
- Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

LEDs mit verlängerter Lebensdauer

- Robuste und langlebige LED-Beleuchtung

Einzigartige Philips Qualität

- Philips Fahrzeugbeleuchtung mit höchster Qualität
- Einfache Installation und mit vielen Automodellen kompatibel

Besonderheiten

Sehen Sie mehr in Ihrem Auto

Ob für Decken- oder Leselampen, Handschuhfach oder Kofferraumbeleuchtung – Ihre Anforderungen und Ihr Geschmack können variieren. Wählen Sie für den Fahrzeuginnenraum aus einer Vielzahl von Philips X-tremeUltinon LED-Lampen für beste Sichtbarkeit und Style. Entscheiden Sie sich für angenehm warmweißes Licht (bis zu 4.000 K) oder Tageslicht (bis zu 6.000 K). Dieses helle, stylische Licht eröffnet Ihnen ein neues Fahrerlebnis. Ob Sie nach einem Telefon suchen, Ihre Mitfahrer lesen möchten oder Sie versuchen, den besten Weg zum Ziel zu finden: Eine helle Innenbeleuchtung macht es möglich.

Stylische Innenbeleuchtung

Bei der Innenbeleuchtung geht es nicht nur um Funktion und Komfort, sondern auch um gutes Aussehen. Werten Sie Ihre Innenbeleuchtung mit einem helleren warmen Licht oder Tageslichteffekt auf. Wenn Sie also den Kofferraum öffnen oder die Armaturenbrettbeleuchtung einschalten, warum nicht mit einem Hauch mehr Style? Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Innenbeleuchtung von Philips.

Helle Innenbeleuchtung

Ob für Decken- oder Leselampen, das Handschuhfach oder den Kofferraum – Ihre Beleuchtungsanforderungen und Ihr Geschmack können variieren. Wählen Sie für den Innenraum Ihres Autos aus einer Vielzahl von Philips X-tremeUltinon-LED-Lampen für beste Sichtbarkeit und Style. Entscheiden Sie sich für ein angenehm warmweißes Licht (4.000 Kelvin) oder einen Tageslichteffekt (6.000 Kelvin). Dieses helle und stylische Licht eröffnet Ihnen ein ganz neues Fahrerlebnis. Ob Sie nach einem fallengelassenen Telefon suchen, Ihre Mitfahrer lesen möchten oder Sie

versuchen, den besten Weg zu Ihrem Ziel zu finden: Eine helle Innenbeleuchtung macht es möglich.

LED-Beleuchtung mit langer Lebensdauer

Sie möchten helle und stylische Autolampen. Sie möchten aber auch nicht dauernd defekte Lampen austauschen. Dies ist eine der größten Schwächen herkömmlicher Scheinwerfer: Je stärker das Licht, desto kürzer die Lebensdauer. LEDs bieten bei gleicher Lichtintensität eine deutlich längere Lebensdauer, halten jedoch deutlich länger. Die Philips X-tremeUltinon-LED-Produkte sind besonders robust. Dank neuester Technologien vermeiden sie Hitze und Vibrationsschäden und halten bis zu 12 Jahre. Da die meisten Autos innerhalb dieser Zeit ersetzt oder aufgerüstet werden, halten Ihre neuen, eleganten Lampen wahrscheinlich so lange wie Ihr Auto.

Automotive Grade Qualität

Die technologisch fortschrittliche Philips Fahrzeugbeleuchtung ist in der gesamten Automobilbranche schon seit über 100 Jahren bekannt. Die Produkte der Philips Automotive Grade Quality-Reihe wurden unter Einhaltung strenger Qualitätssicherungsprozesse (einschließlich der geltenden ISO-Normen) entwickelt, was zu einem dauerhaft hohen Produktionsstandard führt. Führende Automobilhersteller entscheiden sich für Philips Lampen, da der Name Philips für Qualität steht. Das bedeutet für Sie: ein leistungsstarkes, helles Licht, eine präzise Lichtstrahlleistung und kompromisslose Eleganz. Erleben Sie ein modernes LED-Beleuchtungssystem für eine sichere, reibungslosere und angenehmere Fahrt.

Auf die Plätze, fertig, installiert!

Dank der einfachen Installation können Fahrer mit Wartungserfahrung kompatible Lampen mit Leichtigkeit in ihr Fahrzeug einbauen.

Daten

Verpackungsdaten

EAN1: 8727900397086

EAN3: 8727900397093

Verpackungsart: X1

Marketing-Spezifikationen

Zu erwartende Vorteile: Mehr Licht

Bestellinformationen

Bestelleingabe: 128596000KX1

Bestellcode: 39708630

Umverpackungsinformationen

Höhe: 8,5 cm

Länge: 19,5 cm

Breite: 15,1 cm

Bruttogewicht pro Stück: 0,27 kg

Produktinformationen

Höhe: 9,2 cm

Länge: 6,8 cm

Breite: 2,8 cm

Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden):

10

Packungsmenge: 1

Lebensdauer

Lebensdauer: Bis zu 12 Jahre

Produktbeschreibung

Technologie: LED

Anwendungsbereich: Einrichtung, Kofferraum, Handschuhfach

Produktreihe: X-tremeUltinon LED

Typ: Soffittenlampe

