

PHILIPS

lampadina per abitacolo
e di segnalazione

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [38 mm]

Numero di lampadine: 1

12 V, effetto luce del giorno,
6000 K

Sistema innovativo per
l'automotive



128596000KX1



Più luce, più stile

Illumina il tuo abitacolo con le luci a LED

Non perdere più le chiavi grazie ai luminosi, eleganti e duraturi Festoon a LED da 38 mm di Philips per l'illuminazione di abitacolo e targa. Un'intensa luce effetto giorno fino a 6000K illumina gli interni senza affaticare la vista.

Luminose luci a LED per abitacolo

- Brillanti luci per abitacolo per vedere tutto ciò che si trova all'interno dell'auto

Aggiunta elegante

- Luci brillanti per l'abitacolo della tua auto
- Migliora i tuoi fari. Migliora il tuo stile

Luci a LED di maggiore durata

- Illuminazione a LED di lunga durata

Eccezionale qualità Philips

- Lampadine per auto Philips al massimo livello di qualità
- Installazione semplice e compatibile con i più diffusi modelli di auto

In evidenza

Ottieni una visione migliore dell'interno dell'auto

Che si tratti di luci per tettino interno o da lettura, per vano portaoggetti o bagagliaio, i requisiti e i gusti possono variare. Per l'abitacolo puoi scegliere tra svariate lampadine a LED Philips X-treme Ultinon per una visibilità e uno stile maggiori; tra una confortevole luce bianca calda (fino a 4.000 Kelvin) e un effetto luce diurna (fino a 6.000 Kelvin). Brillante ed elegante, questa luce cambierà la tua esperienza di guida. Se devi trovare il telefono caduto, i passeggeri desiderano leggere o vuoi cercare il percorso migliore, ora puoi farlo grazie a una brillante luce per abitacolo.

Elegante illuminazione per abitacolo

L'illuminazione dell'abitacolo non serve soltanto a offrire funzionalità e praticità, ma è anche una questione di stile. Aggiungi una brillante luce calda o un effetto luce diurna all'interno della tua auto. In questo modo, potrai aprire il bagagliaio o accendere le luci sul cruscotto con più stile. L'auto esprime la tua personalità e le luci a LED per abitacolo Philips sono una chiara manifestazione di stile.

Luce per abitacolo brillante

Che si tratti di luci per il tettino interno o da lettura, del vano portaoggetti o del bagagliaio, i tuoi requisiti e il tuo gusto in fatto di illuminazione potrebbero essere diversi. Per l'abitacolo, puoi scegliere tra un'ampia varietà di lampadine a LED Philips X-treme Ultinon, per una visibilità e uno stile maggiori. Scegli tra una confortevole luce bianca calda (4000 Kelvin) o un effetto luce diurna (6000 Kelvin). Brillante ed elegante, questa luce cambierà la tua esperienza di guida. Se devi trovare il telefono caduto, i passeggeri desiderano leggere o vuoi cercare il percorso migliore per giungere a destinazione, ora puoi farlo grazie a una brillante luce per abitacolo.

Illuminazione a LED di maggiore durata

Vuoi luci dell'auto luminose e di stile ma non vuoi sostituire continuamente le lampadine che si bruciano? Questo è il problema principale dei fari tradizionali: maggiore è la loro potenza, minore sarà la durata. Allo stesso livello di intensità, i LED sono in grado di durare molto più a lungo e, in particolare, le luci a LED Philips X-treme Ultinon hanno una durata imbattibile. Dotate delle più recenti e innovative tecnologie, prevengono i danni causati dal calore e dalle vibrazioni e possono durare fino a 12 anni. La maggior parte delle auto viene sostituita entro questo lasso di tempo, per cui le tue nuove ed eleganti luci a LED dovrebbero durare almeno quanto la tua macchina.

Alta qualità per il settore automotive

La tecnologia avanzata Philips per l'illuminazione è rinomata nel settore automobilistico e lo è da oltre 100 anni. I prodotti Philips di alta qualità per il settore automotive sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità (incluse le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di ottenere elevatissimi e costanti standard di produzione. I principali produttori di automobili scelgono le lampadine Philips, perché un acquisto Philips è un acquisto di qualità. Le lampadine Philips offrono una luce potente e brillante, un fascio luminoso preciso, uno stile inconfondibile e un sistema d'illuminazione a LED innovativo, che assicura una guida più sicura, fluida e piacevole.

Pronti, partenza, installati!

Sono progettate per essere installate in modo semplice nei veicoli compatibili dai guidatori con un minimo di esperienza di manutenzione.

Specifiche

Dati confezione

EAN1: 8727900397086

EAN3: 8727900397093

Tipo di confezione: x1

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Più luce

Informazioni per effettuare un ordine

Codice: 128596000KX1

Codice per l'ordine: 39708630

Informazioni sull'imballaggio esterno

Altezza: 8,5 cm

Lunghezza: 19,5 cm

Larghezza: 15,1 cm

Peso lordo per pezzo: 0,27 kg

Informazioni prodotto confezionato

Altezza: 9,2 cm

Lunghezza: 6,8 cm

Larghezza: 2,8 cm

Ordine minimo (per i professionisti): 10

Quantità confezione: 1

Durata

Durata: Fino a 12 anni

Descrizione del prodotto

Tecnologia: LED

Applicazione: Interni, Bagagliaio, vano portaoggetti

Gamma: LED X-tremeUltinon

Tipo: Festoon

