

# PHILIPS

kupé- og signallys

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [38 mm]

Antall lyskilder: 1

Dagslyseeffekt på 12 V, 6000 K

Avansert kjøretøysystem



128596000KX1



## Sterkere og mer elegant lys

### Gi kupeen sterkere LED

Du trenger aldri miste nøklene igjen takket være stilige og holdbare Philips LED 38 mm Festoons for kupé- og nummerskiltlys. Det sterke lyset med opptil 6000K dagslyseeffekt lyser opp inni bilen, samtidig som det er skånsomt for øynene.

#### **Sterkere LED-kupélylys**

- Sterkt kupélylys som gjør at du ser alt i bilen

#### **Stilig visuell oppgradering**

- Klare lys for bilkuppeten
- Oppgrader lysene, oppgrader stilen din

#### **LED med lengre varighet**

- Langtidsholdbare LED

#### **Enestående kvalitet fra Philips**

- Bilbelysning fra Philips gir kjørellys av ypperste kvalitet
- Enkle å installere og kompatible med mange bilmodeller

# Høydepunkter

## Se bedre i bilen

Enten det gjelder telefonen din, nøklene dine eller den venstre skoen til ungen din, har vi alle på et eller annet tidspunkt måtte lete etter noe i en dårlig opplyst bil. Med Philips LED-kupélylys får du et varmt, sterkt og jevnt spredt lys. Så neste gang du leter rundt i bagasje- eller hanskerommet eller på gulvet i bilen, får du full oversikt og kan lett finne det du leter etter.

## Stilig kupélylys

Kupélylys handler om mer enn bare funksjon og komfort. Lyset skal se bra ut også. Oppgrader kupélyset til et klart, varmt lys eller et lys med dagslyseffekt. Når du åpner bagasjerommet eller slår på lyset på dashbordet, kan du gjøre det med stil. Bilen er et uttrykk for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk med Philips LED-kupélylys.

## Klart kupélylys

Enten det gjelder leselys eller kupélylys i taket, hanskerommet eller bagasjerommet, kan smak og behag variere når det gjelder lys. Du kan velge blant en rekke Philips X-tremeUltinon LED som gir utmerket sikt og stil i bilkupeen. Velg mellom et behagelig varmhvitt lys (opptil 4000 Kelvin) og et med dagslyseffekt (opptil 6000 Kelvin). Lyspæren gir et klart og stilig lys, slik at du får en bedre kjøreeopplevelse. Enten du leter etter telefonen din, du har en passasjer som vil lese, eller du prøver å finne den beste ruten til destinasjonen din, kan du nå gjøre det med et klart kupélylys.

## LED med bedre varighet

Du ønsker sterke og stilige billys. Men du vil ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. Det er en stor svakhet ved konvensjonelle frontlys: Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv med et tilsvarende lysintensitetsnivå varer LED-lyskilder mye lenger. Og Philips X-tremeUltinon LED-lys har dessuten overlegen holdbarhet. Med nye teknologiske funksjoner som forhindrer varme- og vibrasjonsskader, varer de i opptil 12 år. Siden de fleste biler er blitt byttet ut eller oppgradert innen den tid, kommer de stilfulle nye lysene dine til å holde ut bilens levetid.

## Kvalitet tilpasset for kjøretøy

De teknologisk avanserte Philips-lysene er viden kjent i bilindustrien og har vært det i over 100 år. Philips-produktene med kvalitet tilpasset kjøretøy, er utformet og utviklet i henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer gjennomgående høy produksjonskvalitet. Store bilprodusenter velger lyskilder fra Philips, fordi du er sikret kvalitet når du kjøper Philips. Du får kraftig, klart lys og nøyaktig lysstråleytelse. Du får et stilfullt produkt, og du får et avansert LED-lyssystem for en sikrere, jevnere og mer givende kjøretur.

## Klar, ferdig, installert!

Siden lysene er utformet for å kunne installeres enkelt, vil bilførere med erfaring fra vedlikehold enkelt kunne oppgradere compatible lys.

# Spesifikasjoner

## Emballasjeopplysninger

EAN1: 8727900397086

EAN3: 8727900397093

Emballasjetype: X1

## Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Mer lys

## Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 128596000KX1

Bestillingskode: 39708630

## Emballasjeinformasjon

Høyde: 8,5 cm

Lengde: 19,5 cm

Bredde: 15,1 cm

Bruttovekt per del: 0,27 kg

## Pakket produktinformasjon

Høyde: 9,2 cm

Lengde: 6,8 cm

Bredde: 2,8 cm

MOQ (for profesjonelle): 10

Antall i pakken: 1

## Levetid

Levetid: Opptil 12 år

## Produktbeskrivelse

Teknologi: LED

Bruk: Interiør, Bagasjerom, hanskerom

Serie: X-tremeUltinon LED

Type: Sofitten

