

PHILIPS

samochodowa żarówka
wewnętrzna i sygnalizacyjna

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [38 mm]

Liczba źródeł światła: 1

12 V, efekt światła dziennego
6000 K

Zaawansowany System
Samochodowy



128596000KX1



Jaśniejsze i bardziej stylowe

Zaprojektuj wnętrze z jaśniejszym oświetleniem LED

Dzięki jasnemu, stylowemu i trwałemu oświetleniu LED Philips Festoon 38 mm (do montażu również przy tablicy rejestr.) już nigdy nie zgubisz kluczyków. Silne światło (temp. b. do 6000 K) rozświetla wnętrze samochodu i jest łagodne dla oczu.

Jaśniejsze oświetlenie wewnętrzne LED

- Jasne oświetlenie wewnętrzne pozwalające zobaczyć wszystko w samochodzie

Stylowe ulepszenie wyglądu

- Jasne oświetlenie wnętrza pojazdu
- Zmodernizuj oświetlenie, odśwież swój styl

Trwalsze oświetlenie LED

- Trwałe oświetlenie LED zapewniające długi okres eksploatacji

Wyjątkowa jakość firmy Philips

- Oświetlenie samochodowe Philips najwyższej jakości
- Łatwy montaż i zgodność z wieloma modelami samochodów

Zalety

Lepsza widoczność wewnątrz samochodu

Twoje wymagania w zakresie oświetlenia mogą być różne w zależności od tego, czy chodzi o światło do czytania, sufit, schowek czy bagażnik. Jeśli szukasz oświetlenia wnętrza pojazdu, możesz wybierać spośród szerokiej oferty lamp LED Philips X-tremeUltinon, które zapewniają doskonałą widoczność i ciekawy styl. Do wyboru ciepła i kojąca biel (do 4000 K) oraz efekt światła dziennego (do 6000 K). Oświetlenie to zupełnie zmieni Twoje wrażenia z jazdy. Szukasz telefonu, pasażerowie chcą poczytać, a może planujesz najlepszą trasę podróży? Teraz można robić to wszystko w jaśniejszym wnętrzu.

Stylowe oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie wewnętrzne to nie tylko funkcjonalność i komfort — to także styl i dobre wrażenie. Zmodernizuj oświetlenie wewnętrzne przy użyciu jaśniejszych, ciepłych źródeł światła lub efektu światła dziennego. Dzięki temu możesz cieszyć się stylowym oświetleniem po otwarciu bagażnika lub włączeniu podświetlenia deski rozdzielczej. Auto jest wyrazem tego, kim jest jego właściciel, więc wyraż swój styl za pomocą oświetlenia wewnętrznego LED firmy Philips.

Jasne oświetlenie wnętrza

Twoje wymagania i upodobania w zakresie oświetlenia mogą być różne w zależności od tego, czy chodzi o światło do czytania, sufit, schowek czy bagażnik. Jeśli szukasz oświetlenia wnętrza pojazdu, możesz wybierać spośród szerokiej oferty źródeł światła LED Philips X-tremeUltinon, które zapewniają doskonałą widoczność i ciekawy styl. Do wyboru ciepła i kojąca biel (4000 K) oraz efekt światła dziennego (6000 K). Dzięki swojej jasności i stylowemu wyglądowi oświetlenie to zupełnie zmieni Twoje wrażenia z jazdy. Szukasz upuszczonego telefonu, pasażerowie chcą poczytać, a może planujesz najlepszą trasę podróży? Teraz można robić to wszystko w jaśniejszym wnętrzu.

Trwałe oświetlenie LED

Zależy Ci na jasnym i stylowym oświetleniu samochodowym, ale nie chcesz stale wymieniać przepalonych żarówek. To główna słabość tradycyjnego oświetlenia głównego — im mocniejsze światło, tym krótszy okres eksploatacji. Przy takiej samej intensywności źródła światła LED są o wiele trwałe, a produkty LED Philips X-tremeUltinon charakteryzują się wręcz doskonałą wytrzymałością. Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym zabezpieczającym przed uszkodzeniami na skutek wysokiej temperatury i wibracji ich okres eksploatacji wynosi nawet 12 lat. Większość osób w tym czasie zmienia samochód, co oznacza, że nowe stylowe oświetlenie wytrzyma tak długo, jak Twoje auto.

Jakość wymagana przez branżę samochodową

Firma Philips już od ponad 100 lat jest znana w branży motoryzacyjnej z zaawansowanego technologicznie oświetlenia. Wysokiej jakości samochodowe źródła światła Philips są projektowane i produkowane zgodnie z surowymi procesami kontroli jakości (w tym stosownymi normami ISO), co pozwala zachować niezmiennie wysokie standardy produkcji. Najwięksi producenci samochodów wybierają źródła światła Philips, ponieważ produkty naszej firmy gwarantują wysoką jakość. Zapewniają mocne i jasne światło, precyzyjną regulację wiązki światła oraz nowoczesny styl. Zaawansowany system oświetlenia LED pozwala na bezpieczniejszą, płynniejszą i przyjemniejszą jazdę.

Łatwy montaż

Produkt został zaprojektowany z myślą o łatwym montażu w wybranych pojazdach, dzięki czemu kierowcy z odrobiną doświadczenia bez problemu zmodernizują oświetlenie.

Dane techniczne

Dane opakowania

EAN1: 8727900397086
EAN3: 8727900397093
Rodzaj opakowania: X1

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Więcej światła

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 128596000KX1
Kod zamówienia: 39708630

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 8,5 cm
Długość: 19,5 cm
Szerokość: 15,1 cm
Waga brutto na sztukę: 0,27 kg

Informacje o zapakowanym produkcie

Wysokość: 9,2 cm
Długość: 6,8 cm
Szerokość: 2,8 cm
Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10
Ilość w opakowaniu: 1

Czas eksploatacji

Trwałość: Do 12 lat

Opis produktu

Technologia: LED
Zastosowanie: Wnętrze, Bagażnik, Schowek
Seria: X-tremeUltinon LED
Typ: Festoon

