

PHILIPS

Lampadina per interni
e di segnalazione

Vision

Tipo di lampadina: FEST-C5W

Confezione da: 10

12 V, 5 W

12864CP



Sentiti al sicuro, guida con sicurezza Lampadine di segnalazione Philips

Le nostre lampadine di segnalazione sono scelte dalle principali case automobilistiche. Offrono la migliore qualità a un prezzo competitivo.

Produttore di equipaggiamento di primo impianto

- Philips è scelta dalle principali case automobilistiche
- Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni
- Rispetto degli standard di alta qualità dell'omologazione ECE

In evidenza

La scelta delle case automobilistiche



Da 100 anni Philips è all'avanguardia dell'industria dell'illuminazione automobilistica, avendo introdotto innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa, e una su tre su scala mondiale, è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Ideata per più usi



Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante,

anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

Omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per il settore automobilistico sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto e sia su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) con i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Caratteristiche elettriche

Voltaggio: 12 V

Potenza effettiva (W): 5 W

Durata

Durata: Fino a 500 h

Caratteristiche luce

Lumen: 46 lm

Dati confezione

EAN3: 8727900391527

EAN1: 8711500482051

Tipo di confezione: CP

Descrizione del prodotto

Applicazione: Luce portabagagli, Luci portiere, Luce di sicurezza dello sportello, Luce vano portaoggetti

Base: SV8,5

Nome: Lampadina a siluro T10,5X43

Omologazione ECE: NO

Gamma: Standard

Tecnologia: Convenzionale

Tipo: Siluro T10,5x43

Informazioni sull'imballaggio esterno

Peso lordo per pezzo: 0,75 kg

Altezza: 10,3 cm

Lunghezza: 24 cm

Informazioni prodotto confezionato

Quantità confezione: 1

Ordine minimo (per i professionisti): 50

Peso lordo per pezzo: 3,75 g

Peso netto al pezzo: 2,6 g

Informazioni per effettuare un ordine

Codice per l'ordine: 48205128

Specifiche di marketing

Benefici attesi: Standard

