

PHILIPS

Luzes interiores e de
sinalização convencionais

Vision

Tipo de lâmpada: C10W-
Festoon

Embalagem: 10

12 V, 10 W

12866CP



Sinta-se em segurança, conduza em segurança

Lâmpadas de sinalização da Philips

As nossas lâmpadas de sinalização são escolhidas pela maioria dos fabricantes de automóveis. Oferecem a melhor qualidade da sua classe a um preço competitivo.

Fabricante de equipamento original

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips
- Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todo o tipo de funções
- Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE

Destaques

Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

Concebida para múltiplas utilizações



Qual a lâmpada de 12 V mais adequada para cada função? A oferta da Philips Automotive inclui todas as funções específicas para

automóveis: luz de máximos, luz de médios, luz dianteira de nevoeiro, indicador frontal, indicador lateral, indicador traseiro, luz de travagem, luz de marcha-atrás, luz traseira de nevoeiro, luzes da chapa de matrícula, luz de posição traseira/de estacionamento e luzes interiores.

Homologação CEE

Os produtos e serviços da Philips no sector automóvel são considerados os melhores na sua classe, no mercado dos fabricantes de equipamento original e no mercado de pós-venda. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados de acordo com as especificações mais exigentes, os nossos produtos são concebidos para maximizar a segurança e o conforto da experiência de condução dos nossos clientes. A nossa gama de produtos completa é testada extensamente, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) segundo os requisitos CEE mais exigentes. Resumindo, é uma qualidade em que pode confiar.

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V
Potência: 10 W

Vida útil

Vida útil: Até 1250 h

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 115 lm

Dados da embalagem

EAN3: 8711500487964
EAN1: 8711500487940
Tipo de embalagem: CP

Descrição do produto

Aplicação: Luz da porta, Luz do porta-luvas
Encaixe: SV8,5
Designação: Festoon T10,5x43
Homologação ECE: NÃO
Alcance: standard
Tecnologia: Convencional
Tipo: C10W- Festoon

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 0,75 kg
Altura: 10,3 cm
Comprimento: 24 cm
Largura: 16,7 cm

Informação do produto embalado

Quantidade na embalagem: 1
Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 50
Peso bruto por unidade: 3,75 g
Altura: 3,8 cm
Comprimento: 2,25 cm
Peso líquido por peça: 2,6 g
Largura: 1,8 cm

Informações sobre encomendas

Código de encomenda: 48794073
Apresentação de encomendas: 12866CP

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: standard

