



フィリップス X-tremeUltinon LED  
シグナルランプ用バルブ

LED-RED (～ P21 / 5W)

1SET 2 本入  
12V、くっきりとした赤色光  
ブレーキランプ/テールランプ



12899RX2

## 6500K の蒼白 LED 光へ

ソフトな蒼白光でヘッドランプまわりをスタイリッシュに演出

運転中の安全性とスタイルの両方をかなえる、鮮やかな赤色のフィリップス X-tremeUltinon LED ブレーキ&テールランプ [P21 / 5W] に変えてみませんか。パワフルで正確、見た目もスマート、安全かつスタイリッシュにシグナルを送ることができます。

### 際立つ赤色 LED 光、ストップランプ用 LED バルブ

- ヘッドライトのフィリップス製 HID バルブや LED バルブの色合わせに
- 瞬時点灯で後続車の追突リスク減に

### スタイリッシュなホワイト LED 光で愛車をドレスアップ

- 白熱球からの交換で手軽に LED 化

### 優れた配光性能

- 均一に光を分散して視認性を向上

### 長寿命 LED ポジションバルブ

- 耐久性に優れ、長持ちする LED ルームランプ

### フィリップスクオリティ

- フィリップスクオリティ
- 3 種類の変換コネクタを同梱

# PHILIPS

## シグナルランプ用バルブ

LED-RED (～ P21 / 5W) 1SET 2 本入, 12 V、くっきりとした赤色光, ブレーキランプ/テールランプ

# 仕様

### パッケージデータ

- JANCODE: 8727900384093
- EAN3: 8727900396034
- パッケージ種類: X2

### セールスポイント

- 期待される効果: 純正バルブ配光で明るさ向上

### 製品寿命

- 寿命: 最長 12 年

### 注文情報

- 品番: 12899RX2
- 注文コード: 39602730

### 外装箱情報

- 1 箱あたりの総重量: 0.6 kg
- 高さ: 8.5 cm
- 長さ: 19.5 cm
- 幅: 15.1 cm

### 梱包製品情報

- 高さ: 9.2 cm

- 長さ: 6.8 cm
- MOQ (法人向け最低発注数量): 20
- 発注単位: 2
- 幅: 2.8 cm

### 製品仕様

- アプリケーション: ブレーキランプ/テールランプ
- シリーズ名: X-tremeUltinon LED
- 光源: LED
- バルブタイプ: S25 (P21/5W)
- ベース: BAY15d
- ECE 認証: 未取得
- ECE マーク: -

### 電源仕様

- 対応電圧: 12 V
- ワット数: 2 W / 0.3 W

### 光束

- 色温度: 鮮やかな赤
- ルーメン: 115 lm / 15 lm

12899RX2

# 特長

### 明るく鮮やかな LED ポジションバルブ

純正バルブからの交換で、車の印象をスタイリッシュに。またフィリップス X-treme Ultinon / Ultinon シリーズの HID バルブや LED バルブとの色合わせにもオススメ。

### LED 独自のくっきりとした光

LED バルブへの交換は「自分と相手の視認性を高める」「ドレスアップ」が可能です。ストップ/ブレーキランプにはより明るい鮮やかな赤色 LED 光を、ポジション/バックランプには明るい白色 LED 光。フィリップスの Ultinon LED シリーズは各種用途にあった LED バルブを取り揃えています。

### 瞬時に点灯するストップランプ

白熱球は点灯開始から最高輝度に達するまで時間を必要とするのに比べ、LED バルブは瞬時に点灯します。その時間差は一瞬かもしれませんが、ブレーキにおいては重要です。例えば時速 100km で走行している場合、4/10 秒の反応の遅れは車 2.5 台分 11m の反応の遅れに繋がります。LED バルブの瞬時点灯は後継車の追突リスク減に貢献します。

### 均一に光を分散

フィリップスのエクストリームアルティノン LED バルブシリーズは、リフレクターを活かした配光により LED 光の分散機能を高め、後退、停止、ウインカー問わず、照らされるべき場所に確実に照射されるように設計されています。広範囲で均等な光の照射により、明るく照らされるだけでなく、相手のドライバーによる被視認性も高まります。

### 自動車グレードの品質

100 年以上の歴史をもつフィリップスの照明は、先進の技術で、自動車業界の高い評価を得ています。「フィリップス自動車グレード品質」製品は、厳正な品質管理プロセス（適用される ISO 基準を含む）に従って設計、開発されており、一貫して高い製造基準を維持しています。フィリップスのランプが大手自動車メーカーに選ばれる理由は、それが高品質の代名詞だからです。フィリップスが誇る先進の LED 照明システムは、安全で快適かつ楽しい運転をお楽しみください。

### 取付は簡単、純正同等のフィッティング

純正バルブ同等サイズのため、純正白熱球バルブと交換するだけ。手軽に LED への交換が可能です。製品取付時は専門店などのメカニックへ依頼することをお勧めいたします（純正 LED テールランプ装着車輛など、一部取付できない車種があります）。

### 長寿命 LED ルームランプ

フィリップス X-tremeUltinon LED シリーズは LED 特有のホワイト光が明るく車内を照らし出します。もちろん明るく照らすという実用面だけでなく、純正バルブからの交換で色味も代わるため、ドレスアップにも最適です。



発行日 2019-02-14

バージョン: 18.2.5

12 NC: 9237 953 17112  
EAN: 87 27900 38420 8

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Philips Lighting Holding B.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 自動車用 LED バルブの使用については各国の自動車関連法規が異なる為、ご自身でご確認の上装着、使用願います。