



Philips Vision
Señalización e interior
convencional

Tipo de lámpara: T 4 W

Pack de: 2
12 V, 4 W

12929B2



Conduzca con seguridad

Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Amplia variedad de luces de 12 V para todas las funciones
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

PHILIPS

Señalización e interior convencional
Tipo de lámpara: T 4 W Pack de: 2, 12 V, 4 W

Especificaciones

Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 4 W

Duración

- Duración: 1250 h

Características de la luz

- Lúmenes: 35 ± 15 % a 13.5 V lm

Datos del empaque

- EAN3: 8711559520094
- EAN1: 8711500055507
- Tipo de empaque: B2

Descripción del producto

- Aplicación: Licencia, Luz de estacionamiento/ posición trasera, Indicador lateral
- Base: BA9s
- Denominación: T4W
- Homologación ECE: Sí
- Alcance: Vision
- Tecnología: Convencional
- Tipo: T4W

Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,55, 0,186 kg
- Alto: 13 cm
- Longitud: 15 cm
- Ancho: 13,5 cm

Información del producto embalado

- Cantidad por paquete: 2
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 20
- Peso bruto por unidad: 9,3 g
- Alto: 12,9 cm
- Longitud: 6,7 cm
- Peso neto por unidad: 2 g
- Ancho: 2,7 cm

Información de solicitud

- Código de solicitud: 5550730

Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Más luz

12929B2

Destacados

La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.



Fecha de publicación
2019-08-28

Versión: 5.1.1

12 NC: 9247 750 17119
EAN: 87 11500 05550 7

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com