

PHILIPS

Konvenční interiérová
a signální světla

Vision

Typ žárovky: T4W

Balení: 10 kusů

12 V, 4 W

12929CP



Pocit bezpečí, bezpečná jízda

Signální žárovky Philips

Naše signální žárovky používají hlavní výrobci automobilů. Nabízejí nejlepší kvalitu ve své třídě a za výhodnou cenu.

Výrobce originálního vybavení

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců
- Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli funkce
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Přednosti

Volba automobilových výrobců



Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Určeno pro více použití



Kterou 12V žárovku vybrat? Nabídka divize Philips Automotive obsáhne všechny specifické funkce automobilu: dálková světla,

běžné světlomety, přední mlhové světlo, přední směrové světlo, boční směrové světlo, zadní směrové světlo, brzdové světlo, couvací světlo, zadní mlhové světlo, osvětlení registrační značky, zadní poziční/parkovací světla a vnitřní osvětlení.

Homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 4 W

Životnost

Životnost: Až 1 250 h

Charakteristika světla

Lumeny: 35 ±15 % při 13,5 V lm

Údaje na obalu

EAN3: 8711500220622

EAN1: 8711500220608

Typ balení: CP

Popis výrobku

Aplikace: Registrační značka, Zadní světla / parkovací světla, Postranní směrová, Osvětlení zavazadlového prostoru, Osvětlení odkládací přihrádky, Světlo na čtení, Koncové světlo

Základna: BA9s, PG13

Označení: T4W

Homologace ECE: Ano

Řada: Standardní

Technologie: Konvenční

Typ: T4W

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,55, 0,169 kg

Výška: 11,6 cm

Délka: 16,9 cm

Šířka: 10,4 cm

Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 1

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 200

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 2,75 g

Čistá hmotnost na kus: 2 g

Šířka: 2,1 cm

Informace pro objednávání

Objednávkový kód: 22060873

Zadání obj.: 12929CP

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Standardní

