

PHILIPS

binnenverlichting
auto

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [30 mm]

Aantal lampen: 1

12 V, 4000 K warm wit

Geavanceerd autosysteem



129404000KX1



Helder en stijlvol

Verlicht uw interieur met heldere LED-lampen

Met heldere, stijlvolle en duurzame Philips LED Festoons van 38 mm voor het interieur raakt u nooit meer uw sleutels kwijt. Krachtig warm wit licht tot 4000 K geeft goed licht in de auto en is prettig voor de ogen. Deze LED-retrofitlamp is speciaal ontworpen en alleen bedoeld voor offroad gebruik, zoals rally's en races.

Heldere LED-binnenverlichting

- Heldere binnenverlichting om alles te zien in uw auto

Stijlvolle upgrade

- Helder licht voor het interieur van uw auto
- Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

LED-lampen die langer meegaan

- CeraLight keramische hitte- en trilbescherming
- Duurzame en lang meegaande LED-verlichting

Uitzonderlijke kwaliteit van Philips

- Philips-autolampen op de hoogste kwaliteitsniveau
- Eenvoudige installatie en compatibel met veel automodellen

Kenmerken

Zie meer in uw auto

Of het nu gaat om uw telefoon, uw sleutels of de verloren schoen van uw kind, we hebben allemaal weleens een kwijtgeraakt voorwerp moeten zoeken in een slecht verlichte auto. Dankzij Philips LED-binnenverlichting krijgt u een warm, helder en gelijkmatig verspreid licht. De volgende keer dat u iets zoekt in de kofferbak, het handschoenenkastje of op de vloer van uw auto, kunt u dus precies zien wat u doet en alles met gemak vinden.

Stijlvolle binnenverlichting

Bij binnenverlichting draait het niet alleen om functionaliteit en comfort, maar ook om uiterlijk. Upgrade uw binnenverlichting met stralend warm licht of daglichteffect. Dus wanneer u de kofferbak opent of de dashboardverlichting aandoet, gebeurt dit met wat extra stijl. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-interieurlampen.

Heldere interieurlamp

U hebt verschillende eisen voor de lampen als u leest of in het handschoenenkastje of de kofferbak. Voor het interieur van uw auto kunt u kiezen uit een scala aan Philips X-tremeUltinon LED-lampen voor superieur zicht en stijl. Kies uit comfortabel warm wit (4000 Kelvin) of daglichteffect (6000 Kelvin). Deze heldere en stijlvolle lamp gaat uw rijervaring veranderen. Of u nu zoekt naar een gevallen telefoon, inzittenden hebt die willen lezen, of de beste route naar uw bestemming probeert te vinden, u doet het voortaan met heldere binnenverlichting.

Lang meegaande LED-verlichting

U wilt heldere en stijlvolle autoverlichting, maar u wilt niet constant kapotte lampen vervangen. Dat is een enorm minpunt van conventionele koplampen: hoe krachtiger het licht, hoe korter de levensduur. Bij dezelfde

lichtintensiteit gaan LED's veel langer mee en de Philips X-tremeUltinon LED-lampen zijn extreem duurzaam. Dankzij de nieuwste technologische innovatie voorkomen ze schade door warmte en trillingen en gaan ze tot 12 jaar mee. Aangezien de meeste auto's binnen die tijd worden vervangen of een upgrade krijgen, gaan uw stijlvolle nieuwe koplampen net zolang mee als uw auto.

CeraLight keramische hittebeschermer

Philips CeraLight-technologie is een unieke gepatenteerde behuizing op basis van keramiek, ontworpen om de LED-onderdelen te isoleren tegen schade door hitte en trillingen. Deze innovatie beschermt tegen vroegtijdig defecten. Een met CeraLight uitgeruste T10-lamp is gemaakt om langdurig mee te gaan en bestuurders te voorzien van duurzamere verlichting.

Kwaliteit uit de auto-industrie

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De Philips-producten met kwaliteit voor de auto-industrie zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Belangrijke autofabrikanten kiezen voor Philips-lampen omdat Philips voor kwaliteit staat. U krijgt een krachtig helder licht en een nauwkeurige straal, hoogwaardige stijl, en een geavanceerd LED-verlichtingssysteem voor veiliger, soepeler en leuker rijden.

Op uw plaats, klaar, geïnstalleerd!

Ontworpen om eenvoudig te worden geïnstalleerd in compatibele voertuigen; bestuurders met onderhoudservaring kunnen compatibele verlichting met gemak upgraden.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900397147

EAN3: 8727900397154

Verpakkingstype: X1

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht

Bestelinformatie

Bestelnummer: 129404000KX1

Bestelcode: 39714730

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 8,5 cm

Lengte: 19,5 cm

Breedte: 15,1 cm

Brutogewicht per stuk: 0,27 kg

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 9,2 cm

Lengte: 6,8 cm

Breedte: 2,8 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

Verpakkingshoeveelheid: 1

Levensduur

Levensduur: Tot 12 jaar

Productbeschrijving

Technologie: LED

Toepassing: Interieur, Kofferbak, handschoenenkastje

Collectie: X-tremeUltinon LED

Type: Festoon

