

PHILIPS

binnenverlichting en
signaallamp auto

X-tremeUltinon LED

LED-FEST [43 mm]

Aantal lampen: 1

12 V, 6000 K daglichteffect

Geavanceerd autosysteem



129466000KX1



Helder en stijlvol

Verlicht uw interieur met heldere LED-lampen

U verliest nooit meer uw sleutels met de heldere, stijlvolle en duurzame Philips LED Festoons van 43 mm om het interieur en de kentekenplaat van uw auto te verlichten. De krachtige lamp met 6000 K daglichteffect verlicht de binnenkant van uw auto en is prettig voor uw ogen. Deze LED-retrofitlamp is speciaal ontworpen en alleen bedoeld voor offroad gebruik, zoals rally's en races.

Heldere LED-binnenverlichting

- Heldere binnenverlichting om alles te zien in uw auto

Stijlvolle upgrade

- Helder licht voor het interieur van uw auto
- Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

LED-lampen die langer meegaan

- Duurzame en lang meegaande LED-verlichting

Uitzonderlijke kwaliteit van Philips

- Philips-autolampen op de hoogste kwaliteitsniveau
- Eenvoudige installatie en compatibel met veel automodellen

Kenmerken

Zie meer in uw auto

Of het nu gaat om uw telefoon, uw sleutels of de verloren schoen van uw kind, we hebben allemaal weleens een kwijtgeraakt voorwerp moeten zoeken in een slecht verlichte auto. Dankzij Philips LED-binnenverlichting krijgt u een warm, helder en gelijkmatig verspreid licht. De volgende keer dat u iets zoekt in de kofferbak, het handschoenenkastje of op de vloer van uw auto, kunt u dus precies zien wat u doet en alles met gemak vinden.

Stijlvolle binnenverlichting

Bij binnenverlichting draait het niet alleen om functionaliteit en comfort, maar ook om uiterlijk. Upgrade uw binnenverlichting met stralend warm licht of daglichteffect. Dus wanneer u de kofferbak opent of de dashboardverlichting aandoet, gebeurt dit met wat extra stijl. Uw auto weerspiegelt wie u bent, dus maak een stijlstatement met Philips LED-interieurlampen.

Heldere interieurlamp

U hebt verschillende eisen voor de lampen als u leest of in het handschoenenkastje of de kofferbak. Voor het interieur van uw auto kunt u kiezen uit een scala aan Philips X-tremeUltinon LED-lampen voor superieur zicht en stijl. Kies uit comfortabel warm wit (4000 Kelvin) of daglichteffect (6000 Kelvin). Deze heldere en stijlvolle lamp gaat uw rijervaring veranderen. Of u nu zoekt naar een gevallen telefoon, inzittenden hebt die willen lezen, of de beste route naar uw bestemming probeert te vinden, u doet het voortaan met heldere binnenverlichting.

Lang meegaande LED-verlichting

U wilt heldere en stijlvolle autoverlichting, maar u wilt niet constant kapotte lampen vervangen. Dat is een enorm minpunt van conventionele koplampen: hoe krachtiger het licht, hoe korter de levensduur. Bij dezelfde lichtintensiteit gaan LED's veel langer mee en de Philips X-tremeUltinon LED-lampen zijn extreem duurzaam. Dankzij de nieuwste technologische innovatie voorkomen ze schade door warmte en trillingen en gaan ze tot 12 jaar mee. Aangezien de meeste auto's binnen die tijd worden vervangen of een upgrade krijgen, gaan uw stijlvolle nieuwe koplampen net zolang mee als uw auto.

Kwaliteit uit de auto-industrie

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De Philips-producten met kwaliteit voor de auto-industrie zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. Belangrijke autofabrikanten kiezen voor Philips-lampen omdat Philips voor kwaliteit staat. U krijgt een krachtig helder licht en een nauwkeurige straal, hoogwaardige stijl, en een geavanceerd LED-verlichtingssysteem voor veiliger, soepeler en leuker rijden.

Op uw plaats, klaar, geïnstalleerd!

Ontworpen om eenvoudig te worden geïnstalleerd in compatibele voertuigen; bestuurders met onderhoudservaring kunnen compatibele verlichting met gemak upgraden.

Specificaties

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900397123
EAN3: 8727900397130
Verpakkingstype: X1

Productbeschrijving

Technologie: LED
Toepassing: Interieur, Kofferbak, handschoenenkastje
Collectie: X-tremeUltinon LED
Type: Festoon

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht

Bestelinformatie

Bestelnummer: 129466000KX1
Bestelcode: 39712330

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 8,5 cm
Lengte: 19,5 cm
Breedte: 15,1 cm
Brutogewicht per stuk: 0,27 kg

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 9,2 cm
Lengte: 6,8 cm
Breedte: 2,8 cm
Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10
Verpakkingshoeveelheid: 1

Levensduur

Levensduur: Tot 12 jaar

