



Philips X-tremeUltinon
LED
ไฟภายในรถยนต์

LED-MULTIREADER

จำนวนของหลอดไฟ: 1
12 V เอฟเฟกต์เดย์ไลท์ 6000 K
ภายใน

129576000KX1

สว่างขึ้นและดูมีสไตล์มากขึ้น

ออกแบบภายในรถของคุณด้วยไฟ LED ที่สว่างขึ้น

กุญแจของคุณจะไม่หายอีกต่อไป ด้วยไฟ LED ของ Philips ที่สว่าง มีสไตล์ และทนทานสำหรับแสงไฟภายในรถยนต์ แสงไฟที่แรงถึง 6000 K ราวกับแสงอาทิตย์ส่องสว่างภายในรถของคุณ และยังคงทนอมสายตาของคุณอีกด้วย

คุณภาพที่ยอดเยี่ยมจาก Philips

- ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
- ตัวเลือกการติดตั้งของเสียบนแผงประตูด

ไฟ LED ภายในที่สว่างขึ้น

- แสงไฟภายในรถที่สว่างขึ้นเพื่อให้เห็นทุกสิ่งภายในรถของคุณ

การอัปเดตรูปลักษณ์อย่างมีสไตล์

- อัปเดตแสงไฟไปพร้อมกับสไตล์ของคุณ

ไฟ LED ที่ใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

- ระบบไฟ LED ที่ทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

PHILIPS

ไฟภายในรถยนต์
LED-MULTIREADER จำนวนของหลอดไฟ: 1, 12 V เอฟเฟกต์เฉียไลต์ 6000 K, ภายใน

129576000KX1

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต์

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง:
การตกแต่งภายในที่ทันสมัยและเจิดจ้า
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: อายุการใช้งาน 12 ปี, ที่ศุนวิสัยภายในรถยนต์ที่ชัดเจน, การกระจายแสง 360°

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- เทคโนโลยี: LED
- การใช้งาน: ไฟภายในรถ
- ฐาน: SV8.5-8, BA9s, w2.1x9.5d
- ซีรีส์: X-tremeUltinon LED
- ประเภท:

- หลอดไฟห้องโดยสารแบบช่องเสียบอนเนกประสงค์
- การปรับอุณหภูมิสี: 6000K โทนแสงสีขาว
- อายุการใช้งาน: 12 ปี
- ลูเมน [lm]: 60
- แรงดันไฟฟ้า [V]: 12
- กำลังไฟฟ้า [W]: 0.9

ข้อมูลทางด้าน Logistic

- ปริมาณในกล่อง: X1
- อ้างอิง: 129576000KX1
- EAN (ญี่ปุ่น): 8727900393590
- รหัสการสั่งซื้อ (ญี่ปุ่น): 39359030

คุณภาพเกรดยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นเวลานานกว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดยานยนต์ของ Philips นั้นได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกหลอดไฟของ Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Philips ก็เท่ากับว่าคุณซื้อคุณภาพ คุณได้รับแสงสว่างเจิดจ้า และประสิทธิภาพที่เสถียรและที่แม่นยำ คุณได้รับสไตล์ที่ล้ำสมัย และยังได้รับระบบผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง LED ชั้นสูงเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย คล่องตัว และเพิลิตเพิลินมากกว่าเดิม

ระบบไฟ LED ที่ใช้งานได้ยาวนาน

คุณต้องการไฟรถยนต์ที่มีสไตล์และสว่าง แต่คุณไม่ต้องการเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบ่อยๆ ซึ่งเป็นจุดอ่อนหลักของไฟหน้าทั่วไป โดยยิ่งส่องแสงได้แรงเท่าใด อายุการใช้งานก็จะยิ่งสั้นลงเท่านั้น ที่ความเข้มแสงระดับเดียวกัน LED จะมียุติการใช้งานที่ยาวนานกว่า และไฟ LED Philips X-tremeVision มีความทนทานสูงมาก ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ซึ่งป้องกันความเสียหายจากความร้อนและการสั่นสะเทือน ทำให้ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 12 ปี โดยรถส่วนใหญ่ที่ได้เปลี่ยนหรืออัปเดตในช่วงเวลานั้น ไฟรถยนต์ที่มีสไตล์ของคุณจะมียุติการใช้งานที่ยาวนานกว่ารถคันของคุณเองเสียอีก

เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!

มาพร้อมกับตัวเลือกของเสียบอนเนกประสงค์ ให้การเปลี่ยนหลอดไฟห้องโดยสารแบบ T10 และ Festoon 30 มม. ทำได้อย่างง่ายดาย

ระบบแสงภายในรถที่มีสไตล์

ระบบแสงภายในรถ ไม่ได้เกี่ยวกับการทำงานและความสบายเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับบุคลิกที่ติดใจด้วย อัปเดตระบบแสงภายในรถของคุณด้วยแสงไฟสีนวลที่สว่างขึ้นหรือเอฟเฟกต์เฉียไลต์ ทำให้คุณสามารถเปิดกระจังประตูหลังรถ หรือเปิดไฟที่แดชบอร์ด ได้อย่างมีสไตล์มากขึ้น รถยนต์ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ ดังนั้นทำให้สไตล์ของคุณโดดเด่นด้วยไฟ LED ภายในรถของ Philips

มองเห็นภายในรถคุณได้มากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรือรองเท้าข้างซ้ายของคุณที่หายไป ณ จุดๆ หนึ่งเราก็ต้องหาของในวางไว้ผิดที่ผิดทางในรถที่มีแสงน้อย ด้วยระบบแสง LED ภายในรถของ Philips ให้คุณได้รับแสงที่กระจายอย่างสม่ำเสมอ ที่สว่าง และมีสีนวล เพื่อให้ครั้งหน้าเวลาที่ค้นหาของในกระโปรงหลังรถ ช่องใส่ถุงมือ หรือพนักของคุณ คุณจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ และหาของได้อย่างง่ายดาย



วันที่ออก 2019-10-02

เวอร์ชัน: 16.1.1

12 NC: 8670 001 27352

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Philips Lighting Holding B.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* เป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น