



Philips Ultinon LED
Bola lampu interior

LED-MULTIREADER

Jumlah bola lampu: 1
12 V, efek cahaya siang hari 6000
K
Bagian dalam

12957ULWX1

Lampu interior terang

Lihat lebih banyak dengan LED

Anda takkan kehilangan kunci lagi dengan Philips LED 38mm Festoons yang terang, bergaya, dan tahan lama untuk pencahayaan interior dan pelat nomor mobil. Cahaya terang untuk efek cahaya siang hari 6000 K yang menerangi bagian dalam mobil Anda, namun tetap nyaman di mata.

Anda tampil semakin bergaya

- Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Lampu interior LED yang terang

- Lampu interior yang terang untuk melihat semua yang ada di bagian dalam mobil Anda

Difusi cahaya yang baik

- Distribusi cahaya yang seragam untuk visibilitas yang lebih baik

Lampu LED yang tahan lama

- Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi
- Mudah dipasang dan kompatibel dengan banyak model mobil
- Pencahayaan lampu LED yang tahan lama dan awet

PHILIPS

Bola lampu interior
LED-MULTIREADER Jumlah bola lampu: 1, 12 V, efek cahaya siang hari 6000 K, Bagian dalam

Spesifikasi

Data Kemasan

- EAN1: 8727900398779
- EAN3: 8727900398786
- Jenis kemasan: X1

Penjelasan produk

- Teknologi: LED
- Penggunaan: Bagian dalam
- Produk: Ultinon LED, LED X-tremeUltinon
- Jenis: Lampu ruangan multi-socket
- Alas: SV8,5-8, w2,1x9,5d, Ba9s
- Nama Jenis LED: LED-MULTIREADER

Karakteristik listrik

- Voltase: 12 volt

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Sistem otomotif canggih
- Fitur utama produk: Lampu interior terang

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: Hingga 6000K
- Lumen: 60

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12957ULWX1
- Kode pemesanan: 39877930

Informasi kemasan luar

- Tinggi: 8,5 cm
- Panjang: 19,5 cm
- Lebar: 15,1 cm
- Berat kotor per buah: 0,37 kg

Informasi produk dalam kemasan

- Tinggi: 9,2 cm
- Panjang: 6,8 cm
- Lebar: 2,8 cm
- MOQ (untuk profesional): 20
- Jumlah Kemasan: 2

Masa pakai

- Masa pakai: Hingga 8 tahun

12957ULWX1

Kelebihan Utama

Lampu interior penuh gaya

Kebutuhan dan selera lampu dapat berbeda menurut pemakaian. Untuk interior mobil, Anda dapat memilih dari beragam lampu LED Philips Ultinon yang lebih terang. Pilih putih hangat 4000 Kelvin yang nyaman. Mobil Anda merupakan ekspresi jati diri Anda, jadi tampilkan ekspresi gaya Anda dengan lampu interior LED Philips.

Lihat lebih jelas bagian dalam mobil Anda

Baik telepon, kunci, atau sepatu sebelah kiri anak Anda yang hilang, kadang kala kita perlu mencari benda yang hilang di mobil berpencahayaan buruk. Dengan lampu interior LED Philips, Anda akan memiliki cahaya yang hangat, terang, dan tersebar merata. Jadi, di saat berikutnya Anda mencari sesuatu di dalam bagasi, laci mobil, atau lantai mobil, Anda dapat melihat dengan jelas dan menemukan semuanya dengan mudah.

Pencahayaan LED yang tahan lama

Anda menginginkan lampu mobil yang terang dan bergaya. Tapi terus menerus mengganti lampu yang rusak juga sangat merepotkan. Ini adalah kelemahan utama lampu depan konvensional; semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. Pada intensitas cahaya yang sama, LED bertahan lebih lama. Dan lampu LED Philips Ultinon memiliki resistensi tambahan terhadap panas dan getaran, menjadikannya pilihan sempurna untuk performa tahan lama.

Difusi cahaya yang baik

Ragam lampu eksterior LED Philips dirancang untuk distribusi cahaya yang lebih pintar untuk memastikan lampu sein eksterior diproyeksikan ke arah yang Anda perlukan (baik untuk mundur, berhenti, atau memberi sinyal). Dengan sudut lebar dan difusi cahaya yang seragam, tidak hanya Anda dapat melihat jalan lebih jelas, pengemudi lain juga dapat melihat Anda lebih jelas.

Kualitas kelas otomotif

Lampu Philips yang berteknologi canggih terkenal di industri otomotif, dan telah dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips, karena jika Anda membeli Philips, Anda membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya terang. Anda mendapatkan gaya berkelas.

Siap, stabil, terpasang!

Dirancang agar mudah dipasang pada kendaraan yang kompatibel, pengemudi dengan pengalaman merawat kendaraan akan dapat mengganti lampu yang kompatibel dengan mudah.



Tanggal dikeluarkan
2019-09-22

Versi: 9.2.1

12 NC: 8670 001 49706

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Philips Lighting Holding B.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku.