

飛利浦 Ultinon LED  
車內燈燈泡

LED-MULTIREADER

燈泡數量：1  
12 V，6000 K 晝光效果  
車內燈

12957ULWX1



## 明亮的車內燈

### LED 增加視線範圍

採用明亮有型且持久耐用的飛利浦 LED 38mm Festoons 提供車內與車牌光源，再也不怕找不到鑰匙。6000 K 晝光效果的強力光線能照亮車內空間，同時不傷眼。

#### 時尚有型再升級

- 升級照明光線，打造完美風格

#### 明亮的 LED 車內燈

- 明亮的車內燈，讓您看清車內的一切

#### 光漫射效果出色

- 光線散佈效果出色，增強能見度

#### 持久耐用的 LED 燈

- 飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質
- 安裝簡便，適用於多種車款
- 耐久長效的 LED 燈

# PHILIPS

## 車內燈燈泡

LED-MULTIREADER 燈泡數量：1, 12 V, 6000 K 晝光效果, 車內燈

# 規格

### 包裝資料

- EAN1: 8727900398779
- EAN3: 8727900398786
- 包裝類型: X1

### 產品說明

- 技術: LED
- 應用: 車內燈
- 範圍: Ultinon LED, X-tremeUltinon LED
- 類型: 多插孔室內燈
- 機座: SV8.5-8、w2.1x9.5d、Ba9s
- 型號 LED 類型: LED-MULTIREADER

### 電力特性

- 電壓: 12 V

### 行銷規格

- 期望效果: 先進汽車系統
- 產品特色: 明亮的車內燈

### 照明特性

- 色溫: 高達 6000K
- 流明: 60

### 訂購資訊

- 訂購條目: 12957ULWX1
- 訂購代碼: 39877930

### 外包裝資訊

- 高度: 8.5 cm
- 長度: 19.5 cm
- 寬度: 15.1 cm
- 每件總重: 0.37 kg

### 包裝產品資訊

- 高度: 9.2 cm
- 長度: 6.8 cm
- 寬度: 2.8 cm
- MOQ (專業人士適用): 20
- 包裝數量: 2

### 使用壽命

- 使用壽命: 長達 8 年

12957ULWX1

# 焦點

### 時尚車內燈

您的照明需求和品味可能隨著應用方式不同而改變。在車內照明方面，您可以從眾多飛利浦 Ultinon LED 燈泡系列中選擇，以獲得更高的亮度。您可以選擇舒適的暖白光 4000 Kelvin。您的愛車代表了您的身分，所以，不妨就讓飛利浦車內 LED 燈為您的時尚品味做出最佳詮釋。

### 讓車內更為清晰

無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都需在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。

### 持久耐用的 LED 燈

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題：燈光越明亮，燈泡的使用壽命就越短。若以相同的燈光強度而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon LED 車燈還可承受高溫 and 震動，自然成為長效性能的完美選擇。

### 光漫射效果出色

飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外方向燈（無論是倒車燈、煞車燈或方向燈）投射至所需之處。擁有廣角且出色的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

### 絕佳車用等級

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮的光線，同時還能展現頂級風格。

### 各就各位、準備，安裝完成！

精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級您愛車的照明。



發行日期 2019-09-23

版本: 9.2.1

12 NC: 8670 001 49706

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。