



Philips Ultinon LED
車 ? 燈泡

LED-MULTIREADER

燈泡數目：1
12 伏，6000K 日光效果
車內

12957ULWX1

明亮的車內照明

查看更多 LED 產品

Philips LED 38 毫米 Festoon 明亮、時尚而且耐用，為車內及車牌照照明而設，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。

提升你的風格

- 為您的車燈升級，為您的風格升級

明亮的 LED 車內照明

- 明亮的車內照明可看到車內一切

均勻光線散射

- 均勻光線散射以增強能見度

長效持久的 LED 照明

- Philips 汽車照明帶來最高的質量水平
- 安裝簡單，兼容多種車型
- 耐用持久的 LED 照明

PHILIPS

車 ? 燈泡

LED-MULTIREADER 燈泡數目：1, 12 伏，6000K 日光效果，車內

規格

包裝資料

- EAN1: 8727900398779
- EAN3: 8727900398786
- 包裝類型：X1

產品說明

- 技術：LED
- 應用：車內
- 範圍：X-tremeUltinon LED
- 類型：多插頭內裝燈
- 機座：SV8.5-8，w2.1x9.5d，Ba9s
- 指定 LED 類型：LED-MULTIREADER

電氣特性

- 電壓：12 伏

市場推廣詳細說明

- 期望效果：先進的汽車照明系統
- 產品特色：明亮的車內照明

燈光特性

- 色溫：高達 6000K
- 流明：60

訂購資訊

- 訂購項目：12957ULWx1
- 訂購代碼：39877930

外包裝資訊

- 高度：8.5 厘米
- 長度：19.5 厘米
- 寬度：15.1 厘米
- 每件總重量：0.37 千克

產品包裝資訊

- 高度：9.2 厘米
- 長度：6.8 厘米
- 寬度：2.8 厘米
- 最小起訂量（專業人士使用）：20
- 包裝數量：2

使用壽命

- 使用壽命：長達 8 年

12957ULWx1

產品特點

風格獨具的車內照明

您的照明需求與品味可能視應用方式而有所不同。如果是汽車的內部，您可以從多種不同的 Philips Ultinon LED 燈具中選擇，找出最好的照明效果。選擇令人感覺舒適的暖白光 4000 Kelvin。您的汽車能展現您的個人風格，選用 Philips 內部 LED 照明產品，突顯自我風格。

車內看得更清楚

無論是手機、鑰匙還是子女的左邊鞋子不見了，在某些時候，我們都要迫不得已光線不足的車內搜尋亂放的物品。使用 Philips LED 車內照明，您可享受溫暖、明亮均勻的散射光線。下一次要在車廂、手套箱或汽車地面找東西時，您就可以看得一清二楚，尋找東西更加輕鬆容易。

長效持久的 LED 照明

您想要明亮時尚的汽車燈，但不希望經常更換故障的燈具，而這正是傳統車頭燈的最大缺點：燈光越明亮，使用壽命越短。而在相同的亮度下，LED 的使用壽命更長。Philips Ultinon LED 汽車燈更耐熱抗震，是提供持久效能的最佳選擇。

均勻光線散射

Philips LED 車外照明範圍為更精明的光分佈而設，確保車外信號燈投射到所需地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦能更清楚看到您。

汽車級品質

技術先進的 Philips 照明在汽車業內鼎鼎有名，擁有超過 100 年歷史。Philips Automotive Grade Quality（汽車等級品質）產品依照嚴格的品質管制程序（包含適用的 ISO 標準）開發設計，帶來一致的高生產標準。主要汽車製造商之所以都選擇 Philips 燈具，是因為購買 Philips 就是購買質素。您可以獲得高效明亮的照明效果，同時展現高端的風格。

隨時準備就緒，效能穩定，即裝即用！

在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛車升級到這款兼容車燈。



出版日期 2019-08-05

版本：8.2.1

12 NC: 8670 001 49706

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。