



Philips Vision  
Señalización e interior  
convencional

Tipo bombilla: W5W

Pack de: 2  
12 V, 5 W

12961B2



## Sienta el confort y conduzca seguro

### Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

#### **Fabricante de equipos originales**

- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Amplia gama de bombillas de 12 V para todas las funciones
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

# PHILIPS

Señalización e interior convencional  
Tipo bombilla: W5W Pack de: 2, 12 V, 5 W

# Especificaciones

## Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Vataje: 5 W

## Duración

- Duración: Hasta 1500 h

## Características de la luz

- Lúmenes: 50 lm

## Datos del empaque

- EAN3: 8711559520070
- EAN1: 8711500404213
- Tipo de empaque: B2

## Descripción del producto

- Aplicación: Interior, Licencia, Intermitente lateral, Luz de freno, Luz del maletero, Luz de la puerta, Luz de la entrada, Luz de la guantera, Luz de lectura, Luz trasera
- Base: W2,1x9,5d
- Denominación: W5W
- Homologación ECE: Sí
- Gama: Vision

- Tecnología: Convencional
- Tipo: W5W

## Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,195 kg
- Altura: 12 cm
- Longitud: 14,5 cm
- Anchura: 12 cm

## Información del producto embalado

- Cantidad por paquete: 2
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 20
- Altura: 13,5 cm
- Longitud: 0,95 cm
- Peso neto por unidad: 1,13 g
- Anchura: 9,5 cm

## Información de solicitud

- Código de solicitud: 40421330
- Entrada de solicitud: 12961B2

## Especificaciones de marketing

- Ventajas esperadas: Más luz

12961B2

# Destacados

## La elección de los fabricantes de vehículos



Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

## Diseñadas para varios usos



¿Cuál es la función de cada bombilla de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las luces específicas del coche: haz de luz alto y bajo, antiniebla delantera, intermitentes delanteros, intermitentes laterales, intermitentes traseros, luces de freno, luces de marcha atrás, antiniebla traseras, luces de patente, luces de estacionamiento posteriores y luces interiores.

## Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con productos de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.



Fecha de emisión  
2018-09-11

Versión: 10.0.1

12 NC: 9246 281 17119  
EAN: 87 11500 40421 3

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)