



Philips BlueVision ultra  
Bola lampu depan

### Jenis lampu: H7

Kemasan berisi: 2+2  
12 V, 55 W  
Gaya



12972BVUSM

## Mengemudi dengan bergaya

Kecerahan terbaik dan cahaya biru bergaya yang unik

Lampu depan ultra BlueVision ditujukan bagi pengemudi yang ingin memberikan sentuhan pribadi pada kendaraan mereka. Dengan BlueVision ultra, pengemudi bisa menikmati efek xenon biru berkat teknologi Gradient Coating™ yang tak tertandingi untuk lampu jalan yang sepenuhnya sah digunakan di jalan raya.

#### Efek Xenon biru terbaik bagi lampu halogen

- Cahaya putih terang 3700K di jalan
- BlueVision ultra menggunakan teknologi Gradient Coating™
- 2 sein W5W ditawarkan dengan BlueVision ultra
- Beragam lampu 12V untuk memenuhi semua fungsi
- Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

#### Pabrikan Peralatan Orisinal

- Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil
- Produsen lampu mobil pemenang penghargaan
- Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE

#### Lampu mobil bermutu sangat tinggi dan sangat tahan lama

- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

# PHILIPS

Bola lampu depan  
Jenis lampu: H7 Kemasan berisi: 2+2, 12 V, 55 W, Gaya

12972BVUSM

## Kelebihan Utama

### 2 sein W5W yang ditawarkan



Berikan tampilan biru penuh gaya pada mobil Anda dengan 2 sein biru W5W yang ditawarkan

### Cahaya putih terang 3700K

Dengan cahaya putih seterang 3700K, lampu BlueVision Moto menawarkan visibilitas lebih baik di jalan dan efek unik pada optiknya membuat Anda menonjol dibandingkan pengendara lain.

### Teknologi lapisan unik



Berkat teknologi Gradient Coating™ yang eksklusif, BlueVision ultra makin meningkatkan efek xenon pada lampu depan.

### Pilihan produsen mobil



Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips

### Penggantian berpasangan



Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

### Dirancang untuk berbagai kegunaan



Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana?  
Penawaran Philips Automotive meliputi semua

fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu senja belakang, lampu interior.

### Pengesahan ECE

Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

### Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

# Spesifikasi

## Data Kemasan

- Jenis kemasan: SM
- EAN1: 8727900350364
- EAN3: 8727900350371

## Karakteristik listrik

- Voltase: 12 volt
- Watt: 55 W

## Masa pakai

- Masa pakai: 400 jam

## Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 4000 K
- Lumen: 1.500 lm

## Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12972BVUSM
- Kode pemesanan: 35036428

## Informasi kemasan luar

- Berat kotor per buah: 0,432 kg
- Tinggi: 14 cm

- Panjang: 29,6 cm
- Lebar: 11,6 cm

## Penjelasan produk

- Jenis: H7
- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu kabut depan, Lampu dekat
- Nama resmi: H7 BlueVision ultra
- Pengesahan ECE
- Produk: BlueVision Ultra
- Teknologi: Halogen
- Alas: PX26d

## Informasi produk dalam kemasan

- Berat kotor per buah: 86,4 g
- Tinggi: 12,62 cm
- Panjang: 10,6 cm
- Berat bersih per buah: 27 g
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 5
- Lebar: 5,6 cm

## Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Gaya
- Fitur utama produk: Efek terbaik Xenon



Tanggal dikeluarkan  
2020-02-03

Versi: 5.0.2

12 NC: 8670 001 01375  
EAN: 87 27900 35036 4

© 2020 Philips Lighting Holding B.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Philips Lighting Holding B.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)