

# PHILIPS

Éclairages avant  
moto

CityVision Moto

Type de lampe : H7

Lot de 1

12 V, 55 W

Style



12972CTVBW

## Roulez en toute tranquillité.

Voir et être vu

Pour une plus grande sécurité et plus de visibilité en ville, Philips a doté ses lampes CityVision Moto d'un effet orange distinctif très visible. Elles offrent jusqu'à 40 % de visibilité en plus.

### Soyez visible dans la circulation

- Effet orange distinctif pour l'éclairage avant
- Jusqu'à 40 % de visibilité
- Conception pour les motocyclistes en milieu urbain
- Résistance aux vibrations jusqu'à 10 G

### Technologie de pointe

- Philips est la référence de choix des principaux fabricants de motos.
- Respect des critères de haute qualité de l'homologation ECE

### Résistance aux vibrations

- Les lampes moto Philips sont fabriquées avec un verre quartz haute qualité

# Points forts

## Conception pour une utilisation en milieu urbain



Les éclairages avant Philips CityVision Moto sont spécialement conçus pour améliorer la sécurité des motocyclistes en milieu urbain. L'effet orange très visible et l'augmentation de 40 % de la luminosité améliorent la sécurité dans la circulation et contribuent activement à réduire le nombre d'accidents.

## Effet orange distinctif



Les éclairages Philips CityVision Moto ont été conçus spécifiquement pour les motocyclistes en milieu urbain. Grâce à leur effet orange distinctif, les lampes Philips attire l'attention des usagers de la route et leur permettent de repérer plus rapidement les motocyclistes.

## Homologation ECE

Philips Automotive s'engage à commercialiser les meilleurs produits et services sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. La fabrication de nos produits intègre des matériaux d'excellente qualité. Nos produits

subissent en outre des tests qui satisfont aux plus hautes spécifications pour une sécurité et un confort de conduite optimisés. L'ensemble de notre production est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) et ce, pour répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE.

## Verre de quartz de haute qualité



Le verre de quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Les ampoules en verre de quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions accrues, les ampoules en verre de quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant.

## Le choix des fabricants

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues des équipements de série sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un


véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

## Résistance aux vibrations



Les lampes Philips CityVision Moto bénéficient d'une technologie de pointe leur permettant de résister aux vibrations jusqu'à 10 G, pour une plus grande longévité. Ces lampes moto sont dotées d'un double filament extrêmement robuste, afin de résister à une large gamme de vibrations, et notamment aux chocs.

## Projection d'un faisceau plus lumineux



Offrant jusqu'à 40 % de visibilité en plus sur la route, les éclairages avant Philips CityVision Moto contribuent activement à améliorer la sécurité des motocyclistes. En améliorant la visibilité sur la route, les lampes moto de Philips permettent de mieux repérer les obstacles, et ainsi, d'éviter les accidents.

# Caractéristiques

## Informations de l'emballage

Type d'emballage: Blister  
EAN1: 8727900398984  
EAN3: 8727900398991

## Caractéristiques électriques

Tension: 12 V  
Puissance consommée: 55 W

## Durée de vie

Durée de vie: Jusqu'à 400 h

## Caractéristiques lumineuses

Lumens: 1 500  
Température de couleur: Jusqu'à 3 200 K

## Caractéristiques marketing

Point fort du produit: Voir et être vu  
Avantages attendus: Plus de lumière

## Description du produit

Désignation: H7 CityVision Moto  
Gamme: CityVision Moto  
Technologie: Halogène  
Base: PX26d  
Usage: Feu de route, Feu de croisement  
Type: H7

## Informations de commande

Code de commande: 39898430  
Saisie des commandes: 12972CTVBW

## Informations, emballage externe

Poids brut par pièce: 350 g  
Hauteur: 13 cm  
Longueur: 19 cm  
Largeur: 19 cm

## Informations relatives au produit emballé

Poids brut par pièce: 35 g  
Hauteur: 12,900 cm  
Longueur: 9,500 cm  
Poids net par pièce: 12,4 g  
Nombre de packs / quantité minimale de commande: 10  
Largeur: 3,500 cm

