



Philips CrystalVision ultra  
Světlomety pro motocykly

Typ žárovky: H7

Balení: 1 kus  
12 V, 55 W  
Více stylů



12972CVUBW

## Ježděte stylově

Jasně bílé světlo

Jasně bílé světlo motocyklového halogenového světlomety Philips CrystalVision ultra dodá vašemu motocyklu styl.

### Moderní bílý xenonový vzhled

- Jasně bílé světlo se stylovým xenonovým vzhledem

### Extrémně odolný světlomet vysoké kvality

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
- Preferovaná volba velkých motocyklových výrobců

# PHILIPS

Světlomety pro motocykly  
Typ žárovky: H7 Balení: 1 kus, 12 V, 55 W, Více stylů

## Specifikace

### Údaje na obalu

- EAN1: 8711500221186
- EAN3: 8711500221193
- Typ balení: BW

### Charakteristika světla

- Teplota barev: Až 3 700 K

### Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Více stylu

### Popis výrobku

- Řada: CrystalVision Moto, CrystalVision Ultra Moto
- Technologie: Halogenové
- Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
- Typ: H7
- Homologace ECE: Ano
- Základna: PX26d
- Označení: 12972CVUBW

### Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 55 W

### Informace pro objednávání

- Objednávací kód: 22118630
- Zadání obj.: 12972CVUBW

### Informace na obalu výrobku

- Minimální objednávací množství (pro profesionály): 10
- Množství v balení: 1
- Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 34,9
- Výška [cm]: 12,9
- Délka [cm]: 9,5
- Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 10,3
- Šířka [cm]: 3,5

### Informace na vnějším balení

- Celková hmotnost jednoho kusu [kg]: 0,350
- Výška [cm]: 13
- Délka [cm]: 19
- Šířka [cm]: 19

12972CVUBW

## Přednosti

### Bílé světlo pro motocykly

CrystalVision Ultra Moto je jedinečný halogenový světlomet, který poskytuje jasné bílé světlo. Moderní technologie a vysoká účinnost vám pomůže odlišit a individuálně přizpůsobit váš motocykl a rovněž vám zajistí lepší viditelnost a komfort.

### Vysoce kvalitní křemičité sklo

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což snižuje riziko prasknutí. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky dokáže křemičité sklo UV produkovat intenzivnější světlo. A intenzivnější světlo znamená lepší zážitek z jízdy bez ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.

### Homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Všechny naše výrobky jsou pečlivě testovány, kontrolovány a certifikovány (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

### Volba výrobce

Již přes 100 let jsou žárovky Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále přináší technologické inovace, z nichž se stal standard moderních vozidel. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.



Datum vydání 2018-09-12

Verze: 6.1.1

12 NC: 8670 001 51204

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Philips Lighting Holding B.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)