

PHILIPS

Světlomety pro
motocykly

CrystalVision ultra

Typ žárovky: H7

Balení: 1 kus

12 V, 55 W

Více stylu



12972CVUBW



Ježděte stylově

Jasně bílé světlo

Jasně bílé světlo motocyklového halogenového světlometu Philips CrystalVision ultra dodá vašemu motocyklu styl.

Moderní bílý xenonový vzhled

- Jasně bílé světlo se stylovým xenonovým vzhledem

Extrémně odolný světlomet vysoké kvality

- Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
- Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
- Preferovaná volba velkých motocyklových výrobců

Přednosti

Bílé světlo pro motocykly

CrystalVision Ultra Moto je jedinečný halogenový světlomet, který poskytuje jasné bílé světlo. Moderní technologie a vysoká účinnost vám pomůže odlišit a individuálně přizpůsobit váš motocykl a rovněž vám zajistí lepší viditelnost a komfort.

Vysoce kvalitní křemičité sklo



Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a vibracím, což snižuje riziko prasknutí. Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno 2 650 °C a sklo 800 °C) jsou schopny vydržet silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky dokáže křemičité sklo UV

produkovat intenzivnější světlo. A intenzivnější světlo znamená lepší zážitek z jízdy bez ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.

Homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Všechny naše výrobky jsou pečlivě testovány, kontrolovány a certifikovány (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Volba výrobců

Již přes 100 let jsou žárovky Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále přináší technologické inovace, z nichž se stal standard moderních vozidel. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Specifikace

Údaje na obalu

EAN1: 8711500221186

EAN3: 8711500221193

Typ balení: BW

Charakteristika světla

Teplota barev: Až 3 700 K

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více stylu

Popis výrobku

Řada: CrystalVision Ultra Moto

Technologie: Halogenové

Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla

Typ: H7

Homologace ECE: Ano

Základna: PX26d

Označení: 12972CVUBW

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 55 W

Informace pro objednávání

Objednací kód: 22118630

Zadání obj.: 12972CVUBW

Informace na obalu výrobku

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Množství v balení: 1

Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 34,9

Výška [cm]: 12,9

Délka [cm]: 9,5

Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 10,3

Šířka [cm]: 3,5

Informace na vnějším balení

Celková hmotnost jednoho kusu [kg]: 0,350

Výška [cm]: 13

Délka [cm]: 19

Šířka [cm]: 19

