

PHILIPS

Éclairages avant
moto

CrystalVision ultra

Type de lampe : H7

Lot de 1

12 V, 55 W

Plus de style



12972CVUBW



Du style sur la route

Lumière blanche vive

L'éclairage avant halogène Philips CrystalVision Ultra Moto produit une lumière blanche éclatante pour une moto tendance.

Effet xénon blanc moderne

- Lumière blanche éclatante pour un effet xénon élégant

Un éclairage avant de haute qualité et ultra-résistant

- Les lampes moto Philips sont fabriquées avec un verre quartz haute qualité
- Respect des critères de haute qualité de l'homologation ECE
- La référence de choix des principaux fabricants de motos

Points forts

Lumière blanche pour motos

CrystalVision Ultra Moto, lampe halogène unique, offre une lumière blanche éclatante. Elle allie haute technologie et efficacité pour différencier et personnaliser votre moto, tout en assurant une meilleure visibilité et un meilleur confort.

Verre de quartz de haute qualité



Le verre quartz anti-UV est plus robuste que le verre dur et hautement résistant aux vibrations et températures extrêmes, éliminant ainsi le risque d'explosion. Ainsi, les lampes en verre quartz de Philips (filament 2 650 °C et verre 800 °C) sont capables de résister à des chocs thermiques très importants. Du fait de leur tolérance aux pressions élevées, les lampes en verre quartz anti-UV sont en mesure de produire un faisceau lumineux plus puissant. Par ailleurs, un faisceau lumineux plus

puissant signifie une meilleure conduite, quelle que soit l'obscurité de la route sur laquelle vous roulez.

Homologation ECE

Les produits et services Philips Automotive ont une réputation exceptionnelle sur le marché des équipements d'origine, de même que sur le marché des accessoires automobiles. Fabriqués avec des matériaux de haute qualité et ayant fait l'objet de tests qui satisfont aux cahiers des charges les plus exigeants, nos produits sont conçus pour maximiser la sécurité et le confort de conduite. L'ensemble de notre gamme est soigneusement testé, contrôlé et certifié (ISO 9001, ISO 14001 et QSO 9000) afin de répondre aux exigences les plus draconiennes de l'homologation ECE. En clair, c'est une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Le choix des fabricants

Depuis plus de 100 ans, les lampes Philips sont à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues un standard sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

Caractéristiques

Informations de l'emballage

EAN1: 8711500221186

EAN3: 8711500221193

Type d'emballage: BW

Caractéristiques lumineuses

Température de couleur: Jusqu'à 3 700 K

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Plus de style

Description du produit

Gamme: CrystalVision Ultra Moto

Technologie: Halogène

Usage: Feu de route, Feu de croisement

Type: H7

Homologation ECE

Base: PX26d

Désignation: 12972CVUBW

Caractéristiques électriques

Tension: 12 V

Puissance consommée: 55 W

Informations de commande

Code de commande: 22118630

Saisie des commandes: 12972CVUBW

Informations relatives au produit emballé

Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10

Nombre de packs: 1

Poids brut par pièce [g]: 34,9

Hauteur [cm]: 12,9

Longueur [cm]: 9,5

Poids net par pièce [g]: 10,3

Largeur [cm]: 3,5

Informations, emballage externe

Poids brut par pièce [kg]: 0,350

Hauteur [cm]: 13

Longueur [cm]: 19

Largeur [cm]: 19

