

# PHILIPS

Faros delanteros  
para motos

CrystalVision ultra

Tipo de lámpara: H7

12 V

55 W, Cantidad de bombillas: 1

Más estilo



12972CVUBW



## Conduce con estilo

### Luz blanca brillante

La lámpara delantera halógena para motos Philips CrystalVision Ultra mejora el estilo de tu moto con una brillante luz blanca.

#### Aspecto moderno de xenón blanco

- Luz blanca y brillante para una apariencia de xenón elegante

#### Lámparas delanteras de gran calidad y ultrarresistentes

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE
- La opción favorita de los principales fabricantes de motocicletas

## Destacados

### Luz blanca para motos

CrystalVision Ultra Moto es una lámpara de halógeno exclusiva que proporciona una luz brillante y blanca. Alta tecnología y eficiencia para diferenciar y personalizar tu motocicleta, con mejor visibilidad y comodidad.

### Cristal de cuarzo de alta calidad



El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosiones. Por esto, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Ya que cuenta con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente y esta supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la ruta.

### Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con materiales de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

### La elección de los fabricantes

Durante 100 años, las lámparas Philips han estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y han presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en soluciones de serie en los vehículos modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

## Especificaciones

### Datos del empaque

EAN1: 8711500221186  
EAN3: 8711500221193  
Tipo de empaque: BW

### Características de la luz

Temperatura color: Hasta 3700 K

### Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Más estilo

### Descripción del producto

Alcance: CrystalVision Ultra moto  
Tecnología: Luz halógena  
Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance  
Tipo: H7  
Homologación ECE: Sí  
Base: PX26d  
Denominación: 12972CVUBW

### Características eléctricas

Voltaje: 12 V  
Potencia: 55 W

### Información de solicitud

Código de solicitud: 22118630  
Entrada de solicitud: 12972CVUBW

### Información del producto embalado

Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10  
Cantidad por paquete: 1  
Peso bruto por unidad [g]: 34,9  
Altura [cm]: 12,9  
Longitud [cm]: 9,5  
Peso neto por pieza [g]: 10,3  
Ancho [cm]: 3,5

### Información de embalaje exterior

Peso bruto por pieza [kg]: 0,350  
Altura [cm]: 13  
Longitud [cm]: 19  
Ancho [cm]: 19

