



Philips CrystalVision ultra

Tipo de lámpara: H7

12 V  
55 W, Cantidad de bombillas: 1  
Más estilo



12972CVUBW

## Conduce con estilo

Luz blanca brillante

La lámpara delantera halógena para motos Philips CrystalVision Ultra mejora el estilo de tu moto con una brillante luz blanca.

### Aspecto moderno de xenón blanco

- Luz blanca y brillante para una apariencia de xenón elegante

### Lámparas delanteras de gran calidad y ultrarresistentes

- Las lámparas para motos de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE
- La opción favorita de los principales fabricantes de motocicletas

# PHILIPS

# Especificaciones

## Datos del empaque

- EAN1: 8711500221186
- EAN3: 8711500221193
- Tipo de empaque: BW

## Características de la luz

- Temperatura color: 3700 K

## Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Más estilo

## Descripción del producto

- Alcance: CrystalVision Moto, CrystalVision Ultra moto
- Tecnología: Luz halógena
- Aplicación: Luz de largo alcance, Luz de corto alcance
- Tipo: H7
- Homologación ECE: Sí
- Base: PX26d
- Denominación: 12972CVUBW

## Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 55 W

## Información de solicitud

- Código de solicitud: 22118630
- Entrada de solicitud: 12972CVUBW

## Información del producto embalado

- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 10
- Cantidad por paquete: 1
- Peso bruto por unidad [g]: 34,9
- Altura [cm]: 12,9
- Longitud [cm]: 9,5
- Peso neto por pieza [g]: 10,3
- Ancho [cm]: 3,5

## Información de embalaje exterior

- Peso bruto por pieza [kg]: 0,350
- Altura [cm]: 13
- Longitud [cm]: 19
- Ancho [cm]: 19

# Destacados

## Luz blanca para motos

CrystalVision Ultra Moto es una lámpara de halógeno exclusiva que proporciona una luz brillante y blanca. Alta tecnología y eficiencia para diferenciar y personalizar tu motocicleta, con mejor visibilidad y comodidad.

## Cristal de cuarzo de alta calidad

El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, lo que elimina el riesgo de explosiones. Por esto, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips (filamento a 2650 °C y cristal a 800 °C) soportan cambios muy bruscos de temperatura. Ya que cuenta con capacidad para soportar mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente y esta supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la ruta.

## Homologación ECE

Los productos y servicios para automóviles de Philips son considerados de primer nivel en el mercado y en el mercado secundario de fabricantes de equipos. Fabricados con materiales de alta calidad y probados según las especificaciones más exigentes, nuestros productos están diseñados para potenciar la seguridad y comodidad de la experiencia de conducción de los clientes. Toda nuestra gama de productos se prueba, controla y certifica exhaustivamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos. En pocas palabras, esta es calidad en la que puedes confiar.

## La elección de los fabricantes

Durante 100 años, las lámparas Philips han estado a la vanguardia en el sector de iluminación para automóviles y han presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en soluciones de serie en los vehículos modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.

