

PHILIPS

หลอดไฟหน้า

DiamondVision

ประเภทของหลอดไฟ: H7

ภายในบรรจุ: 2 หลอด

12 V, 55 W

สีไต้ล้



12972DVS2



ขับขี้อย่างมีสีไต้ล้

สุดยออดไฟสีขาวสูงถึง 5000K

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสีไต้ล้ของรถขี้นไปสู่อีล้สุดด้วยไฟสีขาวสูงถึง 5000K DiamondVision จะสร้างคามโดดเด่นถึงอีล้สุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ไฟสีขาวอันทันสมัยเพื่อความโดดเด่น

- ความโอบเอีล้วหุหาล้าหรับไฟหน้าของคุณ

ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วคอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความขี้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นล้าหรับทุกฟังก์ชัน
- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

ไฮโลต์

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ไฟสีขาว 5000K เพื่อความมีสไตล์

หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการบุคลิกที่ทันสมัยให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้ออกแบบมาของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ชัดเจนและปลอดภัย

ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุด้านหน้าด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสูงและรังสีอัลตราไวโอเล็ต ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใส่หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใส่หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ชำรุดอยู่ การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับขีในทุกละการ และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟสีขาวสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 5000K

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
การใช้งาน: ไฟสูงเสริม, ไฟสูง, ไฟต่ำ
ฐาน: PX26d
ช่วง: หลอดไฟ DiamondVision
การรับรองจาก ECE: ไม่มี
เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
การกำหนด:
H7 DiamondVision
ประเภท: H7 DiamondVision

คุณลักษณะทางไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า: 12 V
ขนาดวัตต์: 55 วัตต์

คุณลักษณะการส่องสว่าง
ลูเมน: 935 ±15% lm
การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 5000 K

อายุการใช้งาน
อายุการใช้งาน: 400 h

ข้อมูลการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 12342DVS2, 12972DVS2
รหัสการสั่งซื้อ: 69661830, 69653330

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ
ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2A
EAN1: 8711500696533
EAN3: 8711500789181

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 126.5 g.
ความสูง: 10.9 ซม.
ความยาว: 10.9 ซม.
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 21.5, 11.8 g.
จำนวนในแพ็คเกจ / MOQ:
20
ความกว้าง: 5.3 ซม.

ข้อมูลกล่องภายนอก
ความสูง: 12.6 ซม.
ความยาว: 27.6 ซม.
ความกว้าง: 22.8 ซม.
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 2.53 กก.

