

# PHILIPS

## 車頭燈燈泡

RacingVision

燈泡類型：H7

每個包裝數量：2

12 V，55 W



12972RVS2



## 可能是迄今最強勁的合法鹵素燈

### 極致車燈，極速體驗

Philips RacingVision 汽車燈泡為專業車手而設。性能卓越，亮度提升 150% 讓您反應更快，享受更安全、更刺激的駕駛體驗。

#### 性能提升，樂趣更多

- 亮度增強高達 150%，讓您看得更遠，反應更快
- 其中一款最亮的燈泡，最強的燈光性能

#### 合法的越野型燈泡

- 為運動型車手提供明亮的燈光
- 更亮的燈光，控制更得心應手
- 優越的燈光對比，更安全振奮的駕駛體驗
- 符合 ECE 認可的高品質標準

#### 已根據冬天光線條件進行優化

- 更強勁的合法車頭燈

## 產品特點

### 看得更遠，反應更快

在夜間駕駛需要極佳的視野。開車時視野越廣闊、越清楚，您對路上的障礙物的反應就會更快。Philips RacingVision 車頭燈把亮度增強至 150%，為您帶來更清晰視野。相比其他遜色的鹵素燈泡，您能更早發現障礙物，讓您盡享安全舒適的駕駛旅程。

### 優越的燈光性能

配置更好、更亮的燈光，您的駕駛表現就會更出色。透過優化的高精準燈絲幾何結構、高達 13 bar 高壓氣體填充、精準的鍍鉻塗層及高品質的抗 UV 石英玻璃，Philips RacingVision 車頭燈在汽車照明界開創了新標準。這款產品的性能和清晰度均經過精心的設計，為您帶來更輕鬆、更得心應手的駕駛體驗。

### 體驗越野性能

運動型車手對汽車的性能有更高的要求。符合認證的 Philips RacingVision 的燈光亮度提升高達 150%，帶給您更具樂趣的越野駕駛體驗。

### 強勁的燈光，反應更迅速

在照明不佳的鄉村道路駕駛時，您需要依靠車頭燈的性能。遇到危險時，反應時間尤其重要，即使是瞬間都能對您的安全產生重大影響。無論您面對任何道路狀況，Philips RacingVision 車頭燈優越的光束性能都能助您更快識辨危險的情況，更得心應手地控制車輛。

### 強烈對比，樂趣無窮

夜間駕駛時的視力被推至極限。在昏暗或遇到其他車輛反射眩光的情況下，您對物件之間的對比能力會削弱，令您更難發現障礙物，例如路上的行人。Philips RacingVision 車頭燈（提供 H4 及 H7 型號）的特有色溫讓您更專注，並增強遠處的對比度，令您成為更安全的道路使用者。突破極限後，在黑暗中駕駛將為您帶來令人興奮的體驗。

### ECE 認可

Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QS0 9000），符合最高 ECE 要求。換言之，我們的產品質素絕對值得您信賴。

### 明亮燈光，照亮黑暗

在冬天駕駛極具挑戰性，但熱血的駕駛者喜迎挑戰。在嚴寒的日子裏，您需配備能勝任的車頭燈，就如為了適應冬季道路而選擇冬季胎一樣。因此，在昏暗和危險的情況下駕駛，您應具備最清晰的視野。Philips RacingVision 車頭燈讓您在惡劣的環境中顧慮更少，盡在掌握，享受每一程。

## 規格

### 產品說明

技術: 鹵素  
類型: H7  
範圍: RacingVision  
應用: 遠光燈, 近光燈  
ECE 認可: 是  
型號: H7 RacingVision  
機座: PX26d

### 電氣特性

電壓: 12 伏  
瓦數: 55 瓦

### 訂購資訊

訂購項目: 12972RVS2  
訂購代碼: 00024828

### 包裝資料

EAN1: 8719018000248  
EAN3: 8719018000255  
包裝類型: S2

### 產品包裝資訊

每件總重量: 15 克  
高度: 12.8 厘米  
長度: 11 厘米  
寬度: 4.7 厘米  
最小起訂量 (專業人士使用): 10  
包裝數量: 2

### 外包裝資訊

高度: 13.6 厘米  
長度: 29 厘米  
寬度: 12 厘米  
每件總重量: 0.35 千克

### 市場推廣詳細說明

期望效果: 風格  
產品特色: 盡享駕駛樂趣

### 使用壽命

使用壽命: 200 小時

### 燈光特性

流明: 1500 lm  
色溫: 高達 3500 K

