



飛利浦 WeatherVision  
鹵素

燈具類型：H7  
2 入裝  
12 V，55 W  
風格



12972WVS2

## 安全守護，安心無憂

### 極致黃光

飛利浦 WeatherVision 系列鹵素頭燈可投射亮度高出 60% 的黃光\*，即使在下雨、起霧和下雪等惡劣天氣條件下也能改善能見度，提高行車安全。本款燈泡符合 ECE 標準\*\*，可於道路上合法使用。

#### 極致黃光加強對比

- 同質黃光可強化行進間的對比度

#### 提高能見度，提升安全性

- 更佳的行車舒適度與安全性

#### 高品質超耐用頭燈

- 飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
- 符合 ECE 優質標準規定
- 各式 12V 燈具系列，提供各種功能
- 同時更換兩個頭燈，行車更安全
- 飛利浦是各大車廠的愛用品牌。
- 飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳 ^
- 飛利浦車燈高度抗紫外線

# PHILIPS

鹵素  
燈具類型：H7 2 入裝，12 V，55 W，風格

12972WVS2

# 規格

## 行銷規格

- 期望效果：極致黃光
- 產品特色：4300K

## 產品說明

- 技術：鹵素
- 應用：額外遠光燈，遠光燈，近光燈
- 機座：PX26d
- 範圍：WeatherVision 金鑽之光
- 符合 ECE
- 標示 ECE: n/a
- 型號：H7 WeatherVision
- 類型：H7

## 電力特性

- 瓦數：55 W
- 電壓：12 V

## 照明特性

- 色溫：2900 K
- 流明：1500 ± 10% lm

## 使用壽命

- 使用壽命：400 小時

## 訂購資訊

- 訂購代碼：35379230

## 包裝資料

- 包裝類型：S2
- EAN1: 8727900353792
- EAN3: 8727900353808

## 包裝產品資訊

- 每件總重：126.5 g
- 高度：10.9 cm
- 長度：10.9 cm
- 每件淨重：11.8 g
- 包裝數量 / MOQ: 20
- 寬度：5.3 cm

## 外包裝資訊

- 高度：12.6 cm
- 長度：27.6 cm
- 寬度：22.8 cm
- 每件總重：2.53 kg



發行日期 2018-06-21

版本：5.0.1

12 NC: 8670 001 18928

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 與標準鹵素燈泡比較  
\*\* 應用依燈泡類型而異