

PHILIPS

Žárovka do automobilového světlometu

WhiteVision ultra

Typ žárovky: H7

Balení: 2 + 2 kusy

12 V, 55 W

Včetně pozičních žárovek w5w



12972WVUSM



Výrazný neodolatelný vzhled

Nejnovější stylová bílá světla pro vaše vozidlo

Světla Philips WhiteVision ultra H7, vybavená povrchem nejnovějšího složení, přinášejí úžasnou barevnou teplotu 4200 K. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená halogenová světla v našem portfoliu a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.

Bílý stylový vzhled s barevnou teplotou až 4 200 K

- Ostré bílé světlo, až 4 200 K
- Vyšší třída halogenových světlometů nabízejících velmi stylový vzhled

Výkon na silnici dle zákona

- Nádherné bílé silniční světlometry dle zákona pro stylový vzhled

Zvýšená bezpečnost

- Naše nejbělejší žárovky pro stylový výkon na silnici
- Nesnižujte bezpečnost a světla měňte po párech

Kvalita Philips

- Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Pohodlí poskytující až o 60 % lepší vidění

- Bílé světlo pro lepší viditelnost a pohodlí
- O 60% lepší vidění pro maximální viditelnost

Přednosti

Ostré bílé světlo, 4 200 K

Barevná teplota až 4 200 K světlometů Philips WhiteVision ultra přináší vašemu autu revoluční vzhled díky ostrému bílému světlu. Je to ta pravá volba pro jasnou a stylovou jízdu!

Chladný bílý efekt

Světlo Philips WhiteVision ultra je určeno řidičům, kteří hledají lepší možnosti reflektující styl a vzhled osvětlení LED, avšak řídí vozidlo s halogenovou technologií. Díky novému a vylepšenému složení povrchu skla jsou žárovky WhiteVision ultra našimi nejbělejšími, zákonem povolenými světly na silnici, které přinášejí nádherný vzhled reflektoru světlometu.

Nádherné silniční světlometry dle zákona

Vyšší třída žárovek do světlometů WhiteVision ultra je certifikována ECE a přináší jasné bílé světlo na silnici. Řidiči si dopřejí vzrušující vzhled a žárovku do ulic splňující platné předpisy. Bez toho, abyste oslnili auto před vámi a ohrozili bezpečnost, vám toto světlo zajišťuje skvělou viditelnost.

Navrženo pro stylové vidění

Lepší a jasnější světla dovolují dosáhnout lepšího výkonu na silnici. Díky optimalizované geometrii vysoce přesných vláken, plynné náplni o vysokém tlaku, vysoce přesné povrchové vrstvě a kvalitnímu sklu UV-Quartz nastavují světla Philips WhiteVision ultra nový standard v oblasti zákonem povoleného bílého světla pro silnice. Tato přední světla navržena tak, aby zajišťovala skvělý styl i viditelnost, a přinášejí uvolněnější a zábavnější jízdu.

Párová výměna

Je jednoduše efektivnější měnit oba světlometry po dvou, než vždy nahradit pouze ten nefunkční. Nové moderní žárovky mají vyšší světelný výstup i výkon a nabízejí řidiči bezpečnější jízdu. Výhod a přínosů výměny obou světlometů je obecně mnoho: méně nepříjemností, šetření nákladů, předcházení selhání světlometu, jasnější a vyváženější paprsek, a to nejdůležitější – bezpečnost.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je uznávané v automobilovém průmyslu, a to již více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti (včetně dodržení příslušných norem ISO), což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby. Světlo WhiteVision ultra je kompatibilní s modely aut hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen. Více informací najdete v příručce voliče výrobků.

Komfortní světlo pro viditelnost

Nové složení povrchu světla WhiteVision ultra spolu s chladným bílým světlem výrazně zlepšují viditelnost v noci i pohodlí řidiče, protože snižují únavu očí. Když se design setká s funkcí, užijete si skvělý vzhled a větší pohodlí při řízení.

Až o 60 % lepší vidění

Delší vzor paprsku poskytuje až o 60 % lepší vidění ve srovnání s minimální normou danou zákonem a umožňuje vám nejen jasněji vidět další účastníky provozu, ale také být pro ně lépe viditelný. Zlepšuje bezpečnost a dává vám více času reagovat na potenciální nebezpečí na vozovce před vámi.

Specifikace

Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: H7

Řada: WhiteVision ultra

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Homologace ECE: Ano

Označení: 12972WVUSM

Základna: PX26d

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 55 W

Charakteristika světla

Lumeny: 1400 +100/-50 lm

Teplota barev: až 4 200 K

Životnost

Životnost: 350 h

Informace pro objednávání

Zadání objednávky: 12972WVUSM

Objednací kód: 35495928

Údaje na obalu

Typ balení: SM

EAN1: 8727900354959

EAN3: 8727900354942

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 72,2 g

Výška: 13,3 cm

Délka: 11 cm

Šířka: 5,3 cm

Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 10

Množství v balení: 1

Informace na vnějším balení

Výška: 12 cm

Délka: 28,6 cm

Šířka: 14,1 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,35 kg

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Výrazný bílý vzhled

