



飛利浦 X-tremeUltinon
LED
頭燈燈泡

LED-HL [~H7]
6000K
亮度增加 200%
先進汽車系統



12985BWX2



更明亮、炫白，強力持久。

晶亮炫白 LED 頭燈，打造高遠視野

飛利浦 X-tremeUltinon LED [~H7] 採用色溫為 6000 Kelvin 的頂級 LUXEON LED。專利 SafeBeam 技術可投射出亮度增加 200% 的照明效果，完全滿足您的需求。以先進的 AirCool 設計打造出強力持久的效能。

更明亮炫白的車用 LED 頭燈

- 亮度增加 200% 的鮮明亮光提供優越視線

時尚有型再升級

- 色溫 6000 Kelvin 的俐落白光
- 升級照明光線，打造完美風格

優異的光漫射效果

- 直接投照強力光線至您所需的位置
- 專為投射式頭燈所設計。能夠增強反射式頭燈的亮度。

更持久耐用的 LED 頭燈

- 持久耐用的頭燈，與您的愛車同進退
- 創新熱能管理系統，讓燈泡更長壽

卓越的飛利浦高品質表現

- 飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質
- 安裝簡便，適用於多種車款

PHILIPS

頭燈燈泡

LED-HL [~H7] 6000K, 亮度增加 200%, 先進汽車系統

焦點

鮮明亮光



在黑暗中開車非常吃力，您僅能倚靠頭燈。更遠及更全面的視野，都是提高安全駕駛能力時不可忽視的重點。飛利浦 X-tremeUltinon LED 汽車頭燈的強力明亮光束，以高達 200% 的亮度提升您的能見度。體驗過此種如日光一般的效果後，您將會持續選擇 LED。能見度提高，能讓駕駛技術變得更好，反應越快，行車就越安全。別讓黑暗戰勝您，選擇飛利浦，擁有更強大的夜間駕駛自信與控制力。

純淨的明亮白光

飛利浦 X-tremeUltinon LED 頭燈以車用 LUXEON 技術，生產出色溫高達 6000 Kelvin，與日光相似的明亮白色光束。更加清晰的視野，助您更輕鬆地發現障礙物，走出一條完美的行車路線。同時，您不會再因為想看清楚前方地形而感到疲勞，更加明亮的光線讓夜間駕車更舒適，更有趣。

優質時尚白光

雙眼是靈魂之窗，頭燈是愛車的風格代言人。如果您想讓自我風格完美無懈又不需購買新車，只要升級頭燈，就能讓每一分錢都花在最值得的地方。愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 霧燈為您的時尚品味作最佳詮釋。換下一般的黃色燈泡，以充滿現代感的銳利白光脫胎換骨。希望擁有優越造型的聰明駕駛人，不會錯過飛利浦 LED 頭燈的頂級美好。

在所需位置擁有明亮光線



最好的頭燈並不是只會產生最強光線的燈。想要擁有更加明亮的光線，對車用 LED 燈泡而言並非難事。重點在於如何運用這些極強亮光。不受控的明亮光線，並不是理想的駕駛條件，甚至會造成危害。飛利浦 LED 頭燈採用 SafeBeam 技術，讓光線集中在您需要之處。我們根據鹵素頭燈的安全規範，設計出了均勻精準的光束模式。更精確的燈光控制，能夠打造更好的視野，助您成為更好更安全的夜間駕駛。

適用於投射式頭燈



專為複雜投射式頭燈所設計的飛利浦 X-tremeUltinon LED 燈，即使用於反射式燈具中，也能大幅增強亮度，無論車款及使用的照明設計為何，都能滿足您的需求。

12985BW X2

享受終生的光亮



想要明亮時尚的頭燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統頭燈的主要問題；燈光越明亮，使用壽命就越短。以較高的燈光強度而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeUltinon LED 產品更是擁有頂級的耐久性。在 AirFlux 及 AirCool 等熱能管理系統的幫助下，這些頭燈擁有高達 12 年的使用壽命。大部分的車主會在車輛到達這個年份前進行更換或升級，所以這款時尚頭燈能夠長伴愛車直到最後。

長壽持久的頭燈燈泡

LED 頭燈燈泡會產生必須控制的熱能。飛利浦 AirFlux 及 AirCool 技術的智慧型冷卻系統，可轉移重要燈光元件內的熱能。抗熱性大幅提升的飛利浦 LED 頭燈，較市面上其他同類產品擁有更長的壽命。耐用性絕佳的燈具不僅省錢便利，安全性也更好。沒有人會希望頭燈在使用時突然失效。飛利浦 LED 燈具讓您擁有平和駕駛感受。

絕佳車用等級

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

各就各位、準備，安裝完成！

精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級相容的頭燈。不過，仍舊建議請專業技師安裝您的全新飛利浦 LED 頭燈，技師們能確保一切就緒。雖然這些頭燈適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

頭燈燈泡

LED-HL [~H7] 6000K, 亮度增加 200%, 先進汽車系統

12985BVX2

規格

包裝資料

- 包裝類型: X2
- EAN1: 8727900397451
- EAN3: 8727900397468

產品說明

- 技術: LED
- 應用: 遠光燈, 近光燈
- 範圍: X-tremeUltinon LED
- 類型: H7
- 符合 ECE: 否
- 機座: PX26d
- 型號 LED 類型: LED-HL [~H7]
- 技術功能: AirCool, SafeBeam

電力特性

- 電壓: 12 V

行銷規格

- 期望效果: 先進汽車系統
- 產品特色: 更明亮, 更堅固, 更淨白

照明特性

- 色溫: 高達 6500 K
- 流明: 1760

訂購資訊

- 訂購條目: 12985BVX2
- 訂購代碼: 39745128

使用壽命

- 使用壽命: 最長 12 年



發行日期 2019-06-03

版本: 12.3.1

12 NC: 8670 001 45457

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com