

Combi de TV y vídeo de 14"

14PV405

El Combi de TV y vídeo exclusivo con radio reloj incorporado

- **Temporizador despertador:** para la cinta preferida, programa de TV, emisora de radio o zumbador.
- **Pantalla de reloj grande** y de brillo regulable.
- **Función zumbador:** déjese adormecer suavemente...
- **Plug and Play:** la forma más cómoda de instalar un Combi.
- **Sistema de vídeo Crystal Clear:** la combinación de tecnologías perfecta que garantiza una excelente calidad de imagen.
- **Programación VPT/TXT:** programe el Combi en sólo 3 pasos.
- **Teletexto/sistema Fast Text:** con memoria para las páginas preferidas.
- **Reloj inteligente:** para una descarga automática de la hora y la fecha.
- **Ajuste automático de volumen:** reduce al mínimo los cambios bruscos del volumen de la TV.
- **A/V frontal:** para enchufar la cámara de vídeo o la consola de videojuegos.

Ice Touch

TV VIDEO
COMBI


dual alarm


weekend sleeper

**TURBO
DRIVE**

**Plug
and
Play**


CRYSTAL CLEAR
VIDEO

SHOWVIEW

VIDEO *Plus*

TELETEXTO

NTSC
PLAYBACK



Juntos hacemos tu vida mejor.



PHILIPS

Información del producto

Radio reloj

- Reloj de cuarzo: Indicación de 24 horas, ajuste automático mediante reloj inteligente
- Pantalla LED: Gran pantalla verde de 4 dígitos, con control de brillo en 4 pasos
- Radio FM: PLL digital
- Sintonizador: Almacenamiento automático (2 niveles de sensibilidad), 9 emisoras preestablecidas, manual
- Doble alarma: Radio y zumbador
- Despertador temporizador: Mediante TV, vídeo o radio
- Zumbador; repetición de alarma, función "Fin de semana"
- Cambio suave del volumen (alarma de radio y zumbador)

Recepción

- Sistema de sintonización: Sintonizador 1 PLL
- Cadenas preestablecidas: 99
- Funciones de instalación: ACI, Autostore+ (Autoinstall para I05)

Pantalla y procesamiento de la imagen

- Formato/tamaño (visual): 4:3/14 (13)"/37 (34) cm
- Control de imagen: Nitidez, color, contraste, brillo, color de NTSC Pb

Sonido

- Sistema de altavoces: Gama completa de 3" / mono
- Función especial: Nivel automático de volumen
- Potencia: 3 W MPO; 1,5 W RMS

Interfaz de usuario

- Frontal de indicadores: LED de On/Off, LED de grabación, LED de temporizador, LED de zumbador, LED de radioalarma
- Menú multicolor: Control del cursor y ayuda según contexto
- Funciones especiales: Standby automático, bloqueo infantil, modo Hotel, lista de cadenas

Teletexto controlado por ordenador

- Teletexto/sistema Fast Text: WST (nivel 1.5)
- Funciones de teletexto: Ocultar y mostrar, modo Transparente, Ampliar, Cancelar, Pausa, subpáginas, 1 pág. preferida/cadena
- Programación VPT/TXT*

Platina de cintas

- Turbo Drive: VHS-HQ, 2 cabezales
- Modo Limpieza de cabezales: Automático, manual
- Parada hasta tiempo de reproducción: 0,4 segundos
- Contador de cinta: Tiempo transcurrido/restante, no lineal NTSC Pb
- Tiempo de bobinado y rebobinado: 100 segundos (para E180)

Funciones de cinta

- Función Reproducir/Congelar: +1x, -1x, Repetir/Estándar
- Velocidad rápida: +2x/-3x, +5x/-5x, +9x/-9x
- VISS: Índice siguiente/anterior y búsqueda del final de la cinta

Calidad de la imagen de vídeo

- Resolución: HQ+ / >240 líneas
- Sistema de tracking: Studio Tracking digital
- Studio Picture Control digital, Edge Noise Canceller
- Sistema de vídeo Crystal Clear

Programación

- Número de eventos: 6 al mes
- Control de grabación: PDC/VPS (también para identif. del transmisor)
- Sistema de programación: Show View/Video+, OTR
- Velocidad de grabación: Standard Play (SP) y Long Play (sólo LP, PAL)

Conectores traseros

- EXT1: Euro CVBS, entrada RGB
- Entrada de antena: 75 Ohms (tipo IEC, sólo para sintonizador de TV)

Conectores laterales

- EXT2: Cinch para entrada CVBS, Cinch para entrada mono
- Salida para auriculares: Miniclavija de 3,5 mm, mono

General

- Voltaje/frecuencia: 198 - 264 V/50 Hz
- Consumo energético en vatios: En funcionamiento, 48; en standby <6
- Memoria para cadenas sintonizadas/reloj: >1 año/>10 min
- Tamaño del aparato en mm: 398 x 407 x 392 (alto x largo x ancho)
- Tamaño del paquete en mm: 522 x 514 x 474 (alto x largo x ancho)
- Peso en Kg: 15/12,6 (con/sin caja)

Accesorios

- Documentación/manuales: DFU, garantía, adhesivo de promoción
- Equipamiento auxiliar: Pilas para el mando a distancia, antena de radio de cable fijo

Mando a distancia

- Tipo de mando a distancia: RT796/101 (negro) para 14PV400 y 14PV404
RT797/101 (plateado) para 14PV405 y 14PV406

Puntos fuertes del producto

• Turbo Drive

Disfrute de la comodidad de una de las platinas de vídeo más rápida del mundo.

• Plug and Play

Instalar un Combi es ahora más fácil que nunca. Ya no necesita manuales. Deje que el Combi le guíe por el proceso de instalación.

• Despertador y temporizador

Apaga automáticamente el Combi a la hora programada en un intervalo máximo de 180 minutos a partir de la hora en la que se ha activado la función. El temporizador se programa en incrementos de 15 minutos.

• Doble alarma

Permite fijar dos alarmas distintas para que, en una pareja, cada uno se pueda levantar a su hora o para que suene una segunda alarma para mayor seguridad. Esta función se incluye además del temporizador despertador.

• Repetición de alarma

Pulsando cualquier tecla del mando a distancia la alarma se repite cada 10 minutos (el modo standby anula esta función).

• Función "Fin de semana"

Se puede programar para que no suene los fines de semana y poder seguir durmiendo.

• Teletexto/sistema Fast Text

Con memoria para las páginas preferidas. Asigne una "página favorita" por cadena para acceder más rápidamente a la información.

• Programación VPT/TXT*

¿Temporizador fácil de programar? ¿Siempre con la última información sobre programas? ¿Ya no necesita las revistas de la programación? Ponga la guía del Teletexto y pulse la tecla del temporizador. La programación VPT/TXT obtendrá directamente la información correcta del teletexto para programar el temporizador.

• Sistema de vídeo Crystal Clear

Con Crystal Clear Video, Philips ha creado la combinación perfecta de tecnologías para garantizar la mejor reproducción de la imagen:

- Studio Picture Control digital: optimiza la reproducción de la imagen independientemente de la calidad de la cinta que se esté usando.
- Corte de cabezales por láser: tienen un perfil mejorado para ofrecer un contacto mejor entre el cabezal y la cinta: gracias al menor desgaste su vida es más larga y su rendimiento es mayor.
- Sistema Studio Tracking: mejora la exactitud del tracking y reduce el ruido de interferencias.
- Natural Colour: limpia el color de cualquier tipo de ruido y corrige el efecto de manchas.

* No disponible en I39.

	/07	/39	/01	/58
Sintonizador (UHF + VHF) total	+	+	+	+
Sistema de TV sin sintonizar programas	PAL I	PAL B/G/I SECAM L/LIB/G	PAL B/G	PAL B/G/D/K SECAM B/G/D/K
Frecuencias de la radio FM	87.5 - 108 MHz	87.5 - 108 MHz	87.5 - 108 MHz	87.5 - 108 MHz
Estándar de grabación y reproducción	PAL	PAL, SECAM, MESECAM	PAL	PAL, MESECAM
Estándar de reproducción NTSC	SP LP SLP	SP LP SLP	SP LP SLP	SP LP SLP
PDC/VPS	+	+	+	+
Long Play de vídeo	+	sólo PAL	+	+
Menú OSD en	holandés, inglés, francés alemán, italiano, español	holandés, inglés, francés alemán, italiano, español	daniés, holandés, inglés finlandés, francés, alemán griego, italiano, noruego, portugués, español, sueco	checo, inglés, húngaro polaco, cirílico ruso, eslovaco

Sujeto a modificaciones sin previo aviso

<http://www.ce.philips.es>

Show View y Video+ son marcas registradas de Gemstar Development Corporation