



Philips
Flat TV mit Crystal Clear

15"
LCD

15PF4110



Maximales Fernseherlebnis

mit Crystal Clear

Hier ist ein LCD-Fernseher, der durch sein europäisches schlankes Design nicht nur Ihre Wohnwelt bereichert, sondern mit Crystal Clear und Virtual Dolby Surround auch ein großartiges audiovisuelles Erlebnis bietet.

Bessere Bildqualität für mehr Details

- Crystal Clear verbessert die Bildtiefe
- Active Control optimiert die Bildqualität, unabhängig von der Quelle
- High Definition LCD-Display, XGA-Auflösung 1024 x 768p

Hervorragende Soundwiedergabe

- Virtual Dolby Surround liefert ein Audioerlebnis wie im Kino

Modernes Design

- Kompaktes Design

Komfort für vielfältige Anwendungen

- 10 Seiten Smart Text für schnellen Zugriff auf Videotextseiten.
- Mit dem PC-Eingang wird Ihr TV-Gerät zum PC-Monitor
- Smart Picture bietet persönliche Bildeinstellungen
- Smart Sound optimiert die Audioeinstellungen

PHILIPS
sense and simplicity

Technische Daten

Bild/Anzeige

- **Bildformat:** 4:3
- **Helligkeit:** 450 cd/m²
- **Kontrastverhältnis (normal):** 500:1
- **Bildschirmgröße diagonal:** 15 Zoll / 38 cm
- **Bildschirmtyp:** LCD XGA Active Matrix TFT
- **Bild-Verbesserung:** Crystal Clear, Progressive Scan, Active Control, Schärfeeinstellung, Farbtemperatureinstellung
- **Bildschirmoptimierung:** Nicht reflektierender Bildschirm
- **Betrachtungswinkel (h / v):** 130 / 100 Grad
- **Auflösung des Displays:** 1024 x 768p
- **Reaktionszeit (normal):** 16 ms

Unterstützte Display-Auflösung

• Computerformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

• Videoformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
640 x 480i	1 Fh
640 x 480p	2 Fh
720 x 576i	1 Fh
720 x 576p	2 Fh
1280 x 720p	3 Fh

Sound

- **Verbesserung der Soundqualität:** Dynamic Bass Enhancement
- **Soundsystem:** Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- **Sinus-Ausgangsleistung (RMS):** 2 x 2 W
- **Equalizer:** 5-Band

Komfort

- **Einfache Installation:** Automatischer Programmname, Automatic Channel Install (ACI), Automatic Tuning System (ATS), Autostore, Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Plug & Play, Programmname, Sortierung
- **Bedienungsfreundlichkeit:** Automatische Lautstärkeregelung (AVL), Menüsteuerung, Bildschirmanzeige, Program List, Smart Picture Control, Smart Sound Control

- **Fernbedienungstyp:** RCFE05ZAU00
- **Videotext:** 10 Seiten Smart-Text
- **Fernbedienung:** TV
- **Bildschirmformat-Anpassung:** 16:9 Komprimierung, 4:3, 4:3 Expand
- **Uhr:** Sleep Timer

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Frequenz-Bänder:** Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- **TV-System:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Video-Wiedergabe:** NTSC, PAL, Secam
- **Antenneneingang:** 75 Ohm koaxial (IEC75)
- **Tuner-Display:** PLL
- **Anzahl der voreingestellten Kanäle:** 100

Anschlussmöglichkeiten

- **Anzahl Scartanschlüsse:** 1
- **Ext 1 Scart:** Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- **Weitere Anschlüsse:** Antenne IEC75, DVI-D, PC-Audio-Eingang
- **Vordere/seitliche Anschlüsse:** Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang

Stromversorgung

- **Stromverbrauch:** 42 W
- **Standby-Stromverbrauch:** 1,5 W
- **Umgebungstemperatur:** 5 °C bis 45 °C
- **Stromversorgung:** 90 bis 240 VAC

Abmessungen

- **Gerätegewicht:** 5,8 kg
- **Abmessungen (mit Fuß) (B x H x T):** 467 x 347 x 170 mm
- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 467 x 307 x 69 mm
- **Abmessungen Box (B x H x T):** 534 x 430 x 198 mm
- **Gerätegewicht:** 5,12 kg
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 6,08 kg
- **Gehäusefarbe:** Silver Frost

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Netzkabel, Schnellstartanleitung, Registrierungskarte, Fernbedienung, Design Tischfuß, Betriebsanleitung
- **Kabel:** DVI-D-Kabel

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o





Wichtige Produktinfos

Crystal Clear

Mehrere in Crystal Clear integrierte Technologien, wie z. B. Contrast Plus, dienen zur Verbesserung der Bildqualität und Bildtiefe.

Active Control

Active Control optimiert die Einstellungen zur Rauschunterdrückung und Schärferegulierung 60 Mal pro Sekunde und garantiert durch das fortlaufende Anpassen der Bildeinstellungen (über 3000 Mal pro Minute) ein optimal eingestelltes Bild.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround ist eine Technologie zur Verbesserung der Surround Sound-Effekte. Es wird der Höreindruck von Dolby Pro Logic erzeugt, ohne zusätzliche Rear-Lautsprecher zu benötigen. Sie tauchen ganz und gar in das Fernseherlebnis ein.

PC-Eingang

Über den PC-Eingang können Sie Ihren Fernseher in einen PC-Monitor verwandeln.

Smart Picture

Smart Picture bietet optimale Einstellungen für Farbe, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Schärfe usw., damit Sie jederzeit das bestmögliche Fernseherlebnis genießen können.

Smart Sound

Smart Sound sorgt für optimale Sound-Einstellungen für Ultra Bass, Bass, Höhen und Balance und ermöglicht Ihnen so bestmögliche Unterhaltung.

10 Seiten Smart-Text

Videotext wird von den meisten Sendern in Europa angeboten. 10 Seiten Smart Text bieten Ihnen einen schnellen Zugang zu Informationen auf wechselnden Seiten.



Ausstellungsdatum
2007-12-07

Version: 13.0

12 NC: 8670 000 22263
EAN: 87 10895 87555 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com