



Philips
TV plano com Crystal
Clear

15"
LCD

15PF4110



Melhore a sua experiência de visualização

com Crystal Clear

Este TV LCD não só embeleza o interior da sua casa graças ao design europeu elegante e moderno, mas proporciona também uma excelente experiência audiovisual com Controlo Activo e Virtual Dolby Surround.

Imagens de melhor qualidade que revelam ainda mais pormenores

- Crystal Clear melhora a profundidade da imagem
- O Controlo Activo otimiza a qualidade da imagem seja qual for a fonte
- Visor XGA LCD de alta definição, 1024 x 768 p

Excelente reprodução de som

- Dolby Surround Virtual para uma experiência áudio semelhante ao cinema

Design com estilo

- Design compacto

Conveniência multifuncional

- 10 páginas de Texto Inteligente para um acesso rápido ao teletexto.
- A entrada PC permite-lhe utilizar o televisor como um monitor de PC
- Imagem Inteligente proporciona definições de imagem personalizadas
- Som Inteligente otimiza definições de áudio

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/Visualização

- **Rácio de aspecto:** 4:3
- **Luminosidade:** 450 cd/m²
- **Rácio de contraste (típico):** 500:1
- **Tamanho do ecrã na diagonal:** 15 polegada / 38 cm
- **Tipo de ecrã de visualização:** TFT XGA LCD
- **Melhoramento de imagem:** Crystal Clear, Varrimento Progressivo, Controlo Activo, Ajuste da Nitidez, Ajuste da Temperatura da Cor
- **Melhoramento de ecrã:** Ecrã revestido anti-reflexos
- **Ângulo de visão (h / v):** 130 / 100 grau
- **Resolução do painel:** 1024 x 768p
- **Tempo de resposta (típico):** 16 ms

Resolução Suportada do Ecrã

Formatos de computador

Resolução	Frequência de actualização
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh

Som

- **Melhoramento do Som:** Dynamic Bass Enhancement
- **Sistema de som:** Mono, Nicam Estéreo, Surround Dolby Virtual
- **Potência de saída (RMS):** 2 x 2 W
- **Equalizador:** 5 bandas

Conveniência

- **Facilidade de Instalação:** Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, ACI: Instalação Automática de Canais, ATS: Sistema Sintonização Automática, Programação automática, Afinar Sintonia, Sintonização digital PLL, Plug & Play, Nome do Programa, Classificação
- **Fácil de Utilizar:** Nivelador Automático de Volume (AVL), Controlo de Menus, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlo Smart

- **Picture, Controlo de Som Inteligente**
- **Tipo do telecomando:** RCFE05ZAU00
- **Teletexto:** 10 páginas de Texto Inteligente
- **Telecomando:** TV
- **Ajustes de Formato do Ecrã:** Compressão 16:9, 4:3, Expansão 4:3
- **Relógio:** Temporizador

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Bandas do sintonizador:** Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- **sistema TV:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Reprodução de Vídeo:** NTSC, PAL, SECAM
- **Entrada da antena:** 75 ohm coaxial (IEC75)
- **Ecrã do Sintonizador:** PLL
- **Número de canais predefinidos:** 100

Conectividade

- **Número de Scarts:** 1
- **Scart Ext 1:** Áudio E/D, Entrada/saída CVBS, RGB
- **Outras ligações:** Antena IEC75, DVI-D, PC Audio in
- **Ligações Frontais/Laterais:** Entrada áudio, Entrada CVBS, Saída auscultador, Entrada S-video

Corrente

- **Consumo de energia:** 42 W
- **Consumo de energia em modo de espera:** 1,5 W
- **Temperatura ambiente:** +5 °C/+45 °C
- **Alimentação:** AC 90-240

Dimensões

- **Peso do produto:** 5,8 kg
- **Dimensões (com base) (L x A x P):** 467 x 347 x 170 mm
- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 467 x 307 x 69 mm
- **Dimensões da caixa (L x A x P):** 534 x 430 x 198 mm
- **Peso do conjunto:** 5.12 kg
- **Peso incl. Embalagem:** 6.08 kg
- **Cor da caixa:** Silver Frost

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Cartão de registo, Telecomando, Suporte para mesa, Manual do Utilizador
- **Cabos:** Cabo DVI-D para DVI-D

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o





Produtos em destaque

Crystal Clear

Combinando melhoramentos de imagem como o Contrast Plus e melhoramento de cor, o Crystal Clear intensifica a profundidade de imagem.

Controlo Activo

O Controlo Activo (tecnologia Active Control) assegura que os melhoramentos do ruído e nitidez são continuamente feitos 60 vezes por segundo. Ao ajustar continuamente a definição de imagem mais de 3,000 vezes por minuto, o Active Control Plus garante que a experiência de visualização é sempre a ideal.

Surround Dolby Virtual

O Virtual Dolby Surround é uma tecnologia de processamento para melhoramento dos efeitos de som surround. Cria a sensação do Dolby Pro Logic sem a utilização de altifalantes posteriores adicionais. A vantagem é uma total concentração dos espectadores na experiência televisiva.

entrada PC

Com a entrada PC pode ligar o televisor a um computador e utilizá-lo como um monitor de PC.

Imagem Inteligente

A Imagem Inteligente proporciona óptimas definições de imagens em termos de cor, luminosidade, saturação, contraste, nitidez, etc. para que tenha um maior prazer de visualização em qualquer altura.

Som Inteligente

Som Inteligente proporciona excelentes definições de som para ultr Graves, graves, agudos e equilíbrio, para que possa desfrutar da melhor experiência de entretenimento.

10 páginas de Texto Inteligente

O teletexto é um sistema comum transmitido pela maior parte das estações emissoras. A funcionalidade de texto inteligente com 10 páginas proporciona um acesso rápido às informações quando muda de página.



Data de publicação
2007-12-07

Versão: 13.0

12 NC: 8670 000 22263
EAN: 87 10895 87555 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com