




Philips
síkképernyős Crystal Clear
III TV

15"
LCD

15PF5120



Csavarja feljebb a látványt

a Crystal Clear III funkcióval!

Íme egy csodálatos új TV, amely nem pusztán fantasztikus képet és hangot ad, hanem modern megjelenést és minőségi kidolgozást is. További jellemzők: Crystal Clear III technológia a természetes, élénk képekért és Virtual Dolby Surround hangzás az optimális hangélményért.

Életteli, természetes és kristálytisztá képek

- Nagyfelbontású LCD XGA kijelző, 1024 x 768p felbontás
- Crystal Clear III a kiváló minőségű, természetes képekért
- Az Aktív vezérlés a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Karcsú, stílusos design lakása belső hangulatának emelésére

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés

Saját szórakoztatórendszer

- Beépített FM rádió, hogy hallgathassa kedvenc állomásait.
- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- 10 oldalas Smart Text a teletext gyors eléréséhez.

Éljenjáró interfész a digitális hang- és képminőségért

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- **Képméretarány:** 4:3
- **Fényesség:** 450 cd/m²
- **Kontrasztarány (tipikus):** 500:1
- **Átlós képernyőméret:** 15 hüvelyk / 38 cm
- **Megjelenítő képernyő típusa:** LCD XGA aktív mátrix TFT
- **Kép javítása:** Crystal Clear III, Progresszív pásztázás, 2D színélesítés, Active Control, Élességállítás, Színhőmérséklet beállítás
- **Képernyő minőségének javítása:** Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- **Látószög (v / f):** 130 / 100 fok
- **Panel felbontás:** 1024 x 768p
- **Válaszidő (tipikus):** 16 ms

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh

Hang

- **Hangkiemelés:** Dinamikus mélyhangkiemelés
- **Hangrendszer:** Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- **kimenő teljesítmény (RMS):** 2 x 2 W
- **Hangszínszabályzó:** 5 sávós

Kényelem

- **Könnyen telepíthető:** Automatikus programnév-beállítás, Automatikus csatornatelépítés (ACI), Automatikus hangolási rendszer (ATS), Automatikus csatornabeállítás, Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play, Programnév, Rendezés
- **egyszerű használat:** Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), FM rádió, Menüvezérlés, On Screen Display, Programlista, Smart Picture

- beállítás, Smart Sound beállítás
- **Távvezérlő típusa:** RCFE05SMU00
- **Teletext:** 10 oldalas Smart szöveg
- **Távvezérlő:** TV
- **Képernyő formátum beállítás:** 16:9-es összenyomás, 4:3, 4:3 széthúzás
- **Óra:** Elalváskapcsoló
- **VESA felszerelés:** 100 x 100 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- **Hangolási sávok:** FM, hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- **TV rendszer:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Videolejátszás:** NTSC, PAL, SECAM
- **Antennabemenet:** 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- **Hangolás megjelenítése:** PLL
- **Előre beállított csatornák száma:** 100

Csatlakoztathatóság

- **Scart csatlakozók száma:** 1
- **Ext 1 Scart:** Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- **Egyéb csatlakozások:** Antenna IEC75, DVI-I, FM antenna, PC audio be
- **Elülső/oldalsó csatlakozók:** Audio be, CVBS be, Fejhallgató kimenet, S-video be

Áram

- **Áramfogyasztás:** 42 W
- **készenléti üzemmód energiateljesítmény:** 1,5 watt
- **Környezeti hőmérséklet:** +5 °C/+45 °C
- **Áramellátás:** 90-240 V váltakozó feszültség

Méretetek

- **Doboz méretei (Sz x Ma x Mé):** 548 x 390 x 191 mm
- **Készülék ház színe:** Ezüst jég
- **Méretetek (tartóval) (Sz x Ma x Mé):** 472 x 348 x 153 mm
- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 472 x 308 x 76 5 mm
- **Készülék tömege:** 5,0 kg
- **Súly csomagolással együtt:** 6 94 kg
- **Termék súlya:** 5,0 kg

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Hálózati kábel, Gyors áttekinthető útmutató, Regisztrációs kártya, Távvezérlő, Asztali állvány, Felhasználói kézikönyv
- **FM antenna:** FM antenna

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o





Termékkijelölések

Crystal Clear III

A Crystal Clear III a bővítések egész sorát nyújtja: 2D fésűs szűrő, dinamikus kontraszt, Blue stretch és Green enhancement, hogy mindig a lehető legtermészetesebb képeket kaphassa.

Active Control

Az Active Control a zajnyomást és a képélesség-javítást folyamatosan, másodpercenként 60-szor végzi. A képbeállításokat percenként több mint 3000-szer elvégezve, az Active Control Plus folyamatosan optimális képélményt biztosít.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

FM rádió

A készülék egy 40 adóállomás tárolására képes beépített FM rádióval is rendelkezik. A navigációt a képernyőn megjelenő beprogramozható állomásnevek teszik egyszerűvé, amelyeket egy idő után képernyővédőként egy óra képe vált fel.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógépéhez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

10 oldalas Smart szöveg

A teletext egy általánosan használt rendszer, melyet a legtöbb tévéadó sugároz. A 10 oldalas smart text szolgáltatás a lapváltásoknál gyors adatelérést biztosít.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávszélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvételről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I-bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.



Kiadás dátuma
2007-11-09

Verzió: 14.0

12 NC: 8670 000 22254
EAN: 87 10895 87547 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com