




Philips
Flat TV con Crystal Clear
III

15"
LCD

15PF5120



Vivi al massimo le tue esperienze visive con Crystal Clear III

Ecco un meraviglioso televisore che offre non solo eccellente qualità audio e video, ma anche uno stile moderno e finiture di lusso. È dotato di Crystal Clear III per immagini naturali e vivide e dell'audio Virtual Dolby per prestazioni audio straordinarie.

Immagini vive, naturali e nitidissime

- Display LCD XGA ad alta definizione, 1024 x 768p
- Crystal Clear III per una qualità migliore e immagini estremamente naturali
- Active Control ottimizza le immagini indipendentemente dalla sorgente

Eccezionale riproduzione audio

- Virtual Dolby Surround per un'esperienza audio come al cinema

Complemento di arredo ideale grazie al design elegante e sottile

- Design compatto e sottile, adatto a qualsiasi ambiente

Centro di entertainment personale

- Radio FM incorporata per ascoltare le stazioni radio preferite.
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC
- 10 pagine Smart Text per un accesso rapido al televideo.

Interfaccia leader per audio/video di qualità digitale

- DVI-I offre immagini della migliore qualità e una connettività flessibile

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **Formato:** 4:3
- **Luminosità:** 450 cd/m²
- **Fattore di contrasto (tipico):** 500:1
- **Dim. diagonale schermo:** 15 pollice / 38 cm
- **Tipo di display:** TFT LCD XGA Active Matrix
- **Miglioramento dell'immagine:** Crystal Clear III, scansione progressiva, Combfilter 2D, Active Control, Regolazione della nitidezza, Regolazione temperatura del colore
- **Visualizzazione migliorata:** Schermo antiriflesso
- **Angolo visuale (o / v):** 130 / 100 grado
- **Risoluzione del pannello:** 1024 x 768p
- **Tempo di risposta (tipico):** 16 msec

Risoluzione display supportata

Formati per computer

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
832 x 624	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz

Formati video

Risoluzione	Velocità di aggiornamento
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh

Audio

- **perfezionamento audio:** Dynamic Bass migliorato
- **Sistema audio:** Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- **Potenza in uscita (RMS):** 2x 2 W
- **Equalizzatore:** 5 bande

Convenienza

- **Facilità di installazione:** Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonia automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play, Nome del programma, Ordinamento
- **Facilità d'uso:** Regolazione automatica volume (AVL), Radio FM, Controllo menu, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controllo Smart Picture, Controllo Smart Sound
- **Tipo di telecomando:** RCFE05SMU00

- **Teletexto:** 10 pagine Smart Text
- **Telecomando:** TV
- **Regolazioni formato schermo:** Compressione a 16:9, 4:3, Espansione 4:3
- **Orologio:** Spegnimento automatico
- **Montaggio VESA:** 100 x 100 mm

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- **Bande sintonizzatore:** FM, iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- **sistema TV:** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Riproduzione video:** NTSC, PAL, SECAM
- **Ingresso antenna:** Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- **Display sintonizzatore:** PLL
- **Numero canali preimpostati:** 100

Connettività

- **Numero di SCART:** 1
- **EXT 1 SCART:** Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- **Altri collegamenti:** Antenna IEC75, DVI-I, Antenna FM, Ingresso audio PC
- **Collegamenti frontali / laterali:** Ingresso audio, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video

Alimentazione

- **Consumo:** 42 W
- **Consumo energetico in stand-by:** 1,5 W
- **Temperatura ambiente:** +5°C/+45°C
- **Alimentazione:** CA 90-240

Dimensioni

- **Dimensioni confezione (L x A x P):** 548 x 390 x 191 mm
- **Cabinet a colori:** Silver Frost
- **Dimensioni (con base) (L x A x P):** 472 x 348 x 153 mm
- **Dimensioni set (L x A x P):** 472 x 308 x 76,5 mm
- **Peso set:** 5 Kg
- **Peso incluso imballaggio:** 6.94 Kg
- **Peso prodotto:** 5 Kg

Accessori

- **Accessori inclusi:** Cavo alimentazione, Guida di avvio rapido, Scheda di registrazione, Telecomando, Piedistallo da tavolo, Manuale dell'utente
- **antenna FM:** Antenna FM

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o





Caratteristiche principali del prodotto

Crystal Clear III

Crystal Clear III combina una serie di innovazioni che consentono di ottenere un'immagine migliore. Tra questi vi sono Combfilter 2D, contrasto dinamico, regolazione dinamica del blu e potenziamento del verde, il tutto per ottenere i colori più naturali possibili.

Active Control

Active Control apporta miglioramenti continui alla rumorosità e alla nitidezza a un ritmo di 60 volte al secondo. Regolando costantemente l'impostazione delle immagini oltre 3.000 volte al minuto, Active Control Plus garantisce una visione sempre ottimale.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround è una tecnologia di elaborazione che consente di migliorare gli effetti audio surround, ricreando la sensazione Dolby Pro Logic senza l'aggiunta di altoparlanti posteriori. In questo modo, lo spettatore viene completamente avvolto dal suono aumentando l'emozione che accompagna la visione.

Radio FM

L'apparecchio comprende una radio FM in grado di memorizzare 40 stazioni FM preimpostate. La visualizzazione dei nomi sullo schermo facilita la navigazione e, per maggiore comodità, durante l'ascolto è disponibile anche un utile orologio screensaver.

Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

10 pagine Smart Text

Il televideo è un sistema trasmesso dalla maggior parte delle emittenti televisive. La funzione 10 pagine smart text consente di accedere in modo rapido alle informazioni su ogni pagina.

Ingresso DVI-I

L'ingresso DVI-I connette il segnale RGB digitale non compresso a banda larga dalla sorgente allo schermo. Eliminando la conversione dei segnali da digitali ad analogici, esso offre un'immagine perfettamente nitida, senza interferenze né sfarfallio. L'ingresso DVI supporta la protezione delle copie HDCP consentendo la visione di programmi protetti da copia mediante decodificatori digitali, lettori DVD e registratori HD. DVI-I è a prova di futuro grazie alla capacità di connessione a dispositivi HDMI (richiede un cavo convertitore). L'ingresso DVI-I supporta inoltre segnali PC-VGA analogici.



Data di rilascio
2007-11-09

Versione: 14.0

12 NC: 8670 000 22254
EAN: 87 10895 87547 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com