




Philips
TV plat cu tehnologia
Crystal Clear III

15"
LCD

15PF5120



O experiență vizuală nouă

cu tehnologia Crystal Clear III

Acest televizor superb vă oferă imagini și sunete uluitoare, dar și finisaje de calitate, cu un design modern. Dispune de tehnologia Crystal Clear III pentru imagini vii, naturale și de Virtual Dolby Surround, pentru un sunet excepțional.

Imagini vii, naturale și clare

- Ecran LCD XGA de înaltă definiție, 1024 x 768 pixeli
- Crystal Clear III asigură imagini naturale de înaltă calitate
- Active Control optimizează calitatea imaginii indiferent de sursă

Reproducere excelentă a sunetului

- Virtual Dolby Surround, pentru o experiență audio la nivel cinematografic

Design suplu și elegant care vă pune în valoare locuința

- Design compact și rafinat, care se integrează armonios în orice încăpere

Centrul meu personal de divertisment

- Radio FM integrat, pentru a vă bucura de posturile preferate.
- Intrarea VGA vă permite să folosiți televizorul și ca monitor PC
- Funcție Smart Text cu 10 pagini, pentru acces rapid la teletext.

Interfață de referință pentru calitate audio/video digitală

- DVI-I oferă cea mai bună imagine și conectivitate flexibilă

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imagine/Ecran

- Raport lungime/lățime: 4:3
- Luminozitate: 450 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 500:1
- Dimensiune diagonală ecran: 15 inch / 38 cm
- Tip ecran: LCD XGA Active Matrix TFT
- Caracteristici superioare imagine: Crystal Clear III, Scanare progresivă, Filtru 2D de tip pieptene, Control activ, Ajustare definiție, Ajustare a temperaturii de culoare
- Caracteristici superioare ale ecranului: Ecran cu strat antireflex
- Unghi de vizionare (O / V): 130 / 100 grad
- Rezoluție panou: 1024 x 768 p
- Timp de răspuns (uzual): 16 ms

rezoluție de afișare acceptată

Formate calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Formate video

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh

Sunet

- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Enhancement
- Sistem audio: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Putere de ieșire (RMS): 2 x 2 W
- Egalizator: 5 benzi

Comoditate

- Ușor de instalat: Denumire automată a programelor, Instalare automată canale (ACI), Sistem de reglare automată (ATS), Autostore, Reglare fină, Reglaj digital PLL, Plug & Play, Nume program, Sortare
- Ușor de utilizat: Regl. automată volum AVL, Radio FM, Control meniu, OSD (On Screen Display), Listă de programe, Control inteligent al imaginii, Control inteligent al sunetului

- Tip telecomandă: RCFE05SMU00
- Teletext: Smart Text (10 pagini)
- Telecomandă: TV
- Ajustări format ecran: Compresie 16:9, 4:3, Expandare 4:3
- Ceas: Timer Sleep
- Montare VESA: 100 x 100 mm

Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM, hiperbandă, S-Channel, UHF, VHF
- Sistem TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Redare video: NTSC, PAL, SECAM
- Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
- Afișare tuner: PLL
- Număr de canale presetate: 100

Conectivitate

- Număr de mufe SCART: 1
- Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/leșire CVBS, RGB
- Alte conexiuni: Antenă IEC75, DVI-I, Antenă FM, Intrare audio PC
- Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio, Intrare CVBS, leșire căști, Intrare S-video

Alimentare

- Consum: 42 W
- Consum în stare de repaus: 1,5 W
- Temperatură ambientală: între +5° și +45°C
- Alimentare: CA 90-240


Dimensiuni

- Dimensiuni carcasă (L x Î x A): 548 x 390 x 191 mm
- Culoare carcasă: Argintiu Silver Frost
- Dimensiuni (cu bază) (L x Î x A): 472 x 348 x 153 mm
- Dimensiuni set (L x Î x A): 472 x 308 x 76,5 mm
- Greutate set: 5,0 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 6.94 kg
- Greutate produs: 5,0 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare, Telecomandă, Suport de tip masă, Manual de utilizare
- antenă FM: Antenă FM

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o





Caracteristici principale produs

Crystal Clear III

Crystal Clear III combină o serie de îmbunătățiri pentru a asigura o imagine mai bună. Acestea includ: un filtru pieptene 2D, contrast dinamic, estompare a nuanțelor de albastru și amplificare a nuanțelor de verde pentru a obține totdeauna culori cât mai naturale.

Control activ

Tehnologia Active Control asigură optimizarea continuă, de 60 de ori pe secundă, a setărilor pentru reducerea zgomotului și îmbunătățirea contrastului. Prin reglarea permanentă a setărilor imaginii, de peste 3,000 de ori pe minut, Active Control Plus asigură o calitate optimă.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround este o tehnologie de procesare cu ajutorul căreia se pot obține efecte avansate de sunet surround. Poate crea senzația de Dolby Pro Logic fără boxe posterioare suplimentare. Veți avea parte de o experiență TV completă.

Radio FM

Un radio FM integrat, capabil să memoreze 40 de posturi presetate. Etichetarea posturilor prin intermediul ecranului simplifică navigarea, iar screensaver-ul cu ceas este, de asemenea, prezent în timpul difuzării.

Intrare PC

Intrarea PC vă permite să conectați televizorul la un computer și să îl folosiți drept monitor pentru PC.

Smart Text (10 pagini)

Teletextul este un sistem răspândit, emis de majoritatea televiziunilor. Funcția Smart text pentru 10 pagini asigură un acces extrem de rapid la informații la schimbarea paginilor.

Intrare DVI-I

Intrarea DVI-I asigură o conexiune digitală RGB necomprimată, cu o mare lățime de bandă, între sursă și ecran. Prin eliminarea conversiei semnalului digital în semnal analogic, imaginile furnizate sunt total lipsite de zgomot. Intrarea DVI acceptă protecția la copiere HDCP, care permite vizionarea programelor protejate la copiere de pe STB-uri digitale, DVD playere și recordere HD. Intrarea DVI-I este compatibilă cu noile tehnologii și poate fi conectată la orice echipament HDMI (este necesar un cablu convertor). De asemenea, intrarea DVI-I suportă semnalul analogic pentru PC-VGA.



Data apariției 2007-11-09

Versiune: 14.0

12 NC: 8670 000 22254
EAN: 87 10895 87547 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com