

Philips
LED バックライト搭載
液晶モニター

V Line
15.6 インチ / 39.6 cm

163V5LSB2



色鮮やかな高品質 LED 映像

このフィリップスディスプレイで、色鮮やかな LED 画質をお楽しみください。コンパクトなデザインと VESA マウントにより、あらゆるワークスペースにフィットします。

魅力的な選択肢

- 場所を取らないコンパクトなデザイン
- 環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ
- VESA マウントによる使いやすさの向上

いつでも鮮明な映像

- 鮮やかな色彩を実現する LED 技術

PHILIPS

特長

LED テクノロジー

フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイトLEDを搭載しています。LEDは減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。

水銀フリー

LEDバックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の1つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。

場所を取らないコンパクトなデザイン

VESA マウント

VESA マウントによる使いやすさの向上



Hg Free



VESA Mount



LED



Low Power



MONITOR

仕様

コネクティビティ

- 信号入力: VGA (アナログ)
- 同期入力: 個別の同期, グリーンで同期

画像/表示

- パネルサイズ: 15.6 インチ / 39.6 cm
- 縦横比: 16:9
- 液晶パネルの種類: TFT 液晶
- バックライトの種類: W-LED システム
- ピクセルピッチ: 0.252 x 0.252 mm
- 最適解像度: 1366 x 768 @ 60 Hz
- 明るさ: 220 cd/m²
- 表示色数: 約 26 万 2 千色
- コントラスト比 (標準値): 500:1
- 応答時間 (標準値): 12 ms
- 表示角度: 90° (横) / 60° (縦), C/R > 10 の場合
- 有効表示領域: 344.2 (横) x 193.5 (縦)
- スキャン周波数: 30 ~ 60 kHz (横) / 58 ~ 62 Hz (縦)
- sRGB: 有
- ディスプレイ画面コーティング: グレア, 3H

利便性

- プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- ユーザーの利便性: 電源オン/オフ
- OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル), チェコ語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, 簡体字中国語, スペイン語, スウェーデン語, トルコ語, 繁体字中国語, ウクライナ語
- その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm)

スタンド

- 傾斜: -3 / 10 度

電源

- 電源: 内蔵, 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
- オフモード: 0.5 W
- 通常動作時: 6.97 W (typ.)
- スタンバイモード: 0.5 W
- 電源 LED 表示: 稼働 - ホワイート, スタンバイモード - ホワイート (点滅)

質量/寸法

- スタンド使用時 (mm): 375 x 300 x 140 mm
- 梱包, mm (幅 x 高さ x 奥行き): 427 x 311 x 115 mm
- スタンド未使用時 (mm): 375 x 233 x 48 mm

重量

- 梱包 (kg): 2.20 kg
- スタンド使用時 (kg): 1.36 kg
- スタンド未使用時 (kg): 1.24 kg

動作条件

- 高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m), 非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
- 動作温度範囲: 0 ~ 40° C °C
- MTBF: 30,000 時間
- 相対湿度: 20 ~ 80% %
- 保管温度範囲: -20 ~ 60° C °C

耐久性

- 環境およびエネルギー: RoHS, 水銀フリー
- リサイクル可能な梱包素材: 100 %

適合性および規格

- 規制認可: CCC, WEEE, VCCI

キャビネット

- 色: ブラック
- 仕上げ: ヘアライン (フロントベゼル) / テクスチャー (リアカバー)

発行日 2024-03-28

バージョン: 9.0.2

UPC: 6 09585 25066 6



Philips Japan, Ltd.