



Philips
Flat TV με Crystal Clear

17"
LCD

17PF4310



Βελτιώστε την οπτική σας εμπειρία

με Crystal Clear

Πρόκειται για μια τηλεόραση οθόνης LCD που δεν προσδίδει απλά μια όμορφη διακοσμητική χροιά στο σπίτι σας με το ευρωπαϊκό styling και το λεπτό design της, αλλά παρέχει επίσης μια οπτικοακουστική εμπειρία με Crystal Clear και Virtual Dolby Surround.

Εικόνες καλύτερης ποιότητας με περισσότερες λεπτομέρειες

- Οθόνη LCD WXGA υψηλής ευκρίνειας, 1280 x 768p
- Το Crystal Clear βελτιώνει το βάθος της εικόνας
- Το Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

Εξαιρετική αναπαραγωγή ήχου

- Virtual Dolby Surround για ηχητική εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας

Κομψός σχεδιασμός

- Συμπαγής σχεδίαση

Πρακτικότητα πολλαπλών χρήσεων

- Η είσοδος PC επιτρέπει τη χρήση της τηλεόρασης και ως οθόνη υπολογιστή
- Το Smart Picture προσφέρει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις εικόνας
- Το Smart Sound βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις ήχου
- Ξυπνο κείμενο 10 σελίδων για γρήγορη πρόσβαση.

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Crystal Clear

Συνδυάζοντας χαρακτηριστικά όπως το Contrast plus και τη βελτίωση χρωμάτων, το Crystal Clear βελτιώνει το βάθος της εικόνας.

Active Control

Το Active Control διασφαλίζει συνεχή βελτίωση θορύβου και ευκρίνειας σε συχνότητα 60 φορές το δευτερόλεπτο. Προσαρμόζοντας συνεχώς τη ρύθμιση εικόνας πάνω από 3,000 φορές το λεπτό, διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Virtual Dolby Surround

Το Virtual Dolby Surround είναι μια τεχνολογία επεξεργασίας για την ενίσχυση

του περιβάλλοντος ήχου. Δημιουργεί την αίσθηση του Dolby Pro Logic χωρίς την ανάγκη επιπλέον πίσω ηχείων. Βυθίζεστε ολοκληρωτικά στην τηλεοπτική σας εμπειρία.

Είσοδος PC

Με την είσοδο PC μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε έναν υπολογιστή και να την χρησιμοποιήσετε ως οθόνη του υπολογιστή.

Smart Picture

Το Smart Picture προσφέρει βέλτιστες ρυθμίσεις εικόνας για χρώμα, φωτεινότητα,

κορεσμό, αντίθεση, ευκρίνεια, και πολλές ακόμη, για συνεχή βελτίωση της συνολικής οπτικής εμπειρίας σας.

Smart Sound

Η δυνατότητα Smart Sound παρέχει βέλτιστες ρυθμίσεις ήχου για σούπερ μπάσα, μπάσα, πρίμα.

Smart Text 10 σελίδων

Το teletext μεταδίδεται από τους περισσότερους σταθμούς. Το Smart text 10 σελίδων πρέχει γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 600:1
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 17" ίντσα / 43 εκ.
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Βελτίωση εικόνας: Crystal Clear, Προοδευτική σάρωση, Active Control, Ρύθμιση ευκρίνειας, Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη
- Οπτική γωνία (Ο / Κ): 176 / 176 βαθμός
- Ανάλυση οθόνης: 1280 x 768p
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 25 ms

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

Φορμά H/Y

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480	60, 67, 72, 75Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75Hz
832 x 624	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz
1280 x 768	60Hz

Φορμά βίντεο

Ανάλυση	Ρυθμός ανανέωσης
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720 p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Ήχος

- Ενίσχυση ήχου: Δυναμική βελτίωση μπάσων
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικό, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Ισχύς (RMS): 2x2W
- Ισοσταθμιστής: 5 ζώνες

Ευκολία

- Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών,

- Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play, Ονομασία προγράμματος, Ταξινόμηση
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Έλεγχος μενού, Προβολή επί της οθόνης, Κατάλογος προγραμμάτων, Smart Picture, Smart Sound
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RCFE05ZAU00
- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Εικόνα σε εικόνα: Κείμενο δύο σελίδων
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Ευρεία οθόνη, Πλήρης οθόνη
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Οθόνη δέκτη: PLL
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 100


Συνδεσιμότητα

- Αριθμός σκαρτ: 1
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, DVI-D, Είσοδος ήχου PC
- Μηπροστινές / πλαινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου, Είσοδος CVBS, Έξοδος ακουστικών, Είσοδος S-Video

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 53 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 3 W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 90-240

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	B/G	I	LL'	B/G	DK	I	B/G	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Ημερομηνία έκδοσης
2019-06-26

Έκδοση: 13.0.16

12 NC: 8670 000 22265
EAN: 87 10895 87557 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com