



Philips
Laajakuva-TV, Crystal
Clear

17"
LCD

17PF4310



Tehosta katseluelämystäsi

Crystal Clear -kuvanparannustekniikalla

Tämän LCD-televisiön eurooppalainen tyyli ja ohut muotoilu tuovat tyylikkään lisän kodin sisustukseen. Crystal Clear- ja Virtual Dolby Surround -tekniikat varmistavat erinomaisen audiovisuaalisen elämyksen.

Laadukkaita kuvia ja enemmän yksityiskohtia

- HD LCD WXGA -näyttö, resoluutio 1 280 x 768
- Crystal Clear parantaa kuvasyvyyttä
- Active Control parantaa kuvan laatua lähteestä riippumatta

Loistava äänentoisto

- Virtual Dolby Surround tuottaa elokuvatasoisia kuuntelukokemuksia

Tyylikäs muotoilu

- Kompakti muotoilu

Monipuolista käyttömukavuutta

- PC-tulon ansiosta voit käyttää TV:tä PC-näyttönä
- Mukautetut kuva-asetukset Smart-kuvatoiminnolla
- Smart-ääni optimoi ääniasetukset
- 10 sivun Smart-teksti-tv nopeuttaa teksti-tv:n käyttöä.

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Crystal Clear

Crystal Clear parantaa kuvan syvyyttä yhdistämällä kuvanparannustoimintoja, esimerkiksi Contrast Plus -kontrastinparannuksen värinparannukseen.

Active Control

Active Control optimoi vääristymien korjauksen ja terävyysasetukset 60 kertaa sekunnissa ja säätää kuva-asetukset yli 3 000 kertaa minuutissa. Active Control Plus takaa, että kuva-asetukset ovat aina optimaaliset.


Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround -tekniikka tuottaa huippuluokan Surround-äänitehosteita. Tekniikka luo Dolby ProLogic -vaikutelman ilman lisätakakaiuttimia, ja katsoja voi uppoutua täysin television maailmaan.

PC-tulo


PC-tulon avulla voit yhdistää TV:n tietokoneeseen ja käyttää TV:tä PC-näyttönä.

Smart-kuva



Smart-kuva määrittää optimaaliset säädöt väreille, kirkkaudelle, kylläisyydelle, kontrastille ja muille asetuksille, jotta kuva näkyy aina mahdollisimman hyvänä.

Smart-ääni



Smart-ääni tarjoaa tarkat Ultra Bass-, basso-, diskantti- ja balanssi-ääniasetukset, jotta saat parhaan mahdollisen kuuntelukokemuksen.

10 sivun Smart-teksti-tv

Teksti-tv on yleinen tiedonvälitysjärjestelmä, jota useimmat kanavat lähettävät. 10 sivun Smart-teksti-tv-muistin ansiosta sivujen vaihtaminen ja tietojen hakeminen on nyt äärimmäisen vaivatonta ja helppoa.



Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: Laajakuva
- Kirkkaus: 450 cd/m²
- Kontrastisuhde (tyypillinen): 600:1
- Ruudun halkaisija: 17 tuumaa / 43 cm
- Kuvaruututyyppi: WXGA LCD (aktiivimatriisi-TFT)
- Kuvanparannus: Crystal Clear, Progressive Scan -toiminto, Active Control, Terävyydensäätö, Väriilämpötilan säätö
- Näytönparannus: Heijastuksia vähentävä näyttö
- Katselukulma (v / p): 176 / 176 astetta
- Näytön resoluutio: 1 280 x 768
- Vasteaika (tyypillinen): 25 ms

tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1 024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz

Videoformaattit

Resoluutio	Virkistystaajuus
640 x 480i	1 Fh
640 x 480p	2 Fh
720 x 576i	1 Fh
720 x 576p	2 Fh
1 280 x 720p	3 Fh
1 920 x 1 080i	2 Fh

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Enhancement -korostus
- Äänentoistojärjestelmä: Mono, Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Lähtöteho (RMS): 2 x 2 W
- Taajuuskorjain: 5 kaistaa

Käytön mukavuus

- Helppo asennus: Automaattiohjelman nimeäminen, ACI (Automatic Channel Install), ATS (Automatic

- Tuning System), Automaattitallennus, Hienosäätö, Digitaalinen PLL-viritys, Plug & Play, Ohjelmien nimet, Lajittelu
- Helppokäyttöinen: Autom. äänenvoimakkuussäätö (AVL), Valikkojen hallinta, Näyttövalikot, Ohjelmaluettelo, Smart-kuva, Smart-ääni
- Kaukosäätimen tyyppi: RCFE05ZAU00
- Teksti-tv: 10 sivun Smart-teksti-tv
- Kuva kuvassa -toiminto: Twin Page -teksti-TV
- Kaukosäädin: TV
- Näyttöformaatin säätö: 4:3, 14:9-elokuvaajennus, 16:9-elokuvaajennus, Tekstityksen suurenus, Super Zoom, Laajakuva, Kokonäyttö
- Kello: Uniajastin

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritimen aaltoalueet: Hyperband, S-kanava, UHF, VHF
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM
- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Viritimen näyttö: PLL
- Esiasetettujen kanavien määrä: 100

Liitännät

- Scart-liitinten määrä: 1
- Ext 1 Scart: Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- Muut liitännät: IEC75-antenni, DVI-D, PC:n äänitulo
- Etu- ja sivuliitännät: Äänitulo, CVBS-tulo, Kuulokelähtö, S-video-tulo

Virta

- Virrankulutus: 53 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 3 W
- Ympäristön lämpötila: 5 °C - 40 °C
- Virtalähde: AC 90 - 240

Mitat

- Tuotteen paino: 5,8 kg
- Mitat (jalustan kanssa) (L x K x S): 517 x 347 x 169 mm

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Julkaisupäivä 2009-06-11

Versio: 13.0.16

12 NC: 8670 000 22265
EAN: 87 10895 87557 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com