



Philips  
Téléviseur avec  
Crystal Clear

17"  
LCD

17PF4310



## Améliorez votre expérience visuelle

avec Crystal Clear

Outre un design élégant s'intégrant parfaitement à votre intérieur, ce téléviseur LCD offre une expérience audiovisuelle sans précédent grâce aux technologies Crystal Clear et Virtual Dolby Surround.

### Des images nettes, d'une qualité supérieure

- Écran LCD WXGA haute définition, 1280 x 768p
- Technologie Crystal Clear pour des images plus nettes
- Active Control pour une qualité d'image supérieure, quelle que soit la source

### Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

### Conception stylisée

- Design compact

### Convivialité polyvalente

- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Smart Picture pour des images personnalisées
- Smart Sound pour des paramètres audio parfaits
- Smart Text 10 pages pour un accès rapide au télétexte

# PHILIPS

## Points forts

### Crystal Clear

Alliant Contrast Plus et des couleurs optimisées, la technologie Crystal Clear offre des images d'une profondeur sans précédent.

### Active Control

La technologie Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce à son système de réglage continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

### Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus

besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

### Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

### Smart Picture

La fonction Smart Picture permet de régler de manière optimale les paramètres de couleur, luminosité, saturation, contraste, netteté et autres pour obtenir une qualité d'image parfaite.

### Smart Sound

La technologie Smart Sound assure un réglage parfait des paramètres audio tels que les fréquences ultrabasses, basses et aiguës, ainsi que la balance, de manière à vous offrir une expérience d'écoute intense.

### Smart Text 10 pages

Le télétexte est un système d'informations transmis par la plupart des distributeurs. Le Smart Text 10 pages permet de changer instantanément de page.



# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Luminosité: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Niveau de contraste (standard): 600:1
- Diagonale d'écran: 17 pouce / 43 cm
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Amélioration de l'image: Crystal Clear, Progressive Scan, Active Control, Réglage de la netteté, Réglage de la température de couleur
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
- Angle de visualisation (h / v): 176 / 176 degré
- Résolution d'écran: 1280 x 768p
- Temps de réponse (standard): 25 ms

## Résolution d'affichage prise en charge

### Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz

### Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1280 x 1080i	2Fh

## Son

- Accentuation du son: Amélioration dynamique des basses
- Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W
- Égaliseur: 5 bandes

## Convivialité

- Installation aisée: Dénomination automatique des

- programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Nom de programme, Tri
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Commandes accessibles par menu, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Smart Picture, Smart Sound
- Type de télécommande: RCFE05ZAU00
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Incrustation d'images: Double écran télétexte
- Télécommande: Téléviseur
- Réglages du format d'écran: 4/3, Extension 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, Écran large, Plein écran
- Horloge: Mise en veille programmable

## Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Afficheur du tuner: PLL
- Nombre de présélections: 100

## Connectivité

- Nombre de péritel: 1
- Ext. 1 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Antenne IEC75, DVI-D, Entrée audio PC
- Connexions avant/latérales: Entrée audio, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo

## Puissance

- Consommation électrique: 53 W
- Consommation en veille: < 3 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Alimentation: 90 - 240 V CA


## Dimensions

- Poids de l'appareil: 5,8 kg
- Dimensions (avec la base) (l x H x P): 517 x 347 x 169 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 517 x 302 x 80 mm
- Poids de l'appareil: 5,8 kg
- Poids (emballage compris): 8,04 kg
- Couleur du coffret: Silver Frost

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Carte d'enregistrement, Télécommande, Support de table, Mode d'emploi

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Date de publication  
2019-06-26

Version: 13.0.16

12 NC: 8670 000 22265  
EAN: 87 10895 87557 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)