



Philips
Flat-TV med Crystal Clear

17"

LCD

17PF4310



Forbedre seeropplevelsen

med Crystal Clear

Her kommer en LCD-TV som ikke bare fremhever interiøret hjemme med sin slanke, europeiske design, men som også gir deg en fantastisk lyd- og bildeopplevelse med Crystal Clear og Virtual Dolby® Surround.

Bilder av høyere kvalitet som avslører flere detaljer

- LCD WXGA-skjerm med høy definisjon, 1280 x 768p
- Crystal Clear forbedrer dybden i bildet
- Aktiv kontroll optimaliserer bildekvaliteten uansett kilde

Utmerket lydproduksjon

- Virtual Dolby Surround for en kinolignende lydopplevelse

Elegant utforming

- Kompakt design

Flerfunksjonell anvendelighet

- Med PC-inngangen kan du også bruke TVen som PC-skjerm
- Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger
- Smart Sound optimaliserer lydinnstillinger
- 10 sider Smart Text for rask tilgang til tekst-tv.

PHILIPS

sense and simplicity

Høydepunkter

Crystal Clear

Ved å kombinere bildeforbedringer som Contrast Plus og fargeforbedring gir Crystal Clear større dybde i bildet.

Aktiv kontroll

Aktiv kontroll sikrer at støy- og skarphetsforbedringer utføres kontinuerlig, 60 ganger i sekundet. Ved å justere bildeinnstillingen over 3000 ganger i minuttet sikrer Aktiv kontroll Plus at seeropplevelsen blir så god som mulig.


Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround er en behandlingsteknologi for å forbedre surround-lydeffekter. Den skaper en følelse av Dolby Pro Logic uten at det er nødvendig med ekstra bakhøytalere. Du blir totalt oppslukt av TV-opplevelsen.

PC-inngang

Med PC-inngangen kan du koble TVen til en datamaskin og bruke TVen som en PC-skjerm.

Smart Picture



Smart Picture gir maksimale bildeinnstillinger for farge, lysstyrke, kontrast, skarphet osv. for bedre seeropplevelser til alle døgnets tider.

Smart Sound



Smart Sound gir optimale lydinnstillinger for Ultra Bass, bass, diskant og balanse slik at du får best mulig underholdning.

10 sider Smart Text

Tekst-tv er et vanlig system som overføres av de fleste kringkastere. Med 10-siders Smart Text i minnet går det raskt å bytte side.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: Widescreen
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 600:1
- Diagonal skjermstørrelse: 17 tomme / 43 cm
- Skjermtipe: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Bildeforbedring: Crystal Clear, Progressive Scan, Aktiv kontroll, Skarphetsjustering, Fargetemperaturjustering
- Skjermforbedring: Anti-refleksbehandlet skjerm
- Visningsvinkel (h / v): 176 / 176 grader
- Paneloppløsning: 1280 x 768 p
- Svartid (typisk): 25 ms

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
1280 x 768	60 Hz

Videomater

Oppløsning	Oppdateringsfrekvens
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh

Lyd

- Lydforbedringer: Dynamisk bassforbedring
- Lydsystem: Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby Surround
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 2 W
- Equalizer: Fembånd

Anvendelighet

- Enkel installering: Automatisk programnavgiving, Automatisk kanalinnstilling (ACI), ATS (Automatic Tuning System), Automatisk lagring, Fininnstilling, PLL-digital innstilling, Plug-and-Play, Programnavn,

Sortering

- Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, Menykontroll, Visning på skjermen, Programliste, Smart Picture, Smart Sound
- Fjernkontrolltype: RCFE05ZAU00
- Tekst-tv: 10 sider Smart Text
- Bilde i bilde: Dobbeltside-tekst
- Fjernkontroll: TV
- Skjermformatjusteringer: 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Tekstingszoom, Superzoom, Widescreen, Full skjerm
- Klokke: Sleep Timer

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanal, UHF, VHF
- TV-system: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
- Antenneinngang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunervisning: PLL
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 100

Tilkoblingsmuligheter

- Antall Scart-kontakter: 1
- Ext 1 Scart: Audio v/h, CVBS inn/ut, RGB
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, DVI-D, PC-lyd inn
- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, S-video inn

Strøm

- Effektforbruk: 53 W
- Effektforbruk i standby: < 3 W
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 40 °C
- Strømforsyning: AC 90–240

Mål

- Produktvekt: 5,8 kg
- Mål (med base) (B x H x D): 517 x 347 x 169 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 517 x 302 x 80 mm
- Vekt, apparat: 5,8 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 8,04 kg
- Kabinettfarge: Silver Frost

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Utgivelsesdato
2009-06-11

Versjon: 13.0.16

12 NC: 8670 000 22265
EAN: 87 10895 87557 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com