



Philips
TV mit Crystal Clear

17"

17PT1666



Maximales Fernseherlebnis mit Crystal Clear

Dieser 45 cm Fernseher bietet Kontrast Plus für optimiertes Fernsehen bei Tageslicht, automatische Lautstärkenanpassung, Smart Listening, ein integriertes FM-Radio und gut zugängliche Frontanschlüsse.

Für beste Bildqualität

- Black HiBri-Bildröhre für brillante Farben
- Crystal Clear verbessert die Bildtiefe
- Schärfeneinstellung für verbesserte Bilddefinition

Komfort für viele Zwecke

- Integriertes FM-Radio für alle Ihre Lieblingssender.
- Plug & Play für einfache Installation
- Smart Picture und Smart Sound für ein ganz persönliches Fernseherlebnis.
- 10 Seiten Smart Text für schnellen Zugriff auf Videotextseiten.

Einfacher Anschluss an Ihre Audio-/Video-Geräte

- Front Stereo-AV-/Kopfhörer-Eingang für einfaches Anschließen

PHILIPS

Technische Daten

Bild/Display

- **Bildformat:** 4:3
- **Bildschirmgröße diagonal:** 17 Zoll / 43 cm
- **Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal):** 41 cm
- **Bildschirmtyp:** Black Hibri-Bildröhre
- **Bild-Verbesserung:** Crystal Clear, Farbtemperatureinstellung, Schärfeneinstellung
- **Bildverarbeitung:** 50 Hz

Sound

- **Soundsystem:** Mono
- **Ausgangsleistung (RMS):** 4 W
- **Musikleistung:** 8 W

Lautsprecher

- **Integrierte Lautsprecher:** 1

FM-Radio

- **FM-Radio-Funktionen:** 40 Voreinstellungs Kanäle, Automatische/Manuelle Speicherung, Voreinstellungsliste, Sortieren

Komfort

- **Einfache Installation:** Autostore, Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Plug&Play, Sortieren, Smart ATS und ACI
- **Bedienungsfreundlichkeit:** Smart Listening, Smart Picture Control, Smart Sound Control
- **Fernbedienungstyp:** RCLE011
- **Videotext:** 10 Seiten Smart-Text
- **Verbesserung des Videotexts:** 4 Lieblings-Seiten, Programminformationszeile
- **Uhr:** Sleep Timer, Smart Clock

- **Kinderschutz:** Kindersicherung
- **Fernbedienung:** TV

Tuner/Empfang/Übertragung

- **Frequenz-Bänder:** Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- **TV-System:** PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- **Video-Wiedergabe:** NTSC
- **Antenneneingang:** 75 Ohm koaxial (IEC75)
- **Anzahl der voreingestellten Kanäle:** 100

Anschlussmöglichkeiten

- **Anzahl Scarts:** 1
- **Ext. 1 Scart:** FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- **Vordere/seitliche Anschlüsse:** Audio-Eingang, CVBS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang
- **Kopfhörer:** 3,5 mm

Leistung

- **Stromverbrauch:** 38 W
- **Standby-Stromverbrauch:** <3 W
- **Netzspannung:** 220 bis 240 VAC, 50/60 Hz

Abmessungen

- **Gerätengewicht:** 14 kg
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 18 kg
- **Gehäusefarbe:** Silver Shadow (10811)
- **Abmessungen Box (B x H x T):** 540 x 475 x 520 mm
- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 421 x 393 x 410 mm

Wichtige Produktinfos

Black Hibri-Bildröhre

Black HiBri ist eine Bildröhrentechnik, die speziell bei kleinen Fernsehgeräten eine ausgezeichnete Bildwiedergabe ermöglicht.

Crystal Clear

Mehrere in Crystal Clear integrierte Technologien, wie z. B. Contrast Plus, dienen zur Verbesserung der Bildqualität und Bildtiefe.

Schärfeneinstellung

FM-Radio (TV)

Das FM-Radio kann bis zu 40 Programme speichern. Die Senderbenennung über den Bildschirm vereinfacht die Navigation. Außerdem steht ein praktischer Bildschirmschoner mit Uhranzeige zur Verfügung.

Plug&Play

Mit Plug & Play haben Sie die Möglichkeit, neue Komponenten hinzuzufügen und zu nutzen, ohne komplizierte Installationsprozeduren oder technische Analysen durchführen zu müssen.

Smart Picture und Smart Sound

Die von Philips voreingestellten Modi für Smart Picture und Smart Sound ermöglichen Ihnen den direkten Zugang über nur eine Taste auf der Fernbedienung. Sie können die optimalen Bild- und Klangeinstellungen für die verschiedenen Bildmodi wie Eco, Natürlich, Intensiv, Multimedia und Persönlich sowie Klangmodi wie Film, Sprache, Musik und Persönlich wählen. In der Bedienungsanleitung finden Sie nähere Einzelheiten zu den Bild- und Smart Sound-Modi.


10 Seiten Smart-Text

Videotext wird von den meisten Sendern in Europa angeboten. 10 Seiten Smart-Text bieten Ihnen einen schnellen Zugang zu Informationen auf wechselnden Seiten.

Front AV- & Kopfhörer-Eingang

Front Stereo-AV-/Kopfhörer-Eingang ermöglicht ein bequemes Anschließen externer Geräte wie Audiogeräte, Spiele und Videokameras. Für ein Klang- und Spielerlebnis, in das Sie völlig eintauchen können.

Sound system	Transmission system					
Mono	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•



Ausstellungsdatum
2006-08-16

Version: 17.0

12 NC: 8670 000 14115
EAN: 87 10895 71146 3

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen. © 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com