

# PHILIPS

ワーニングキャンセラ


CANbus adaptor  
LED

LED-HL [~H7] 用

2 個入

純正バルブ配光で明るさ向上

18952C2



## Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ ハイビームインジケータ不点灯防止ユニット

フィリップス LED-CANbus H7 は LED H7 ベースのヘッドランプの補完に最適です。簡単に取り付けることができ、愛車との電氣的適合性も確保、ダッシュボードワーニングに関する問題を排除します。

### Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ

- ・ LED-HL [~H7] の性能を保証

### プラグアンドプレイ

- ・ 取り付けが簡単

### 防水コネクター

- ・ あらゆる状況下で優れた性能を発揮

## 特長

### ハイビームインジケーター不点灯防止ユニット

車種によってはLEDアップグレードに関して固有の問題がある場合があります。フィリップス独自のCANbusアダプターを使用すれば、ダッシュボードのエラーメッセージやLEDのちらつきなど、電気的問題をスムーズに解消できます。

### プラグアンドプレイ

CANbusアダプターは、先進の設計により簡単に取り付けることができ、買ったその日から優れた性能を発揮します。

### 防水コネクタ

CANbusアダプターはエンジンルームの過酷な状況下で日々使用されることを前提とした自動車向けの設計がなされています。

## 仕様

### 製品仕様

光源: LED

アプリケーション: H7

名称: 12176C2

ECE 認証: 未取得

シリーズ名: LED CANbus

バルブタイプ: [~H7]

### セールスポイント

製品特長: Philips H4 LED ヘッドライト製品専用オプションパーツ

### 注文情報

品番: 12176C2

注文コード: 5064994

### パッケージデータ

JANCODE: 8719018050649

EAN3: 8719018050656

パッケージ種類: C2

### 梱包製品情報

MOQ (法人向け最低発注数量): 4

