


飛利浦 LED
LED 安裝配件

適用於 LED-HL [~H7]

2 入裝
先進汽車系統

18952C2



完美電氣效能

運作順暢

飛利浦 LED-CANbus H7 是 LED H7 規格頭燈的理想搭配備品。安裝便利，可確保與愛車的電氣系統完美配合，進而降低儀表板警告等可能發生的問題。

完美電氣效能

- 確保適用於 LED-HL [~H7]

隨插即用

- 輕鬆安裝

防水接頭

- 各種狀況下都能發揮最佳效能

PHILIPS

LED 安裝配件
適用於 LED-HL [~H7] 2 入裝，先進汽車系統

規格

產品說明

- 技術：LED
- 應用：H7
- 型號：12176C2
- 符合 ECE：否
- 類型：CANbus 轉接器 LED-HL H7

行銷規格

- 產品特色：完美電氣效能

訂購資訊

- 訂購條目：12176C2
- 訂購代碼：5064930

包裝資料

- 包裝類型：C2

18952C2

焦點

運作順暢

部分車型可能會遇到 LED 改裝燈的問題。獨特的飛利浦 CANbus 轉接器可確保任何電氣問題迎刃而解，運作順暢。包括儀表板的錯誤訊息或 LED 閃爍等相關狀況，都能獲得解決。

隨插即用

CANbus 轉接器的設計先進，方便安裝，裝好即可發揮優異效能。

防水接頭

CANbus 轉接器針對車用設計考量到引擎室日常面對的各種嚴苛狀況。



發行日期 2019-03-04

版本：5.1.1

12 NC: 8670 001 53501

© 2019 Philips Lighting Holding B.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Philips Lighting Holding B.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。