

# PHILIPS

Phụ kiện lắp đèn LED


CANbus adaptor LED

Dành cho LED-HL [~H7]

Hộp gồm 2 bóng đèn

Hệ thống ô tô tiên tiến

18952C2



## Hiệu năng cao

### Hoạt động trơn tru

Philips LED-CANbus H7 là lựa chọn bổ sung hoàn hảo cho đèn pha LED dòng H7. Phụ kiện này dễ lắp ráp, phù hợp yêu cầu kỹ thuật về hệ thống điện trên xe hơi, giúp giảm các lỗi có thể xảy ra với cảnh báo trên bảng điều khiển.

#### Hiệu năng cao

- Đảm bảo hiệu năng cho đèn LED-HL [~H7]

#### Cắm là chạy

- Lắp đặt dễ dàng

#### Đầu nối chống thấm nước

- Hiệu suất tối ưu trong mọi điều kiện

# Những nét chính

## Hoạt động trơn tru

Một số mẫu xe hơi gặp vài rắc rối riêng biệt với đèn LED nâng cấp. Bộ chuyển đổi CANbus độc đáo của Philips xử lý các sự cố kỹ thuật điện tiềm ẩn, chẳng hạn như thông báo lỗi trên bảng điều khiển hoặc đèn LED nhấp nháy, đảm bảo xe vận hành trơn tru.

## Cắm là chạy

Nhờ có thiết kế tiên tiến, bộ chuyển đổi CANbus rất dễ lắp ráp và tạo ra hiệu suất cao ngay lập tức.

## Đầu nối chống thấm nước

Thiết kế tự động của bộ chuyển đổi CANbus suy xét đến việc sử dụng khoang động cơ mỗi ngày trong các điều kiện khắc khe nhất.

# Các thông số

## Mô tả sản phẩm

**Công nghệ:** LED

**Ứng dụng:** H7

**Chủng loại và màu sắc:** 12176C2

**Xác thực ECE:** Không

**Dây sản phẩm:**

LED CANbus

**Loại bóng:** [-H7]

## Thông số thị trường

**Điểm vượt trội sản phẩm:** Hiệu năng cao

## Thông tin đặt hàng

**Mục nhập đơn hàng:** 12176C2

**Mã đặt hàng:** 5064930

## Dữ liệu đóng gói

**Dạng đóng gói:** C2

