



Philips
Professional LED-
Fernseher

48 cm (19") Studio
LED
DVB-T/C, MPEG 2/4

19HFL2807D



LED Hotel-TV in modernem Design

mit energiesparender LED-Technologie

Mit diesem energieeffizienten LED-Hotel-Fernseher genießen Sie eine effiziente Installation per USB-Klonen und speziellen Hotel-Funktionen wie Sperren des Menüs und der Bedienelemente.

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- Brillante LED-Bilder bei geringem Stromverbrauch
- Eignet sich ideal für Gefängnisse
- USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren
- Niedriger Stromverbrauch
- Lautstärkebegrenzung
- Sperre für Installationsmenü
- Sperren der Bedienelemente am TV-Gerät

PHILIPS

Besonderheiten

USB-Klonen

Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

Lautstärkebegrenzung

Mit dieser Funktion wird der Lautstärkenbereich für den Betrieb des Fernsehers festgelegt. Dadurch wird eine zu hohe Lautstärke verhindert und die Zimmernachbarn bleiben ungestört.

Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen, und sichert

damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuprogrammierung.

Niedriger Stromverbrauch

Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

Gefängnismodus

Um die Kommunikationsmöglichkeiten kontrollieren zu können, bietet dieser Hotel-Fernseher einen speziellen Gefängnismodus. Dieser erweiterte Sicherheitsmodus deaktiviert bestimmte Funktionen, die in Justizvollzugsanstalten nicht benötigt werden, wie z. B. Videotext, EPG, Untertitel und USB-Anschlüsse.

LED



Die fortschrittliche LED-Technologie in diesem Fernseher vereint ansprechendes minimalistisches Design mit herausragender Bildqualität und ist gleichzeitig so energiesparend wie keine andere in ihrer Klasse. Zudem enthalten LEDs keine giftigen Materialien. Mit der LED-Hintergrundbeleuchtung können Sie also geringen Energieverbrauch, große Helligkeit, erstaunlichen Kontrast, erstklassige Schärfe und lebendige Farben genießen.



PRISON
MODE ##

Daten

Bild/Anzeige

- Anzeige: LED-HD-Fernseher
- Bildschirmgröße diagonal: 19 Zoll / 48 cm
- Bildformat: 16:9
- Auflösung des Displays: 1366 x 768p
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Betrachtungswinkel: 170° (H) / 160° (V)
- Dynamischer Bildschirmkontrast: 100.000:1
- Gehäusefarbe: Schwarz

Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge: bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz
- Videoeingänge: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, bis zu 1920 x 1080p

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- TV-System: PAL, Secam
- Videowiedergabe: PAL, Secam, NTSC

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Verbesserung der Soundqualität: Automatische Lautstärkeeinstellung

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- Anzahl der A/V-Anschlüsse: 1
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 1
- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1
- Anzahl der Scartanschlüsse (RGB/CVBS): 1
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörerausgang, USB 2.0
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, SP-DIF-Ausgang (koaxial), PC-VGA-Eingang, Common Interface Plus (CI+)

Komfort

- Einfache Installation: Automatic Tuning System (ATS), Automatic Channel Install (ACI), Automatischer Programmname, Autostore, Klone von Fernseheinstellungen über USB, Sperre für Installationsmenü, Sicherer Menüzugriff
- Einfache Bedienung: Automatische

- Lautstärkeregelung (AVL), 1 Ch-Liste (Analog + DVB-T oder C), Bildschirmanzeige, Programmliste, Seitel. Bedienelemente
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Willkommenstele (png), Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung, Sleep-Timer
- Gefängnismodus: TXT, USB mit Untertitelblockierung
- Videotext: 1000 Seiten Smart Text
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): 8-Tage-EPG, EPG, Akt. & Folg.
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, 14:9, 14:9 Zoom, 16:9, Automatisch, Subtitle (Untertitel), Kino
- Fernbedienung: 22AV1107A/12
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB

Gesundheitsfürsorge

- Steuerung: Mehrfach-Fernbedienung
- Komfort: Kopfhörer-Ausgang

Multimedia-Anwendungen


- Multimedia-Anschlüsse: USB
- Videowiedergabeformate: H264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Dateien: AVI, MKV
- Musikwiedergabeformate: MP3
- Bildwiedergabeformate: JPEG

Leistung

- Netzstrom: 220-240 V, 50/60 Hz
- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 18 W
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 26 kWh
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 463 x 302 x 35 mm
- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 463 x 338 x 135 mm
- Abmessungen Box (B x H x T): 579 x 380 x 120 mm
- Produktgewicht: 2,7 kg
- Produktgewicht (+ Ständer): 2,9 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,8 kg
- VESA-kompatible Wandhalterung: 75 x 75 mm



Ausstellungsdatum
2013-11-25

Version: 10.0.5

12 NC: 8670 001 01785
EAN: 87 12581 68304 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com